



Prachtig sprankelend licht, betrouwbare levensduur

MASTERColour CDM-TD

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Voordelen

- Stabiele kleuren gedurende de levensduur.
- Hoge lumen/watt verhouding leidt tot lage bedrijfskosten en geringe warmteontwikkeling.
- Dit zorgt voor lagere bedrijfskosten en hogere lichtkwaliteit in vergelijking met standaard kwarts-metaalhalogeenlampen (MHN-TD)
- Lange levensduur in vergelijking met halogeen-, kwarts-metaalhalogeen- (MHN-TD) en gloeilampen
- De betrekkelijk geringe warmteafgifte verhoogt het comfort voor het winkelpubliek en -personeel.
- Alle typen hebben UV-blokkering voor het verminderen van het risico op flets worden.

Kenmerken

- Helder wit licht
- Superieure kleurkwaliteit
- Renovatievervanger in tweekneeps armaturen voor kwarts-metaalhalogeenlampen (MHN-TD) die het mogelijk maakt de bedrijfskosten te verlagen en de kleurkwaliteit te verbeteren
- Brandstand horizontaal $\pm 45^\circ$

MASTERColour CDM-TD

Toepassing

- Winkels, etalages, kantoren en openbare gebouwen.
- Decoratieve buitenverlichting: schijnwerperverlichting van gevels, beelden en monumenten

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Versions



LPPR CDM-TD 150W

LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

Maatschets



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137,43 mm
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm		8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

MASTERCoulour CDM-TD

Algemene informatie

Lampvoet	RX7s
Gebruiksstand	P45

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T22

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Kleuraanduiding	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8711500197849	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	0,434	0,398	Warm wit (WW)	3000 K	88	87 lm/W	12.750 lm
8711500197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	0,434	0,398	Warm wit (WW)	3000 K	80	85 lm/W	6.000 lm
8711500200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	0,371	0,366	Koel wit (CW)	4200 K	92	76 lm/W	5.450 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500197849	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	98 V	147,0 W
8711500197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	94 V	71,0 W

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	90 V	71,5 W

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur	Kwkinhoud (Hg) (max.)	Kwkinhoud (Hg) (nom.)
8711500197849	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147 kWh	10,2 mg	10,23 mg
8711500197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71 kWh	3,4 mg	3,4 mg
8711500200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	72 kWh	4,7 mg	4,8 mg

