



Tökéletes ragyogás, mini kivitel

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Mini, egy végén fejelt, nagyon hatékony és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén lámpa, amely ragyogó, tiszta, fehér fényt bocsát ki magas fokú színvisszaadással.

Előnyök

- Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat
- A legalacsonyabb teljes élettartam alatti költség a magas hatékonyságnak köszönhetően (ugyanaz a fénykibocsátás kisebb fogyasztással vagy azonos fogyasztás nagyobb fénykibocsátással), és hosszú élettartam
- Kis, kevésbé látható lámpatestekbe is beszerelhető.

Szolgáltatások

- Tiszta, ragyogó fehér fény
- Kiváló színvisszaadás, kiegészítő vörössel
- Magas hatékonyság páratlan fényáram-megmaradással
- Stabil színminőség a teljes élettartam során
- Mini méret

Alkalmazás


- Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
- Általános és dekorációs beltéri világítás
- Kültéri térvilágítás

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni.
- Az 50 W-os lámpákat csak Philips elektronikus előtéttel szabad használni.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU6.5
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	84	90 lm/W	1 800 lm
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	90	102 lm/W	3 950 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	95 V	20,1 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	87 V	39,1 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	T-4

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930	T13.3
	GU6.5 1CT	

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
	GU6.5 1CT			
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
	GU6.5 1CT			

