



Funklende lys og lang levetid

MASTERColour CDM-TP

Serie af skærmede højeffektive udladningslyskilder med stabil farvegengivelse i hele levetiden og klart, funklende lys til brug i åbne armaturer

Fordele

- Lyskildens høje effektivitet medfører lave driftsomkostninger og begrænset varmedannelse
- Stabilt farveindtryk i hele lyskildens levetid
- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlyskilder
- Den relativt lave varmedannelse giver øget komfort både for de handlende og for personalet
- Alle typer har UV-blokering for at nedsætte risikoen for falmning

Funktioner

- Klart, hvidt lys
- Suveræn farve kvalitet
- Lyskildens design er velegnet til armaturer med powerspots med høj intensitet og almen belysning i lokaler med stor loftshøjde
- Dobbelt UV-blokerende kvartsskærme og yderkolbe i hærdet glas

Anvendelsesområder

- Butikker og butiksvinduer, kontorer og offentlige bygninger
- Dekorativ udendørsbelysning: Projektør belysning og gangstier

Advarsler og sikkerhed

- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


MASTERCoulour CDM-TP

Versions



LPPR CDM-TP PG12-2

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm
PG12-2 1CT/12						

