



Kilau yang cantik, masa pakai andal

MASTERColour CDM-T

Jajaran produk lampu pelepasan ujung tunggal yang kompak dan berefisiensi tinggi dengan warna stabil selama masa pakai serta cahaya berkilau terang

Benefits

- Tampilan warna stabil selama masa pakai
- Efektivitas lampu tinggi bermanfaat dalam biaya operasional rendah dan panas yang dihasilkan rendah
- Masa pakai lampu panjang dibandingkan dengan lampu pijar dan lampu halogen
- Output panas yang relatif rendah akan membuat pembeli dan staf merasa nyaman
- Semua jenis merupakan Pemblokir UV untuk mengurangi risiko memudar

Features

- Sinar lampu putih baru
- Kualitas warna superior
- Dapat digunakan untuk desain luminer ukuran kecil yang memberikan intensitas sinar tinggi

Application


- Toko dan jendela toko, kantor dan bangunan umum
- Dekorasi luar: daerah lampu sorot dan pejalan kaki

MASTERColour CDM-T

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)
- Lampu dapat menggunakan control gear elektronik atau elektromagnetik, kecuali lampu 35W/942 dan 20W, yang harus menggunakan control gear elektronik.
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Dimensional drawing



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G12
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Jernih
Bentuk Bohlam	T19

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Koordinat Kromatisitas X (Nom)	Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	Suhu Warna		Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
				Penandaan Warna	Terkorelasi (Nom)			
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	84	85 lm/W	6.200 lm
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	88	88 lm/W	13.000 lm
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	92	85 lm/W	6.200 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan


Order Code	Full Product Name	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	88 V	73,2 W	928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	96 V	150,1 W

MASTERColour CDM-T

Order Code	Full Product Name	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	88 V	73,2 W

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan	Kandungan	Kandungan
		Energi kWh/ 1000 h	Merkuri (Hg) (Maks)	Merkuri (Hg) (Nom)
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	151 kWh	14,3 mg	14,3 mg
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	74 kWh	6,1 mg	6,1 mg



MASTERColour CDM-T

