



Produkt beskrivelse

MASTERColour CDM-T

Familie av en-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper med stabil farge gjennom hele levetiden med krisp, utstrålende lys

Fordeler

- Stabilt fargetemperatur gjennom hele levetiden
- Høy lampe-effektivitet resulterer i lave driftskostnader
- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlamper
- Relativt liten varme-avgivelse øker komforten for kunder og betjening
- Alle typer har UV-blokkering for å redusere risikoen for bleking

Funksjoner

- Krisp hvitt lys
- Suveren fargegjengivelse
- Gjør mulig kompakt, liten, armaturdesign som gir høy stråleintensitet

Søknad


- Butikker og butikkvinduer, kontorer og offentlige bygninger
- Dekorativt utendørs: flombelysning og gågater

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Lamper kan brukes med elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr, bortsett fra lampene 35 W / 942 og 20 W, som må brukes med elektronisk kontrollutstyr.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTERCoulour CDM-T

Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G12
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T19

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk	Kromatisk	Korrelert		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		koordinat X (nom)	koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	fargetemperatur (nom.)			
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	84	85 lm/W	6 200 lm
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	83	79 lm/W	3 100 lm
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	88	88 lm/W	13 000 lm
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	92	85 lm/W	6 200 lm
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	96	82 lm/W	12 100 lm
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	84	77 lm/W	3 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spennning (nom.)	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Spennning (nom.)	Effektforbruk
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	88 V	73,2 W	928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	88 V	73,2 W
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	82 V	39,1 W	928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	90 V	150,1 W
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	96 V	150,1 W	928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	85 V	39,1 W

MASTERColour CDM-T

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	40 kWh	3,2 mg	3,1 mg
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	151 kWh	14,3 mg	14,3 mg
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	74 kWh	6,1 mg	6,1 mg
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	151 kWh	10,4 mg	10,4 mg
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,7 mg

