

PHILIPS

Lighting



Güzel bir ışıltıyla daha iyi bir yaşam

MASTERColour CDM-T

Ampul ömrü boyunca sabit renk ve parlak ışıklı kompakt deşarj, yüksek verimli, tek soketli ampuller

Faydaları

- Ömür süresince renk kararlılığı
- Yüksek ampul verimi sayesinde düşük çalışma maliyeti ve düşük ısı
- Enkandesan ve halojen ampullerle karşılaştırıldığında uzun ampul ömrü
- Düşük ısı çıkışı nedeniyle artan konfor
- Soldurma riskine karşı tüm tipleri UV-Blok'tur

Özellikler

- Sıcak ya da soğuk beyaz renk etkisi
- Mükemmel renksel geriverim
- Küçük boyutlarda armatür tasarım imkanı

Uygulama

- Mağazalar ve mağaza vitrinleri, ofisler ve kamu binaları
- Dekoratif dış mekan: projeksiyon ve yaya alanları

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatı kullanması gereken 35W/942 ve 20W lambaları dışında, lambalar elektronik veya elektromanyetik kontrol tertibatı kullanılabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTERColour CDM-T

Versions



LPPR CDM-T 0005

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G12
Çalışma Konumu	UNIVERSAL

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T19

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	Renk Kodlaması	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Sıcak Beyaz (WW)	3000 K	84	85 lm/W	6.200 lm
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Sıcak Beyaz (WW)	3000 K	83	79 lm/W	3.100 lm
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	0,434	0,398	Sıcak Beyaz (WW)	3000 K	88	88 lm/W	13.000 lm

MASTERColour CDM-T




Order Code	Full Product Name	Renk Türü	Renk Türü	Renk Kodlaması	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)			oluşturma dizini (CRI)		
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	0,371	0,366	Soğuk Beyaz (CW)	4200 K	92	85 lm/W	6.200 lm
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Soğuk Beyaz (CW)	4200 K	96	82 lm/W	12.100 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	88 V	73,2 W	19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	88 V	73,2 W
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	82 V	39,1 W	20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	90 V	150,1 W
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	96 V	150,1 W				

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji	Cıva (Hg)	Cıva (Hg)
		Tüketimi kWh/1000 sa.	İçeriği (Maks)	İçeriği (Nom)
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	40 kWh	3,2 mg	3,1 mg
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	151 kWh	14,3 mg	14,3 mg
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	74 kWh	6,1 mg	6,1 mg
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	151 kWh	10,4 mg	10,4 mg



MASTERColour CDM-T

