



A legegyszerűbb módja annak, hogy kellemes fehér fényre váltson

MASTER CityWhite CDO-TT

Kerámiacsöves fém-halogén fényforrás a kellemes fehér fényhez, átlátszó csőburás kivitelben

Előnyök

- Melegfehér fény, amely kellemes és megnyugtató légkört teremt
- Az SON rendszer egyszerűen továbbfejleszthető fehér fényre extra költségek nélkül
- Rugalmas fényerő és csökkentett energiafelvétel valósítható meg a fényerő-szabályozási lehetőséggel

Szolgáltatások

- Kiváló minőségű fehér fény
- Közvetlenül beszerelhető a HPS (SON/NAV) rendszerekbe, így egyszerű a váltás sárgáról fehér fényre
- A „Plus” magas hatásfoka magasabb fénykibocsátást és jobb fényáram-megmaradást eredményez
- Kiváló színmegjelenítés és melegfehér színhőmérséklet
- Szabályozható fényerő

Alkalmazás

- Városközpontok, bevásárlóközpontok, sétálóutcák, lakóövezetek, utak és fényár-világítási megoldásokhoz

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A fényforrás eltörése esetén az üvegdarabok lehullását a lámpatest meg kell hogy akadályozza
- Elektronikus vagy elektromágneses előtéttel használhatóak
- Az előtétnek rendelkeznie kell az élettartam végén a rendszert megóvó védelemmel (IEC61167, IEC 62035)
- A meleg újraindítási idő maximum 15 perc lehet, a T15 gyújtók használatát javasoljuk.
- Nem valószínű, hogy egy fényforrás eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött fényforrást lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Versions





MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W E27



LPPR CDO-TT 0002

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	47 mm	10 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

MASTER CityWhite CDO-TT

Általános információ	
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat	Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
59679100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	E27	12034600	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	E40
59675300	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	E40	12197800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	E40
12030800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	E27	18561100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	E27
12032200	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	E40			

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X	Színérték Y	Korrelált		Fényhasznosítás	Fényáram
		koordinátája	koordinátája	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges) (névleges)	
		(névleges)	(névleges)	Színmegjelölés	(névleges)	index (CRI)	
59679100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	90	101 lm/W
59675300	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	91	107 lm/W
12030800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	0,447	0,4	Meleg fehér (WW)	2800 K	86	105 lm/W
12032200	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	0,447	0,4	Meleg fehér (WW)	2800 K	88	106 lm/W
12034600	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	0,447	0,4	Meleg fehér (WW)	2800 K	87	110 lm/W
12197800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	88	113 lm/W
18561100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	0,447	0,4	Meleg fehér (WW)	2800 K	84	104 lm/W

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)				(névleges)	
59679100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	96 V	74,0 W	12034600	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	99 V	148,5 W
59675300	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	97 V	150,0 W	12197800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	99 V	250,0 W
12030800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	91 V	73,5 W	18561100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	83 V	53,0 W
12032200	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	100 V	99,0 W				

Mechanika és tokozás



MASTER CityWhite CDO-TT

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
59679100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	T35
59675300	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	T46
12030800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	T35
12032200	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	T46

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
12034600	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	T46
12197800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	T46
18561100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	T31

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
59679100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
59675300	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	150 kWh	13 mg	12,6 mg
12030800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	74 kWh	7,8 mg	7,8 mg
12032200	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	99 kWh	12 mg	11,6 mg
12034600	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	149 kWh	15,8 mg	15,8 mg
12197800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	250 kWh	25 mg	25,3 mg
18561100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	53 kWh	5,4 mg	5,4 mg



MASTER CityWhite CDO-TT

