



Energieffektivt og pålideligt udendørslys

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Keramisk metalhalogenlampe med effektivt og behageligt hvidt lys til udendørs brug

Fordele

- Attraktivt hvidt lys
- Den fremragende optiske virkningsgrad gør det muligt at øge afstanden mellem armaturerne, hvilket også reducerer investeringen
- Energibesparelser på op til 60 % og meget lave ejeromkostninger

Funktioner

- Højeffektivt hvidt lys med exceptionel virkningsgrad i systemet
- Lang levetid og pålidelig virkning; den nye Xtra serie har en levetid på op til 6 år
- Unikt nyt brænderdesign og placering sammen med optimal lampemontering (PGZ12) sikrer fremragende optisk virkningsgrad
- Kompakt design: 50 % mindre end SON/HPL-systemer
- Ny elektronisk forkoblingsplatform med mulighed for dæmpning

Anvendelsesområder

- Offentlig belysning til by- og boligområder, bycentre og vejområder

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Versions



LPPR CPO-TW 0003




LPPR CPO-TW 0001



LPPR CPO-TW 45W 628 PGZ12

Målskitse



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	22 mm	66 mm	150 mm
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	18 mm	66 mm	143 mm

Generelle oplysninger

Fod	PGZ12
Driftsposition	UNIVERSAL

Lysteknisk

Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,447
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,4
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T19

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
928088805127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	72	125 lm/W	17.600 lm
928088505127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	73	120 lm/W	7.200 lm
928093505127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	70	120 lm/W	10.800 lm
928083805127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	66	110 lm/W	4.900 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforsbrug
928088805127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	94 V	141,0 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforsbrug
928088505127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	92 V	60,0 W


MASTER CosmoWhite CPO-TW

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928093505127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	92 V	90,0 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928083805127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	91 V	44,5 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug	Indhold af kviksølv	Indhold af kviksølv
		kWh/1000 t.	(Hg) (maks.)	(Hg) (nom.)
928088805127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	141 kWh	3,9 mg	3,9 mg
928088505127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	60 kWh	2 mg	2,0 mg
928093505127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	90 kWh	3 mg	3,0 mg
928083805127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	45 kWh	2 mg	2,0 mg



MASTER CosmoWhite CPO-TW

