Zuverlässigkeit im Außenbereich

DynaVision Programmable Xtreme für CDM

HID-DynaVision Programmable Xtreme für CDM-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Vorteile

- 80.000 h Lebensdauer (T_c = 80 °C)
- Dimmbar über DALI-Steuersignal
- Zusätzlicher integrierter Überspannungsschutz bis zu 10 kV

Merkmale

- HID-DynaVision Programmable Xtreme (HID-PV Prog Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerät
- Geeignet für 210 W CDM- und CPO-Lampen
- Besonders Robust gegen Staub, Feuchtigkeit und starke Erschütterungen
- Temperaturschutz zum Schutz des Vorschaltgerätes und der Lampe
- Optimiert auf den Einsatz mit CDM- und CPO-Lampen und somit besonders Effizient

Anwendung

- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit gedimmter Beleuchtung
- Ideal geeignet zur Integration in das CityTouch-System

Änderungen vorbehalten

DynaVision Programmable Xtreme für CDM

Versions

GPPR IDVLSCPO 0004

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	4.8 mm	58.0 mm	169.0 mm	156.0 mm	100.0 mm	81.5 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer