



# Xtreme- liitäntälaitteet maksimaaliseen energiansäästöön

## DynaVision ohjattavat liitäntälaitteet CDMe-lampuille

Erittäin luotettava ja monipuolinen liitäntälaitte MASTERColour CDMe MW -lampuille. Auttaa säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.

### Hyödyt

- Tehoalueensa tehokkain valkoisen valon järjestelmä teollisuudessa
- Suunniteltu minimoimaan ulkovalaistuksen ylläpitokustannukset
- Ei häiriöaikoja onnettomuuksien (kuten myrsky tai salamanisku) takia
- Sama energiankulutus ja lampun tasainen ohjaus verkkojännitteen vaihteluista huolimatta

### Ominaisuudet

- Ohjelmoitavissa DALI-vakioliitännällä ja ohjattavissa DALI-protokollan kautta
- Sisältää ohjausvaihtoehtoja (DynaDimmer)
- Pisin elektronisen ohjaimen käyttöikä: 80 000 tuntia, 90%:n eloonjäämisaste,  $T_c = 80\text{ °C}$
- Ylijännitesuojaus 10 kV / 5 kA
- Tarkka lampputehon vakautus 95–97 % laajalla verkkojännitealueella 180–300 V

## DynaVision ohjattavat liitäntälaitteet CDMe-lampuille

### Käyttökohteet


- Myymälöiden syväsäteilijät
- Valonheitinvalaistus
- Alue- ja tievalaistus
- Toimistot ja teollisuus

### Versions



GPFR IDVLSCPO 0004

### Mittapiirros



| Product              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1       | B2      |
|----------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-DV PROG Xt 210   | 4,8 mm | 58,0 mm | 169,0 mm | 156,0 mm | 100,0 mm | 81,5 mm |
| CDMe/CPO C2 208-277V |        |         |          |          |          |         |

