



Xtreme-driftdon för maximala energibesparingar

DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för MASTERColour CDMe MW-ljuskällor, med inbyggt styrsystem för energibesparingar, lång livslängd på 80 000 timmar samt inbyggt åskskydd. De programmerbara produkterna i DynaVision-serien är den perfekta grunden för all typ av ljushantering.

Fördelar

- Marknadens effektivaste system för vitt ljus i sitt effektområde
- Utformad för att minimera underhållskostnaden för utomhusbelysning
- Inga driftstopp vid oförutsedda händelser (till exempel stormar och blixtnedslag)
- Jämn energiförbrukning och lampdrift oberoende av variationer i nätspänningen

Funktioner

- Kan programmeras med digitalt standardgränssnitt (DALI) och styras med DALI-protokollet
- Inbyggda styrsystemsalternativ (DynaDimmer)
- Längsta livslängden för elektroniskt driftdon: 80 000 timmar vid $T_c = 80^\circ\text{C}$ med minst 90 % hela lampor
- Åskskydd 10 kV/5 kA
- Korrekt spänningsstabilisering på 95–97 % vid nätspänning på 180–300 V

Användning

- Butiker med hög takhöjd
- Strålkastarbelysning
- Områdes- och vägbelysning
- Kontor och industri


DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

Versions



GPFR IDVLSCPO 0004

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
CDMe/CPO C2 208-277V						

