



Διατάξεις οδήγησης **Xtreme** για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Εξαιρετικά αξιόπιστες και ευέλικτες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες CPO, σχεδιασμένες για περιορισμό του κόστους ενέργειας μέσω ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες, και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία. Η οικογένεια προϊόντων DynaVision Programmable αποτελεί την ιδανική βάση για κάθε είδους λύση διαχείρισης φωτισμού.

Οφέλη

- Επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με το δίκτυο φωτισμού (μέσω DALI)
- Ελαχιστοποιεί τα έξοδα συντήρησης χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία φτάνει τις 80.000 ώρες, και στην ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία
- Μαζί με τον λαμπτήρα CPO, ο οδηγός δημιουργεί το αποδοτικότερο σύστημα λευκού φωτισμού στον κλάδο και στο εύρος ισχύος τους

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω τυπικής ψηφιακής διασύνδεσης (DALI) και ελέγχου μέσω του πρωτοκόλλου DALI
- Ενσωμάτωση πολλών επιλογών ελέγχου (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Σταθερή απόδοση φωτισμού, Ρυθμιζόμενη απόδοση φωτισμού)
- Η μέγιστη διάρκεια ζωής για ηλεκτρονική διάταξη οδήγησης: 80.000 ώρες με ελάχιστο ποσοστό επιβίωσης 90% σε θερμοκρασία $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Xtreme αντικεραυνική προστασία 10 kV/5 kA
- Σταθεροποίηση ισχύος του λαμπτήρα με ακρίβεια 95-97% σε μεγάλο εύρος τάσης δικτύου των 180-300 V

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Εφαρμογή

- Φωτισμός δρόμων
- Οικιακός φωτισμός
- Αστικός εξωραϊσμός

Versions



GPPR IDVLSCPO 0002





GPPR_IDVLSCPO_0001-Product photo



GPPR_IDVLSCPO_0006-Product photo

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

		Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A
Order Code	Full Product Name	Τύπου B) (ονομ.)
20455800	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5
20457200	HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V	5
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	11

		Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A
Order Code	Full Product Name	Τύπου B) (ονομ.)
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	5
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Order Code	Full Product Name	Περιβλημα
20455800	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	C1
20457200	HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V	C1
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Περιβλημα
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	Q
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	Q
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	Q

