



Equipos electrónicos regulables para aplicaciones de exterior con la tecnología Xtreme - larga duración y alta fiabilidad- HID- DynaVision PROG Xtreme para CPO. Son equipos programables que incorporan diferentes posibilidades de



regulación para consequ

DynaVision Programable Xtreme para CPO

Los equipos electrónicos Xtreme son de larga duración (vida útil de 80.000h), gran fiabilidad (protección a rayos, sobretensiones, temperatura, vibraciones, polvo y humedad), elevada eficacia y gran flexibilidad. El equipo integra diferentes funcionalidades de regulación y control que deben ser activadas mediante una sencilla programación (entrada DALI activada por defecto). Funcionalidades disponibles: gestión en red punto a punto (entrada DALI), control en grupo (hilo de mando, regulación de tensión), control autónomo (dynadimmer -5 pasos-), CLO (nivel flujo constante) y ALO (nivel de flujo ajustable). La gama de productos DynaVision Programable es la base perfecta para cualquier tipo de solución de gestión de iluminación

Beneficios

- Permite comunicación bidireccional con la red de iluminación (a través de DALI)
- Reducción al mínimo de los costes de mantenimiento gracias a la prolongada vida útil Xtreme de 80.000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas
- Conjuntamente con la lámpara CPO, el equipo permite crear el sistema de luz blanca más eficiente del sector dentro de su gama de potencia

DynaVision Programmable Xtreme para CPO

Características

- Programable mediante la interfaz digital estándar (DALI) y controlable a través de protocolo DALI
- Integra diversas opciones de control (DynaDimmer, Hilo de mando LineSwitch, regulación en cabecera AmpDim, flujo luminoso constante, flujo luminoso ajustable)
- Equipos electrónicos de mayor vida útil: 80.000 horas con una tasa de supervivencia mínima del 90% a Tc = 80 °C
- Protección Xtreme contra descargas eléctricas, 10 kV/5 kA
- Estabilización precisa de la potencia de lámpara entre el 95 y el 97% en un amplio intervalo de tensiones de red de 180 a 300 V

Aplicaciones

- Alumbrado vial
- Iluminación residencial
- Embellecimiento de la ciudad

Versions



GPPR_IDVLSAPO_0002




GPPR_IDVLSAPO_0001-Product photo



GPPR_IDVLSAPO_0006-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

DynaVision Programmable Xtreme para CPO

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tensión de entrada	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	Q

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	11
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	5

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5

