



Sterowniki Xtreme zapewniają maksymalną oszczędność energii

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Niezawodne i elastyczne sterowniki elektroniczne do lamp CDO. Pozwalają ograniczyć koszty energii za pomocą wbudowanych układów sterujących oraz obniżyć koszty konserwacji dzięki okresowi eksploatacji rzędu 80 000 godzin oraz wbudowanej ochronie odgromowej. Rodzina sterowników DynaVision Programmable to doskonała baza dla wszelkich rozwiązań do zarządzania oświetleniem.

Korzyści

- Dwustronna komunikacja z siecią oświetleniową (przez DALI)
- Zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki niezwykle długiemu okresowi eksploatacji (80 000 godzin) oraz wbudowanej ochronie odgromowej
- Najwydajniejszy na rynku system emisji światła białego w tym przedziale mocy (po połączeniu z lampą CPO)

Cechy

- Programowanie za pomocą standardowego interfejsu cyfrowego (DALI) oraz sterowanie za pośrednictwem protokołu DALI
- Wiele opcji sterowania (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Największa trwałość wśród sterowników elektronicznych: 80 000 godzin z minimalnym wskaźnikiem bezawaryjności 90% przy $T_c = 80^{\circ}\text{C}$
- Ochrona odgromowa 10 kV / 5 kA
- Dokładna stabilizacja zasilania — w granicach 95–97% zakresu napięcia sieciowego 180–300 V

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Zastosowanie


- Oświetlenie dróg
- Oświetlenie terenów mieszkalnych
- Upiększanie miasta

Wersje



GPPR IDVLSCPO 0002

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
CPO Q 208-277V						

