



Maksimum enerji tasarrufu için Xtreme sürücüler

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

CPO ampuller için yüksek oranda güvenilir ve esnek elektronik sürücüler; dahili kontroller aracılığıyla enerji maliyetinden tasarruf sağlamak ve 80.000 saatlik kullanım ömrü ve dahili yıldırma karşı koruması sayesinde bakım maliyetlerini azaltmak üzere tasarlanmıştır. DynaVision Programmable ürün ailesi her tür aydınlatma yönetimi çözümü için mükemmel bir temeldir.

Faydaları

- Aydınlatma ağıyla 2 yönlü iletişime olanak sağlar (DALI aracılığıyla)
- 80.000 saatlik son derece uzun kullanım ömrü ve entegre yıldırım koruması sayesinde bakım maliyetini en aza indirir
- Sürücü, CPO ampullerle birlikte kendi güç aralığında endüstrideki en verimli beyaz ışık sistemini oluşturur

Özellikler


- Standart dijital arabirim (DALI) aracılığıyla programlanabilir ve DALI protokolüyle kontrol edilebilir.
- Birçok kontrol seçeneğini (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Sabit Işık Çıkışı, Ayarlanabilir Işık Çıkışı) entegre eder.
- Elektronik sürücüler için en uzun kullanım ömrü: $T_c = 80^{\circ}\text{C}$ 'de %90 sağlam kalma oranıyla 80.000 saat
- Yıldırma karşı son derece güçlü koruma 10 kV/5 kA
- 180-300 V geniş şebeke voltajı aralığında %95-97 oranında hassas ampul gücü sabitlemesi

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Uygulama

- Yol aydınlatması
- Yerleşim bölgesi aydınlatması
- Kent güzelleştirme

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

