



Xtreme- liitäntälaitteet maksimaaliseen energiansästöön

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet SON-lampuille

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet SON-lampuille. Liitäntälaitte auttaa säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.

Hyödyt

- Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron valaistusverkon kanssa (DALI:n kautta)
- Jopa 40 % energiansäästö integroitujen himmennysmahdollisuuksien ja liitäntälaitteen tehokkuuden ansiosta
- Minimoi ylläpitokustannukset Xtreme-tekniikan mahdollistaman 80 000 tunnin käyttöiän ja integroidun salamasuojauksen ansiosta

Ominaisuudet

- Ohjelmoitavissa DALI-vakioliitännällä ja ohjattavissa DALI-protokollan kautta
- Tarjoaa useita ohjausvaihtoehtoja (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Liitäntälaitteella on erittäin pitkä käyttöikä: 80 000 tuntia, maksimissaan 10 % kuolleisuus kun $T_c = 80\text{ °C}$
- Xtreme-ylijännitesuojaus 10 kV / 5 kA
- Tarkka, 95–97 % lampun tehon vakautus laajalla verkkojännitealueella 180–300 V

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet SON-lampuille

Käyttökohteet


- Tie- ja maantievalaistus
- Asuinalueiden valaistus
- Julkisivuvalaistus

Versions



GPPR_IDVLSCPO_0005-Product photo

Mittapiirros




Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet SON-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	208–240–277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700678666	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	11
913700678766	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5
913700678866	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5
913700676766	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700693366	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	11
913700693466	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	11
913700693566	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	5
913700693666	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	5

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Runko
913700678666	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	C1
913700678766	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	C1
913700678866	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	C1
913700676766	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	C2

Order Code	Full Product Name	Runko
913700693366	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	Q
913700693466	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	Q
913700693566	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	Q
913700693666	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	Q

