



Des économies d'énergie maximales avec les ballasts Xtreme

DynaVision Programmable Xtreme pour SON

Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes SON, conçus pour économiser de l'énergie à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

Avantages

- Permet une communication à double sens avec le réseau d'éclairage (via DALI)
- Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie grâce aux options de gradation intégrées et une efficacité du ballast très élevée
- Réduit les coûts d'entretien à leur minimum en raison de la durée de vie Xtreme de 80 000 heures et de la protection contre la foudre intégrée

Fonctions


- Programmable à l'aide d'une interface numérique standard (DALI) et contrôlable via le protocole DALI
- Intègre plusieurs options de commande (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Longue durée de vie Xtreme de 80 000 heures, avec taux de survie minimum de 90 % à $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Protection contre la foudre Xtreme 10 kV/5 kA
- Stabilisation précise de la puissance de la lampe de 95-97 % sur une plage étendue de tensions secteur de 180-300 V

DynaVision Programmable Xtreme pour SON

Application

- Éclairage pour routes/autoroutes
- Éclairage résidentiel
- Embellissement des villes

Versions




GPPR_IDVLSCPO_0005-Product photo



GPPR IDVLSSON 0002

Schéma dimensionnel




Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

DynaVision Programmable Xtreme pour SON

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	208-240-277 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
8718291212225	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	11
8718291212249	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5
8718291212263	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5
8718291219910	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
8718291669241	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	11
8718291669265	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	11
8718291669289	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	5
8718291669302	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	5

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
8718291212225	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	C1
8718291212249	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	C1
8718291212263	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	C1
8718291219910	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	C2

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
8718291669241	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	Q
8718291669265	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	Q
8718291669289	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	Q
8718291669302	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	Q

