




HID-GreenVision: la solución electrónica para aplicaciones de iluminación de invernaderos

HID-GreenVision GP-SON

Equipo electrónico completo para lámparas GP-SON de 600/1000 W

Beneficios

- Diseño flexible (PCB en brazo, disipación de calor óptima)
- Bajo consumo de energía
- Número elevado de dispositivos en un MCB (fusible)

Características

- Elevada eficiencia: >95%
- Limitador de corriente de irrupción
- Vida útil larga de 30.000 horas, con un 90% de supervivencia a duración de Tcase
- También disponible con interfaz DALI
- Estabilización precisa de la potencia de lámpara de +3% en un amplio intervalo de tensiones de red

Aplicaciones

- Luminarias para iluminación de asimilación (invernaderos/terrenos de juego)


HID-GreenVision GP-SON

Versions



GPPR_IGV3GPSN_0001-Product photo

Plano de dimensiones



Product	C1	A1	B1
HID-GVIII 1000W/P GP-SON 400V	58 mm	181 mm	150 mm
HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V	58 mm	181 mm	150 mm

Detalles del producto



HID-GV III GP-SON

