



# HID-GreenVision — rozwiązania elektroniczne do zaawansowanych zastosowań oświetleniowych

## HID-GreenVision GP-SON

Całkowicie elektroniczny zasilacz do lamp GP-SON 600/1000 W

### Korzyści

- Wszechstronność integracji (PCB w zaczepie, optymalne odprowadzanie ciepła)
- Niski poziom zużycia energii
- Duża liczba urządzeń na MCB (bezpiecznik)

### Cechy

- Wysoka sprawność: >95%
- Ogranicznik prądu rozruchowego
- Długi okres eksploatacji rzędu 30 000 godzin, wskaźnik bezawaryjności 90% przy temperaturze Tcase
- Dostępne również z interfejsem DALI
- Dokładna stabilizacja zasilania — w granicach +/-3% zakresu napięcia sieciowego

### Zastosowanie

- Oprawy oświetleniowe asymilujące światło (szklarnie/boiska)


# HID-GreenVision GP-SON

## Wersje



GP-PR\_IGV3GPSN\_0001-Product photo

## Rysunki techniczne



| Product                      | C1    | A1     | B1     |
|------------------------------|-------|--------|--------|
| HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V | 58 mm | 181 mm | 150 mm |

## Więcej o produkcie



HID-GV III GP-SON

