



Driftssikker, langtidsholdbar løsning

HID-HeavyDuty BSN til semi-parallele tændingsenheder

Indkapslede elektromagnetiske forkoblinger (kobber/jern) til brug sammen med en ekstern semiparallel tænder til lyskilder af typen CDM, CDO, MH, HPI (Plus) og SON

Fordele

- Fremragende modstandsdygtighed over for fugt, kemiske påvirkninger og revnedannelse pga. miljøpåvirkninger
- Driftssikker, langtidsholdbar løsning – utroligt lang levetid på 15 år i gennemsnit
- Minimalt watt-tab takket være ortocyklisk viklingsproces
- Forkobling kan fjerninstalleres

Funktioner


- Indkapsling af glasfiberforstærket termoplastisk polyesterharpiks
- Udstyret med skrueklemrækker som standard – indsætningskontakter kan fås på anmodning
- Forkoblinger til alternative netspændinger/frekvenser kan fås på anmodning
- Separat jordklemme (robust HID-version)

Anvendelsesområder

- Udendørs belysning (mest populære anvendelsesområde: vej- og tunnelbelysning)

HID-HeavyDuty BSN til semi-parallelle tændingsenheder

Versions






BSN 100 L33-A2-TS 230V

BSN 150 L33-A2-TS 230V

BSN 250 L33-A2-TS 230V

GPPR BSN-HD PHL

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

