



Descrição do produto

MASTER HPI Plus

Lâmpadas de vapor metálico de quartzo com bulbo externo leitoso.

Benefícios

- Alto nível de segurança e conforto, preservado por toda a vida útil.
- Baixo custo de manutenção.

Características

- Bulbo externo ovóide, com revestimento interno branco.
- Exclusiva tecnologia de três faixas que resulta em alta eficiência luminosa, no início e durante a vida útil.
- Disponível nas versões branco frio e luz do dia demonstrando boa estabilidade de cor.

Aplicação

- Iluminação interna e externa (aplicação industrial tipo highbay, warehouses, centros de exposição, hipermercados, shopping centers, igrejas, aeroportos e estações ferroviárias).

Avisos e Segurança

- Utilize exclusivamente em luminária totalmente fechada, mesmo durante os ensaios (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598).
- A luminária deve ser capaz de impedir que pedaços quentes da lâmpada se espalhem em caso de ruptura.
- Para uso com equipamento de controle projetado para lâmpadas de mercúrio ou sódio de alta pressão.


MASTER HPI Plus

Versions



LPPR HPI

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12	91 mm	226 mm

