



Driftssikker, langtidsholdbar løsning

HID-HighPower til MH-, HPI-, HPL- og SON-lamper

Indkapslede forkoblinger til brug sammen med lyskilder af typen SON (T) (Plus), HPL, HPI og MH med et nominelt wattforbrug på 1.000 W og derover

Fordele

- Beskyttet mod overophedning – utroligt lang levetid på 15 år i gennemsnit
- Minimalt watt-tab takket være ortocyklisk viklingsproces
- Ideel til stolpemontering

Funktioner

- Fremragende modstandsdygtighed over for fugt, kemiske påvirkninger og revnedannelse pga. miljøpåvirkninger
- Klasse I-produkt (dvs. med mulighed for jording)
- Udstyret med skruesklemmer som standard
- Separat jordklemme (robust HID-version)
- Forkoblinger til alternative netspændinger/frekvenser kan fås på anmodning

Anvendelsesområder

- Udendørs belysning (mest populære anvendelsesområder: sports- og områdebelysning)

HID-HighPower til MH-, HPI-, HPL- og SON-lamper

Versions



GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




GPPR1_BHL-HP_PHL.JPG


Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

HID-HighPower til MH-, HPI-, HPL- og SON-lamper

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 Hz
Linjefrekvens	50 Hz

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding
913700217503	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	230 V (standard) eller 240 V
913700232103	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	380 til 415 V

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding
913700217303	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	230 V (standard) eller 240 V
913700217903	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	380 til 415 V

