



Lang meegaande, betrouwbare oplossing

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Ingegoten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer.

Voordelen

- Beschermde tegen oververhitting, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelp proces
- Ideaal voor mastmontage

Kenmerken

- Uitstekend bestand tegen chemische stoffen, vochtige omstandigheden en tegen breuk onder omgevingsdruk
- Klasse I-certificering (d.w.z. met aardaansluiting)
- Standaard voorzien van schroefaansluitblokken
- Afzonderlijke aardaansluiting (HID 'Heavy Duty')
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag

Toepassing

- Buitenverlichting (populairste toepassingen: sport- en terreinverlichting)

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Versions



GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




GPPR1_BHL-HP_PHL.JPG


Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
8711500996640	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	230 V (standaard) of 240 V V
8711500996695	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	380 tot 415 V

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
8711500996657	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	230 V (standaard) of 240 V V
8711500996664	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	380 tot 415 V

