



Produkt

HPI-T

Ensoklede metalhalogenlamper, der består af en udladningslampe i kvarts, som indeholder højtryksskviksølv og en blanding af metalhalogener, indeholdt i en yderkolbe i hårdglas

Fordele

- Meget god lumenvedligeholdelse og lang levetid sikrer god bevarelse af belysningsstyrken og minimale vedligeholdelsesomkostninger
- God farvegengivelse, som skaber en behagelig stemning med høj visuel komfort
- Meget god farvestabilitet, som sikrer en ensartet farvegengivelse i hele levetiden, selv ved udskiftning af spots

Funktioner

- Klar rørformet yderkolbe
- Høj belysningseffekt
- Farvepunktet på det sorte lampehus giver en naturlig hvid farvefremtoning
- Vandret brændeposition $\pm 20^\circ$ (HPI-T 1000 W og HPI-T 2000 W/400 V) og $\pm 75^\circ$ (HPI-T 2000 W/220 V) skal overholdes for at minimere farveforskelle mellem lamper med anvendt metalhalogentechnologi

Anvendelsesområder

- Sportsbelysning. Projektorbelysning af bygninger og monumenter samt områdebelysning af f.eks. havne og byggepladser

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtryksskviksølvlys-kilder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

HPI-T

Versions




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Generelle oplysninger	
Fod	E40
Lysteknisk	
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Driftsposition	Order Code	Full Product Name	Driftsposition
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75			

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 lm/W
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 V	990 W	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V	1.980 W
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V	1.980 W				

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform	Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100			

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1.089 kWh	86 mg	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2.178 kWh	256 mg
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2.178 kWh	155 mg				

