



Περιγραφή προϊόντος

HPI-T

Λαμπτήρας χαλαζία μεταλλικών αλογονιδίων, με διαφανές εξωτερικό κάλυμμα

Οφέλη

- Υψηλό επίπεδο ασφαλείας και άνεσης, που διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
- Ελάχιστο κόστος συντήρησης

Χαρακτηριστικά

- Διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα
- Μοναδική 3ζωνική τεχνολογία για υψηλή απόδοση φωτεινότητας τόσο στην αρχή όσο και στη μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αποδίδει χρωματική όψη φυσικού λευκού και καλή σταθερότητα χρωμάτων

Εφαρμογή

- Φωτισμός αθλητικών χώρων, κτηρίων και μνημείων με προβολείς φωτισμός υπαίθριων χώρων π.χ. λιμάνια εργοτάξια

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Για χρήση με όργανα λειτουργίας σχεδιασμένα για λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

HPI-T

Versions





HPI-T 1000W E40



LPPR HPI-THW 2000W

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Θέση λειτουργίας	Order Code	Full Product Name	Θέση λειτουργίας
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P	20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75			

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 lm/W
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας	Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 V	990 W	20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V	1.980 W
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V	1.980 W				

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα	Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65	20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100			

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1.089 kWh	86 mg	20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2.178 kWh	256 mg
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2.178 kWh	155 mg				

