



Description du produit

HPI-T

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

Avantages

- Haut niveau de sécurité et de confort, sur toute la durée de vie
- Coût de maintenance réduit

Fonctions

- Ampoule extérieure tubulaire transparente
- Technologie 3 bandes exclusive produisant une efficacité lumineuse élevée, aussi bien au début que tout au long de la vie
- Produit une apparence des couleurs blanches naturelle et une bonne stabilité de couleur

Application

- Éclairage sportif, illumination de bâtiments et de monuments, éclairage de grands espaces, par exemple des ports et des chantiers de construction

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

HPI-T

Versions





HPI-T 1000W E40



LPPR HPI-THW 2000W

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Informations générales	
Culot	E40
Données techniques de l'éclairage	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Position de fonctionnement
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75

Order Code	Full Product Name	Position de fonctionnement
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique X	Coordonnée chromatique Y	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 lm/W
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 V	990 W
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V	1.980 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V	1.980 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1.089 kWh	86 mg
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2.178 kWh	155 mg

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2.178 kWh	256 mg

