



Ampul:

MASTER MHN-LA

Yüksek ışık verimi olan kompakt deşarj ampuller

Faydaları

- Dış kavanozu olmayan bu ampul çok daha küçük boyutlu armatür tasarımına olanak tanır ve çok daha hassas hüzmeye kontrolü sağlayarak istenmeyen kamaşma yaratıcı ışık çıkışını ortadan kaldırır. Bu özelliklere, yüksek ışık akısı ve ışık etkililik eklendiği zaman, az sayıda armatürle, işletme gideri düşük, kullanımı kolay aydınlatma sistemleri tasarlamak mümkün hale gelir
- Oyunculara ve izleyicilere hoş bir ambiyans yaratan yüksek renk geriverimi ve görsel konfor
- Geniş spektrumlu ışık dağılımı sayesinde televizyon çekimi yapılan profesyonel stadyumlar için idealdir

Özellikler

- Yüksek ampul verimi ve en yüksek renksel geriverim veren kompakt ışık kaynağı
- Uzun ampul ömrü sağlayan iki boğumlu tasarım
- Doğal beyaz renk, yüksek renk geriverimi ve kararlılığı
- Gün ışığından yapay ışığa geçişi kolaylaştıran gün ışığına eşdeğer renk sıcaklığı

Uygulama

- Profesyonel ve yarı profesyonel spor aydınlatmaları ve projeksiyonları

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

MASTER MHN-LA


Versions



LPPR MHN-LA 2000W

LPPR MHN-LA 1000W

Boyutlu çizim



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	X528
Çalışma Konumu	P5

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	TD40

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	Renk Kodlaması	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	370	370	Soğuk Beyaz (CW)	4200 K	72	104 lm/W
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	337	331	Gün Işığı	5600 K	80	86,0 lm/W

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	235 V	2.050 W

MASTER MHN-LA

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	125 V	1.040,0 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/ 1000 sa.	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2.244 kWh	194 mg

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/ 1000 sa.	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1.144 kWh	95 mg

