



Περιγραφή προϊόντος

MASTER MHN-SA

Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων χαλαζία μικρού μεγέθους, με διπλή σύλληψη

Οφέλη

- Δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζονται μικρά και πολύ αποδοτικά συστήματα φωτιστικών με οπτικά συστήματα υψηλής ακρίβειας για καλό έλεγχο της δέσμης και ελάχιστη απώλεια φωτισμού
- Η πολύ καλή απόδοση χρωμάτων δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον με υψηλή οπτική άνεση για τους παίκτες και τους θεατές
- Η συνεχής κατανομή του φάσματος προσφέρει ανωτερες επιλογές για (ημί-) επαγγελματικά στάδια με τακτική τηλεοπτική κάλυψη

Χαρακτηριστικά

- Πηγή πολύ μικρών διαστάσεων (βραχύ τόξο) με υψηλή απόδοση φωτεινότητας και ανώτερη απόδοση χρωμάτων
- Η σχεδίαση με διπλή σύλληψη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χρωματική όψη φυσικού λευκού, υψηλή απόδοση χρωμάτων και καλή σταθερότητα χρωμάτων
- Η θερμοκρασία χρώματος φωτός ημέρας διευκολύνει τη μετάβαση από το φως ημέρας στον τεχνητό φωτισμό

Εφαρμογή

- Επαγγελματικός φωτισμός αθλητικών χώρων και φωτισμός με προβολείς

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


MASTER MHN-SA

Versions




LPPR MHN-SA X830R

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

MASTER MHN-SA

Γενικές πληροφορίες	
Θέση λειτουργίας	P15
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συντεταγμένη χρωμακότητας X (ονομ.)	330
Ανάθεση χρωμάτων	Φως ημέρας
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	5600 K
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	TD40

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη	Δείκτης	Απόδοση
		χρωμακότητας Y (ονομ.)	χρωματικής απόδοσης (CRI)	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86	86 lm/W
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	81	108 lm/W

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη	Δείκτης	Απόδοση
		χρωμακότητας Y (ονομ.)	χρωματικής απόδοσης (CRI)	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	86	83 lm/W
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	86	84 lm/W

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	120 V	1.800,0 W
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	205 V	2.100 W

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	120 V	1.800,0 W
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205 V	1.900 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	Περιεκτικότητα
		ενέργειας kWh/1000 ώρες	υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1.980 kWh	87 mg
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2.305 kWh	215 mg

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	Περιεκτικότητα
		ενέργειας kWh/1000 ώρες	υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1.980 kWh	87 mg
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2.035 kWh	234 mg

