



Ampul:

MASTER MHN-SA

Çift boğumlu kompakt kuvars metal halide ampuller

Faydaları

- Dış kavanozu olmayan bu ampul, çok daha küçük boyutlu armatür tasarımına olanak tanır ve çok daha hassas hüzmeye kontrolü sağlayarak istenmeyen kamaşma yaratıcı ışık çıkışını ortadan kaldırır. Bu özelliklere, yüksek ışık akısı ve ışıksal etkinlik eklendiği zaman, az sayıda armatürle, işletme gideri düşük, kullanımı kolay aydınlatma sistemleri tasarlamak mümkün hale gelir
- Oyunculara ve izleyicilere hoş bir ambiyans yaratan yüksek renk geriverimi ve görsel konfor sunar
- Geniş spektrumlu ışık dağılımı sayesinde televizyon çekimi yapılan profesyonel stadyumlar için idealdir

Özellikler

- Yüksek ampul verimi ve en iyi renksel geriverimli kompakt ışık kaynağı
- Uzun ampul ömrü sağlayan çift kesmeli tasarım
- Doğal beyaz renk, yüksek renksel geriverim ve yüksek renk kararlılığı
- Gün ışığından yapay ışığa geçişi kolaylaştıran gün ışığına eşdeğer renk sıcaklığı

Uygulama

- Profesyonel spor aydınlatmaları ve projeksiyonları

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTER MHN-SA

Versions



LPPR MHN-SA X830R

Boyutlu çizim



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm
HO UNP/1					

