



Des LED tout simplement

Ledinaire SlimDownlight

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Économie d'énergie
- Surface de lumière diffuse et agréable

Fonctions

- Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles
- Plusieurs températures de couleur disponibles
- Luminaire extra-plat

Application

- Couloirs
- Sanitaires
- Salles d'attente

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD



DN065B G4 LED12 12W D150 RD










Downlight MZD DN027C 220V RD




DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Schéma dimensionnel




Ledinaire SlimDownlight


Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03




Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01




additional photo

Ledinaire SlimDownlight

Détails sur le produit



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 unité
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 unité
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux
			corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	
46445200	DN065B G4	All-in, Multi	3000 K	105 lm/W	2'000 lm
	LED20/830_840_865	Color			
	19W D200 RD	Temperature			
30395901	DN065B G4 12S/	-	3000 K	100 lm/W	1'200 lm
	830_840_865 PSU-E				
	D150 RD				
30397301	DN065B G4 20S/	-	3000 K	105 lm/W	2'000 lm
	830_840_865 PSU-E				
	D200 RD				
46443800	DN065B G4	All-in, Multi	3000 K	100 lm/W	1'200 lm
	LED12/830_840_865	Color			
	12W D150 RD	Temperature			
46447600	DN065C G4	-	3000 K	100 lm/W	1'200 lm
	LED12/830 12W				
	220-240V 6-D175				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Angle d'ouverture de faisceau 110°
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Angle d'ouverture de faisceau 100°
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Angle d'ouverture de faisceau 100°
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Angle d'ouverture de faisceau 110°
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Angle d'ouverture de faisceau 110°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la
				commutation aléatoire
46445200	DN065B G4	50 or 60 Hz	19 W	-
	LED20/830_840_865			
	19W D200 RD			
30395901	DN065B G4 12S/	-	12 W	Non applicable
	830_840_865 PSU-E			
	D150 RD			
30397301	DN065B G4 20S/	-	19 W	Non applicable
	830_840_865 PSU-E			
	D200 RD			
46443800	DN065B G4	50 or 60 Hz	12 W	-
	LED12/830_840_865 12W			
	D150 RD			

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux
			corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	
46449000	DN065C G4	-	4000 K	108 lm/W	1'200 lm
	LED12/840 12W				
	220-240V 6-D175				
46451300	DN065C G4	-	3000 K	105 lm/W	2'000 lm
	LED20/830 19W				
	220-240V 8-D225				
46453700	DN065C G4	-	4000 K	105 lm/W	2'000 lm
	LED20/840 19W				
	220-240V 8-D225				
46439100	DN065B G4	-	3000 K	100 lm/W	1'200 lm
	LED12/830 12W				
	220-240V L150 SQ				
46441400	DN065B G4	-	4000 K	100 lm/W	1'200 lm
	LED12/840 12W				
	220-240V L150 SQ				

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Angle d'ouverture de faisceau 110°
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Angle d'ouverture de faisceau 110°
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Angle d'ouverture de faisceau 110°
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Angle d'ouverture de faisceau 110°
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Angle d'ouverture de faisceau 110°

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la
				commutation aléatoire
46447600	DN065C G4 LED12/830	50 or 60 Hz	12 W	-
	12W 220-240V 6-D175			
46449000	DN065C G4 LED12/840	50 or 60 Hz	12 W	-
	12W 220-240V 6-D175			
46451300	DN065C G4 LED20/830	50 or 60 Hz	19 W	-
	19W 220-240V 8-D225			
46453700	DN065C G4 LED20/840	50 or 60 Hz	19 W	-
	19W 220-240V 8-D225			
46439100	DN065B G4 LED12/830	50 or 60 Hz	12 W	-
	12W 220-240V L150 SQ			
46441400	DN065B G4 LED12/840	50 or 60 Hz	12 W	-
	12W 220-240V L150 SQ			

Ledinaire SlimDownlight

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Approbation et application


Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	0.7	0.4
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Température 650 °C, durée 30 s	0.9	0.3
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Température 650 °C, durée 30 s	0.9	0.3
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-	0.7	0.4

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0.7	0.4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0.7	0.4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	0.7	0.4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0.7	0.4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0.7	0.4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0.7	0.4

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Ledinaire SlimDownlight

