



LED semplicemente fantastici

Ledinaire SlimDownlight

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Vantaggi

- Qualità e affidabilità Philips
- A risparmio energetico
- Confortevole superficie di luce diffusa

Caratteristiche

- Disponibile in più dimensioni e livelli di luminosità
- Disponibili più colori luce
- Design ultra sottile

Applicazione

- Corridoi
- Servizi igienici
- Sale d'attesa

Ledinaire SlimDownlight






Versions



LEDINAIRE SlimDownlight-DN065B LED10S

DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Disegno tecnico



Ledinaire SlimDownlight

Dati del prodotto



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



additional photo

Ledinaire SlimDownlight

Dati del prodotto

Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



additional photo



Ledinaire SlimDownlight

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Valore di tremolio (PstLM)	0,7
Effetto stroboscopico	0,4
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa	Flusso
		(Nom)	(specificata) (Nom)	luminoso
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	4000 K	100 lm/W	1.200 lm
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	4000 K	105 lm/W	2.000 lm
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	4000 K	108 lm/W	1.200 lm
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	4000 K	105 lm/W	2.000 lm
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	4000 K	100 lm/W	1.200 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	19 W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40



Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Ledinaire SlimDownlight

