



Ganske enkelt utmerket LED-lys

Ledinaire SlimDownlight

LEDINAIRE-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – akkurat det du trenger

Fordeler

- Philips' kvalitet og pålitelighet
- Energibesparelse
- Behagelig indirekte lysoverflate

Funksjoner

- Stort utvalg av størrelser og lysnivåer
- Stort utvalg av lysfarger
- Svært slank design

Søknad

- Korridorer
- Toaletter
- Venterom

Ledinaire SlimDownlight

Versions









DN065B G4 830 840 865 PSU E RD




Downlight MZD DN027C 220V RD

Målskisse



Ledinaire SlimDownlight

Målskisse



Produkt detaljer



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK03
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−20 til +40 °C
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 enhet
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 enhet
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	1 enhet
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	1 enhet

Teknisk belysning

		Korrelert	Lysutbytte		
Order Code	Full Product Name	fargetemperatur (nom.)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse	
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 100°
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel 100°
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W	4000 K	108 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel 110°
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	4000 K	105 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel 110°
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	4000 K	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel 110°

Ledinaire SlimDownlight

		Korrelert	Lysutbytte			
Full Product		fargetemperatur	(vurdert)			
Order Code	Name	(nom.)	(Nom)	Lysytelse	Optikktype	
929004128832	12W					
	220-240V					
	L150 SQ					
	DN065B G4	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Spredningsvinkel	
	12S/				100°	
	830_840_865					

		Korrelert	Lysutbytte			
Full Product		fargetemperatur	(vurdert)			
Order Code	Name	(nom.)	(Nom)	Lysytelse	Optikktype	
929004128932	PSU-E D150					
	PG					
	DN065B G4	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	Spredningsvinkel	
	20S/				100°	
	830_840_865					
	PSU-E D200					
	PG					

Drift og elektronikk

		Line	Egnet for	
Full Product Name		Frequency	Effektforbruk	tilfeldig vekslng
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	12 W	Ikke relevant
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	-	19 W	Ikke relevant
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-

		Line	Egnet for	
Full Product Name		Frequency	Effektforbruk	tilfeldig vekslng
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	-	12 W	Ikke relevant
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	-	19 W	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

		Ingress
Full Product Name		beskyttelseskode
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40

		Ingress
Full Product Name		beskyttelseskode
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	IP20/44
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	IP20/44

Godkjenning og bruksområde

		Test av	Flimerverdi	Stroboskopisk
Full Product Name		glødetråd	(PstLM)	effekt
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,9	0,3

		Test av	Flimerverdi	Stroboskopisk
Full Product Name		glødetråd	(PstLM)	effekt
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,9	0,3

Ledinaire SlimDownlight


Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4
929004128832	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 PG	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,9	0,3
929004128932	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 PG	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,9	0,3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929004128832	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 PG	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929004128932	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 PG	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM



Ledinaire SlimDownlight

