



Helt enkelt riktigt bra LED-ljus

Ledinaire SlimDownlight

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Fördelar

- Philips-kvalitet och tillförlitlighet
- Energibesparande
- Behaglig indirekt ljusyta

Funktioner

- Välj bland flera olika färger och ljusnivåer
- Välj bland flera olika ljusfärger
- Ultrasmidig utformning

Användning

- Korridorer
- Toaletter
- Väntrum







Ledinaire SlimDownlight

Versions




DN065B G4 830 840 865 PSU E RD

Måttskiss



Ledinaire SlimDownlight

Måttskiss



Produktinformation



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02

Ledinaire SlimDownlight

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	80
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 enhet
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 enhet
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220–240V 6-D175	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220–240V 6-D175	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220–240V 8-D225	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220–240V 8-D225	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220–240V L150 SQ	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220–240V L150 SQ	-
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	1 enhet
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	1 enhet

Ljusteknik

		Korrelerad	Ljusutbyte					Korrelerad	Ljusutbyte		
Order Code	Full Product Name	färgtemperatur (Nom)	(märkevärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp			Order Code	Full Product Name	färgtemperatur (Nom)	(märkevärde) (nom)
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Spridningsvinkel 100°			929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220–240V 8-D225	3000 K	105 lm/W
											2 000 lm
											Spridningsvinkel 110°
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	Spridningsvinkel 100°			929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220–240V 8-D225	4000 K	105 lm/W
											2 000 lm
											Spridningsvinkel 110°
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220–240V 6-D175	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Spridningsvinkel 110°			929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220–240V L150 SQ	3000 K	100 lm/W
											1 200 lm
											Spridningsvinkel 110°
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220–240V 6-D175	4000 K	108 lm/W	1 200 lm	Spridningsvinkel 110°			929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220–240V L150 SQ	4000 K	100 lm/W
											1 200 lm
											Spridningsvinkel 110°

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Korrelerad	Ljusutbyte		
		färgtemperatur (Nom)	(märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
929004128832	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 PG	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Spridningsvinkel 100°

Order Code	Full Product Name	Korrelerad	Ljusutbyte		
		färgtemperatur (Nom)	(märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
929004128932	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 PG	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	Spridningsvinkel 100°

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Line		Lämplig för	
		Frequency	Effektförbrukning	brytning	slumpmässig
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU- E D150 RD	-	12 W	Ej tillämpligt	
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU- E D200 RD	-	19 W	Ej tillämpligt	
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-	
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-	
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-	

Order Code	Full Product Name	Line		Lämplig för	
		Frequency	Effektförbrukning	brytning	slumpmässig
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-	
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-	
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-	
929004128832	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU- E D150 PG	-	12 W	Ej tillämpligt	
929004128932	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU- E D200 PG	-	19 W	Ej tillämpligt	

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929004128832	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 PG	IP20/44
929004128932	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG	IP20/44

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU- E D150 RD	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,9	0,3
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU- E D200 RD	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,9	0,3

Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4

Ledinaire SlimDownlight


Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4

Order Code	Full Product Name	Glödtrådstest	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4
929004128832	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU- E D150 PG	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,9	0,3
929004128932	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU- E D200 PG	Temperatur 650 °C, under 30 s	0,9	0,3

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929004128832	DN065B G4 12S/ 830_840_865	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
	PSU-E D150 PG	
929004128932	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 PG	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM



Ledinaire SlimDownlight

