



CoreLine SlimDownlight – til alle projekter, hvor lys virkelig gør en forskel

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine SlimDownlight er en innovativ serie af indbyggede og overflademonterede armaturer. CoreLine SlimDownlight er af høj kvalitet og designet til at erstatte eksisterende downlight-armaturer med CFL-ni/CFL-l-lyskildeteknologi og giver jævn, naturlig belysning i mange forskellige slags miljøer. Det er en miljøvenlig og økonomisk løsning, der reducerer energiforbruget og giver længere levetid. Installationen er enkel, da det indbyggede armatur har en standardudskæringsstørrelse, og den minimale indbygningsdybde på 34 mm gør dette produkt til en ideel pladsbesparende løsning til projekter med begrænset plads til installation. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation, som er fuldt kompatible med Interact gateways, sensorer og software, fås også.

Fordele

- Energibesparende konstruktion og længere levetid giver lavere samlede driftsomkostninger
- Produkthøjde under 50 mm, passer til flere loftstyper
- Den naturlige "lysoverflade"-effekt giver et behageligt, elegant udseende
- Dækker indbyggede og overflademonterede installationer

CoreLine SlimDownlight

Funktioner

- Fås i indbyggede (DN145B) og overflademonterede (DN145C) versioner
- Energieffektiv med lang levetid: op til 100 lm/W og 50.000 timer ved L70
- Push-in-stik med mulighed for ledningsføring
- Flere lysudbyttmuligheder: 650/1100/2100 lumen
- Farvetemperatur: 3000 K og 4000 K
- Drivervalg; DALI og trådløs med Interact ready
- Samlet højde (inklusive driver): 34 mm (indbygget); 50 mm (overflademonteret)

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Detailhandel
- Receptioner
- Toiletter
- Tekniske rum

Versions



Coreline SlimDownlight-DN145C
10S



Coreline SlimDownlight-DN145C
20S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in








Coreline SlimDownlight-DN145B
6S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in

Målskitse



Oplysninger om produktet

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view

CoreLine SlimDownlight Surface-
mounted 2100lm



CoreLine SlimDownlight

Oplysninger om produktet



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
------------------------------	-----

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nej
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nej
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nej
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nej
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	Nej
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	Nej
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	Nej
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	Nej
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nej
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nej
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	Nej
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	Nej
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	Nej
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	Nej
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nej
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nej
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	LED6S	Nej
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	Nej
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	-

Lysteknisk (1/2)

	Full			Korreleret	Lyseffekt
Order Code	Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)
911401806380	DN145C LED10S/83 O PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806480	DN145C LED10S/84 O PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401806580	DN145C LED20S/8 30 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806680	DN145C LED20S/8 40 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401816085	DN145B LED6S/ 830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
910500465903	DN145B LED20S/8 30 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
910500465904	DN145B LED20S/8 40 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
910505101197	DN145B LED20S/8 30 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
910505101198	DN145B LED20S/8 40 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
911401806180	DN145B LED20S/8 30 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806280	DN145B LED20S/8	-	120 °	4000 K	100 lm/W

Lysteknisk (2/2)

	Full			Korreleret	Lyseffekt
Order Code	Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)
	40 PSU II WH				
911401816285	DN145B LED20S/ 830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
910500465901	DN145B LED10S/83 O PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	85 lm/W
910500465902	DN145B LED10S/84 O PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	85 lm/W
910505101195	DN145B LED10S/83 O WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
910505101196	DN145B LED10S/84 O WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
911401805980	DN145B LED10S/83 O PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806080	DN145B LED10S/84 O PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401805780	DN145B LED6S/83 O PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401805880	DN145B LED6S/84 O PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401816185	DN145B LED10S/ 830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Antal		Optiktype
		Lysstrøm	lyskilder	
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	650 lm	-	Bred stråle
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2.100 lm	-	Spredningsvinkel 90°
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2.100 lm	-	Spredningsvinkel 90°
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°

Order Code	Full Product Name	Antal		Optiktype
		Lysstrøm	lyskilder	
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2.100 lm	-	Bred stråle
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1.100 lm	-	Spredningsvinkel 90°
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1.100 lm	-	Spredningsvinkel 90°
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	650 lm	1	Spredningsvinkel 90°
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1	Spredningsvinkel 90°
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1.100 lm	-	Bred stråle

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Velegnet til	
		Strømforbrug	tilfældigt skift
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ja
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ja
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ja
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ja
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	Ikke relevant
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W	Ja
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W	Ja
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W	Ja
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W	Ja
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ja
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Velegnet til	
		Strømforbrug	tilfældigt skift
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W	Ikke relevant
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Ja
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Ja
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Ja
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Ja
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ja
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ja
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W	Ja
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W	Ja
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W	Ikke relevant

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Nej	Ikke relevant
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Nej	Ikke relevant
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Nej	Ikke relevant
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Nej	Ikke relevant
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nej	-

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja	Ikke relevant
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja	Ikke relevant
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja	Ikke relevant
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Nej	Ikke relevant
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Nej	Ikke relevant
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nej	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja	Ikke relevant
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Opal
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Opal
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Opal
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Opal
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Opal
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Opal
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Opal
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Opal

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nej
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product		Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	Name	Omgivelsestemperaturområde		
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name		Maksimalt	
			Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja	Ikke relevant	
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja	Ikke relevant	
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Nej	Ikke relevant	
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Nej	Ikke relevant	
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Nej	Ikke relevant	
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Nej	Ikke relevant	
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nej	-	

Order Code	Full Product Name	Optikafskærmningstype
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Opal
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Opal
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Opal
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Opal
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Opal
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Opal
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nej
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nej

Order Code	Full Product		Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	Name	Omgivelsestemperaturområde		
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6

Order Code	Full Product		Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	Name	Omgivelsestemperaturområde		
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 til +40 °C	-	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 til +35 °C	1	0,4
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 til +35 °C	1	0,4
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 til +35 °C	1	0,4
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 til +35 °C	1	0,4
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6
911401816285	DN145B LED20S/	-20 til +40 °C	-	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product		Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
	Name	Omgivelsestemperaturområde		
	830_840 PSU WH			
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 til +35 °C	1	0,4
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 til +35 °C	1	0,4
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 til +35 °C	1	0,4
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 til +35 °C	1	0,4
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 til +35 °C	1	1,6
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 til +40 °C	-	-

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401816085	DN145B LED6S/ 830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816285	DN145B LED20S/ 830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816185	DN145B LED10S/ 830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%


Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465901




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465903




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465904




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465902




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101196




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101198




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101195




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101197




Polar Normal (separate) - null - 911401816185




Polar Normal (separate) - null - 911401816285




Polar Normal (separate) - null - 911401805880



Polar Normal (separate) - null - 911401806180



Polar Normal (separate) - null - 911401806580



Polar Normal (separate) - null - 911401806480

