



CoreLine Slim Downlight – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

CoreLine Slim Downlight

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Slim Downlight-Familie ist als Einbau- und Anbauvariante erhältlich und bietet 1:1 Ersatz für herkömmliche Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen. Dank der flachen Bauform können diese Produkte auch bei sehr niedrigen Decken gut eingesetzt werden. Die gute Effizienz und die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70) wirken sich positiv auf die Betriebskosten aus. Diese Downlight-Familie sorgt dank der gleichmäßig leuchtenden Fläche für guten Sehkomfort und eine hochwertige Erscheinung in der Decke. Die Leuchten passen in Standard-Deckenausschnitte von 68, 150 oder 200mm und lassen sich schnell und einfach installieren.

Vorteile

- Mit bis zu 100lm/W eins der effizientesten SlimDownlights am Markt
- Auch in der All-in-Ausführung erhältlich: 2 Lichtfarben in einer Leuchte (2-in-1)
- Durch die ultraflache Bauform (28 mm) besonders für Decken mit wenig Platz in der Deckenkonstruktion geeignet
- Die gleichmäßig leuchtende Fläche sorgt für ein angenehmes, natürliches Licht und lässt die Leuchte in der Decke sehr hochwertig erscheinen
- Mit raumseitigem IP44 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet
- Passt in Standard-Deckenausschnitte von 68, 150 oder 200 mm

CoreLine Slim Downlight

Merkmale

- Gleichmäßig leuchtende Fläche
- Sehr flache Einbauvariante mit einer Einbauhöhe von nur 28mm
- Als 650, 1.100 oder 2.100 Lumen-Variante (3.000 oder 4.000 K) erhältlich.
- Raumseitiger IP44 Schutz – auch für Sanitärbereiche geeignet
- Mit zstl. Anschlussbox auch für die Durchgangsverdrahtung geeignet

Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung in Korridoren
- Einzelhandelsgeschäfte
- Empfangsbereiche
- Flure in Gebäuden

Versions

CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in





CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in






Abmessungsskizzen



CoreLine Slim Downlight

Abmessungsskizzen



Produktdetails

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-mounted 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



CoreLine Slim Downlight

Produktdetails



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
---------------------------	-----

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20/44

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nein
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nein
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nein
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nein
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	Nein
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	Nein
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	Nein
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	Nein
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nein
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nein
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	Nein
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	Nein
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	Nein
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	Nein
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nein
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nein
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	LED6S	Nein
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	Nein
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full			Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full			Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)
	Product Name	Komplett-Set Typ						Product Name	Komplett-Set Typ				
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-		120 Grad	3000 K	100 lm/W	33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-		120 Grad	3000 K	100 lm/W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-		120 Grad	4000 K	100 lm/W	33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-		120 Grad	4000 K	100 lm/W

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W		830 PSD-E II WH				
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 Grad	3000 K	93 lm/W	96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 Grad	4000 K	85 lm/W
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 Grad	4000 K	93 lm/W	97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 Grad	3000 K	93 lm/W
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 Grad	3000 K	93 lm/W	97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 Grad	4000 K	93 lm/W
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 Grad	4000 K	93 lm/W	33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 Grad	3000 K	100 lm/W
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 Grad	3000 K	100 lm/W	33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W	33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 Grad	3000 K	100 lm/W
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W	33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W
96100899	DN145B LED10S/	-	120 Grad	3000 K	85 lm/W	50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Anzahl			Optik
		Lichtstrom	Lichtquellen		
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1'100 lm	1		Abstrahlungswinkel (90°)
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1'100 lm	1		Abstrahlungswinkel (90°)
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2'100 lm	1		Abstrahlungswinkel (90°)

Order Code	Full Product Name	Anzahl			Optik
		Lichtstrom	Lichtquellen		
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2'100 lm	1		Abstrahlungswinkel (90°)
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	650 lm	-		Breitstrahlend (WB)
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2'100 lm	1		Abstrahlungswinkel (90°)

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Anzahl		Optik
		Lichtstrom	Lichtquellen	
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2'100 lm	1	Abstrahlungswinkel (90°)
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2'100 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2'100 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2'100 lm	1	Abstrahlungswinkel (90°)
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2'100 lm	1	Abstrahlungswinkel (90°)
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2'100 lm	-	Breitstrahlend (WB)
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1'100 lm	1	Abstrahlungswinkel (90°)
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1'100 lm	1	Abstrahlungswinkel (90°)

Order Code	Full Product Name	Anzahl		Optik
		Lichtstrom	Lichtquellen	
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1'100 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1'100 lm	-	Abstrahlungswinkel (90°)
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1'100 lm	1	Abstrahlungswinkel (90°)
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1'100 lm	1	Abstrahlungswinkel (90°)
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	650 lm	1	Abstrahlungswinkel (90°)
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1	Abstrahlungswinkel (90°)
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1'100 lm	-	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ja
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ja
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ja
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ja
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6.5 W	Nicht anwendbar
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22.5 W	Ja
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22.5 W	Ja
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22.5 W	Ja
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22.5 W	Ja
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ja
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W	Nicht anwendbar
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Ja
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Ja
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Ja
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Ja
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ja
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ja
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6.5 W	Ja
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6.5 W	Ja
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W	Nicht anwendbar

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nein	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja	Nicht anwendbar
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja	Nicht anwendbar
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja	Nicht anwendbar
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja	Nicht anwendbar
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nein	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja	Nicht anwendbar
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja	Nicht anwendbar
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja	Nicht anwendbar
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja	Nicht anwendbar
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nein	-

Mechanik und Gehäuse

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Opal
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Opal
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Opal
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Opal
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Opal
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Opal
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Opal
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Opal

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Opal
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Opal
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Opal
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Opal
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Opal
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Opal
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nein
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nein
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nein

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Flackerwert	
			(PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Flackerwert	
			(PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 bis +35 °C	1	0.4
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 bis +35 °C	1	0.4
97642299	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 bis +35 °C	1	0.4

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Flackerwert (PstLM) – Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts	
			Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	(SVM)
	830 WIA-E WH			
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 bis +35 °C	1	0.4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 bis +35 °C	1	0.4
96101599	DN145B LED10S/840	0 bis +35 °C	1	0.4

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Flackerwert (PstLM) – Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts	
			Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	(SVM)
	PSD-E II WH			
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 bis +35 °C	1	0.4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 bis +35 °C	1	0.4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6
33946799	DN145B LED6S/40 PSU II WH	0 bis +35 °C	1	1.6
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	-	-

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Lebensdauererkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0.0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0.0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0.0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0.0015 %
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0.0015 %
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0.0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0.0015 %
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0.0015 %


Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0.0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0.0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0.0015 %
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0.0015 %
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465901




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465903




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465904




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465902




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101196




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101198




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101195




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101197



Polar Normal (separate) - null - 911401816185



Polar Normal (separate) - null - 911401816285



CoreLine Slim Downlight

