



CoreLine Slim Downlight – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

CoreLine Slim Downlight

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Slim Downlight-Familie ist als Einbau- und Anbauvariante erhältlich und bietet 1:1 Ersatz für herkömmliche Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen. Es ist auch in der All-in-Ausführung (2 Lichtfarben in einer Leuchte) erhältlich. Dank der flachen Bauform können diese Produkte auch bei sehr niedrigen Decken gut eingesetzt werden. Die gute Effizienz und die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70) wirken sich positiv auf die Betriebskosten aus. Diese Downlight-Familie sorgt dank der gleichmäßig leuchtenden Fläche für guten Sehkomfort und eine hochwertige Erscheinung in der Decke. Die Leuchten passen in Standard-Deckenausschnitte von 80, 150 oder 200mm und lassen sich schnell und einfach installieren.

Vorteile

- Mit bis zu 100lm/W eins der effizientesten SlimDownlights am Markt
- Auch in der All-in-Ausführung erhältlich: 2 Lichtfarben in einer Leuchte (2-in-1)
- Durch die ultraflache Bauform (28 mm) besonders für Decken mit wenig Platz in der Deckenkonstruktion geeignet
- Die gleichmäßig leuchtende Fläche sorgt für ein angenehmes, natürliches Licht und lässt die Leuchte in der Decke sehr hochwertig erscheinen
- Mit raumseitigem IP44 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet
- Passt in Standard-Deckenausschnitte von 80, 150 oder 200 mm

CoreLine Slim Downlight

Merkmale

- Gleichmäßig leuchtende Fläche
- Sehr flache Einbauvariante mit einer Einbauhöhe von nur 28mm
- Als 650, 1.100 oder 2.100 Lumen-Variante (3.000 oder 4.000 K) erhältlich.
- Raumseitiger IP44 Schutz – auch für Sanitärbereiche geeignet
- Mit zstl. Anschlussbox auch für die Durchgangsverdrahtung geeignet

Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung in Korridoren
- Einzelhandelsgeschäfte
- Empfangsbereiche
- Flure in Gebäuden

Versions



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact PSU



Coreline SlimDownlight-DN145C
20S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact WIA



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini WIA



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact PSD





CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro PSU









Versions



Technical drawing of the DN145B LED20S/830_B40 WIA WH. The drawing includes a top view showing a circular lens with a diameter of 145mm and a mounting flange with a diameter of 20mm. A side view shows the LED strip with a length of 235mm and a mounting bracket with a height of 43mm. A detail view shows the LED strip with a width of 156mm and a mounting bracket with a height of 120mm. The drawing also includes a cross-section of the LED strip showing the internal components and a detail view of the mounting bracket showing the mounting holes.



Abmessungsskizzen



CoreLine Slim Downlight

Produktdetails

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-mounted 2100lm



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact PSU



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



CoreLine SlimDownlight DN145B
PSU Driver



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01



CoreLine Slim Downlight

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Abstrahlungswinkel el (90°)
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar	Service Tag
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	-	Ja
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nein	Ja
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nein	Ja
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nein	Ja
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nein	Ja
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	-	-	-
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	-	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	Nein	Ja
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	Nein	Ja
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	Nein	Ja
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	Nein	Ja
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nein	Ja
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nein	Ja
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	-	-	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	-	Ja
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	Nein	Ja
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	Nein	Ja
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	Nein	Ja
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	Nein	Ja
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nein	Ja
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nein	Ja
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	Nein	Ja
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	-	-	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	-	Ja

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbe (Nom)	Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	120 lm/W	31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	-	-	3000 K	120 lm/W
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 Grad	3000 K	100 lm/W	31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	-	-	3000 K	115 lm/W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W	96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 Grad	3000 K	93 lm/W
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 Grad	3000 K	100 lm/W	96103999	DN145B LED20S/840	-	120 Grad	4000 K	93 lm/W
33954299	DN145C LED20S/	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W						

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)
	PSD-E II WH						840 PSD-E II WH				
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 Grad	3000 K	93 lm/W	97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 Grad	3000 K	93 lm/W
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 Grad	4000 K	93 lm/W	97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 Grad	4000 K	93 lm/W
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 Grad	3000 K	100 lm/W	33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 Grad	3000 K	100 lm/W
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W	33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	-	-	3000 K	117 lm/W	33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 Grad	4000 K	100 lm/W
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	110 lm/W	31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	-	-	3000 K	115 lm/W
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 Grad	3000 K	85 lm/W	50041999	DN145B LED10S/830_840 PSD-E II WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	120 lm/W
96101599	DN145B LED10S/	-	120 Grad	4000 K	85 lm/W						

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen	Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2.000 lm	-	33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1	33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1	31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	2.000 lm	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1	50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	680 lm	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1	96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1.100 lm	1
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	2.000 lm	-	96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1.100 lm	1
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	1.080 lm	-	97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1.100 lm	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2.100 lm	1	97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1.100 lm	-
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2.100 lm	1	33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2.100 lm	-	33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2.100 lm	-	33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	1.080 lm	-

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Anzahl Lichtquellen
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1.080 lm	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	17,5 W	Nein
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ja
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ja
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ja
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ja
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	17,5 W	Nein
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	10 W	Nein
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W	Ja
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W	Ja
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W	Ja
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W	Ja
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ja
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	18 W	Nein
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	Nein
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Ja
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Ja
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Ja
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Ja
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ja
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ja
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W	Ja
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	10 W	Nein
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	9,5 W	Nein

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nein	-
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	Ja	-
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	Ja	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja	Nicht anwendbar
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja	Nicht anwendbar
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja	Nicht anwendbar
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja	Nicht anwendbar
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	Ja	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nein	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja	Nicht anwendbar
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja	Nicht anwendbar
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja	Nicht anwendbar
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja	Nicht anwendbar
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Nein	Nicht anwendbar
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	Ja	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nein	-

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	IK03	IP20 (Vorderseite IP44)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Opal	IK02	IP20/44
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Opal	IK02	IP20/44
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Opal	IK02	IP20/44
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Opal	IK02	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	-	IK03	IP20 (Vorderseite IP44)
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	-	IK03	IP20 (Vorderseite IP44)
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Opal	IK02	IP20/44
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Opal	IK02	IP20/44

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Typ optische	Schlagfestigkeit	
		Abdeckung	(IK)	Schutzart (IP)
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	IK02	IP20/44
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	IK02	IP20/44
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Opal	IK02	IP20/44
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Opal	IK02	IP20/44
31700199	DN145B LED20S/ 830_840 PSD WH	-	IK03	IP20 (Vorderseite IP44)
50040299	DN145B LED6S/ 830_840 PSU WH	-	IK03	IP20/44
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Opal	IK02	IP20/44
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Opal	IK02	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Typ optische	Schlagfestigkeit	
		Abdeckung	(IK)	Schutzart (IP)
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	IK02	IP20/44
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	IK02	IP20/44
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Opal	IK02	IP20/44
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Opal	IK02	IP20/44
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Opal	IK02	IP20/44
31699899	DN145B LED10S/ 830_840 PSD WH	-	IK03	IP20 (Vorderseite IP44)
50041999	DN145B LED10S/ 830_840 PSU WH	-	IK03	IP20 (Vorderseite IP44)

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Zentrale	
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nein	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	-
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	-	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör)
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	-	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör)
96102299	DN145B LED20S/830 PSD- E II WH	-	-
96103999	DN145B LED20S/840 PSD- E II WH	-	-
97642299	DN145B LED20S/830 WIA- E WH	-	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA- E WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale	
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-	-
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	-	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör)
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nein	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör)
96100899	DN145B LED10S/830 PSD- E II WH	-	-
96101599	DN145B LED10S/840 PSD- E II WH	-	-
97638599	DN145B LED10S/830 WIA- E WH	-	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA- E WH	-	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	-
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	-	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Zentrale	
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
			kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nein	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Messung der
			Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	0,4
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 bis +35 °C	1,6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 bis +35 °C	1,6
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 bis +35 °C	1,6
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 bis +35 °C	1,6
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	-20 bis +40 °C	0,4
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	-20 bis +40 °C	0,4
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 bis +35 °C	0,4
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 bis +35 °C	0,4
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 bis +35 °C	0,4
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 bis +35 °C	0,4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 bis +35 °C	1,6

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Messung der
			Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 bis +35 °C	1,6
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	-20 bis +40 °C	0,4
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	0,4
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 bis +35 °C	0,4
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 bis +35 °C	0,4
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 bis +35 °C	0,4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 bis +35 °C	0,4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 bis +35 °C	1,6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 bis +35 °C	1,6
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 bis +35 °C	1,6
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	-20 bis +40 °C	0,4
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	0,4

Initialkennwerte (IEC-konform)

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3	-10% / +10%
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3	-10% / +10%
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3	-10% / +10%
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3	-10% / +10%
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3	-10% / +10%
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3	-10% / +10%
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3	-10% / +10%

Lebensdauererkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0.0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0.0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0.0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0.0015 %
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	-
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0.0015 %
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0.0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0.0015 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0.0015 %
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0.0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0.0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0.0015 %
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0.0015 %
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
31702599	DN145B LED20S/830_840 WIA WH	-




Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
31701899	DN145B LED10S/830_840 WIA WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-

CoreLine Slim Downlight

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-
31700199	DN145B LED20S/830_840 PSD WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
31699899	DN145B LED10S/830_840 PSD WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465901

Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465903




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465904



Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465902

Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101196


Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101198




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101195

Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101197


Polar Normal (separate) - null - 911401816185




Polar Normal (separate) - null - 911401816285 Polar Normal (separate) - null - 911401816085 Polar Normal (separate) - null - 911401805880



Polar Normal (separate) - null - 911401805980 Polar Normal (separate) - null - 911401806080 Polar Normal (separate) - null - 911401806180




Polar Normal (separate) - null - 911401806280 Polar Normal (separate) - null - 911401806380 Polar Normal (separate) - null - 911401806580




Polar Normal (separate) - null - 911401806680 Polar Normal (separate) - null - 911401806480 Polar Normal (separate) - null - 911401894687


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401894887



Polar Normal (separate) - null - 911401894787



Polar Normal (separate) - null - 911401894987

