



CoreLine SlimDownlight - la opción clara de LED

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight es una gama de luminarias empotradas extremadamente delgadas, diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en la tecnología de lámparas CFL-ni/CFL-I. El atractivo coste total de la propiedad facilita a los clientes el cambio a LED. CoreLine SlimDownlight proporciona un efecto de "superficie de luz" natural para utilizarlo en aplicaciones de iluminación general. También ofrece ahorros de energía al instante y una vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una solución respetuosa con el medio ambiente y de una excelente relación calidad precio. La instalación es fácil, puesto que la luminaria tiene el mismo diámetro de corte y su profundidad es extremadamente pequeña.

Beneficios

- Sustitución directa de alumbrado convencional (CFL-ni y CFL-i)
- Ahorros energéticos de hasta el 80%
- Consumos reducidos de entre 6,5W y 21W
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida
- Fácil instalación y mantenimiento

Características

- Downlight con tecnología LED extremadamente fino
- Disponible en dos versiones: Micro de 650lm, Mini de 1100lm y Compact de 2100lm
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K
- Buen índice de reproducción cromática (SCDM < 3)
- IP44 en la versión empotrada (frontal) e IP44 global en la versión adosable
- Óptica opal mate
- Disponible en versión para iluminación conectada (Interact Ready)
- Disponible con regulación DALI

CoreLine SlimDownlight

Aplicaciones

- Iluminación general en pasillos
- Tiendas
- Áreas de recepción
- Áreas de trasiego en interior

Versions

CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in





Coreline SlimDownlight-DN145B
6S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in






Plano de dimensiones



CoreLine SlimDownlight

Plano de dimensiones



Detalles del producto

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-mounted 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector

CoreLine SlimDownlight 2100lm



CoreLine SlimDownlight

Detalles del producto



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01

Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20/44
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s

Información general

Order Code	Full Product Name	Código de familias de lámparas	Fuente de luz sustituible
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	No
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	No
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	No
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	No
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	No
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	No
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	No
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	No
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	No
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	No
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	No
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	No
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	No
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	No
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	No
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	No
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	LED6S	No
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	No
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	-

Datos técnicos de la luz (1/2)

Full Product			Ángulo del haz de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)
Order Code	Name	Tipo All-in	de luz	(nom.)	(nom.)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W

Full Product			Ángulo del haz de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)
Order Code	Name	Tipo All-in	de luz	(nom.)	(nom.)
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W

CoreLine SlimDownlight

Full Product			Ángulo del haz de fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
Order Code	Name	Tipo All-in			
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	85 lm/W

Full Product			Ángulo del haz de fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
Order Code	Name	Tipo All-in			
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	85 lm/W
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W

Datos técnicos de la luz (2/2)

Full Product Name		Flujo luminoso	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica
Order Code				
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	650 lm	-	Haz ancho
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°

Full Product Name		Flujo luminoso	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica
Order Code				
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2.100 lm	-	Ángulo del haz de 90°
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2.100 lm	-	Ángulo del haz de 90°
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2.100 lm	-	Haz ancho

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Flujo	Número de	
		luminoso	fuentes de	Tipo de óptica
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1.100 lm	-	Ángulo del haz de 90°
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1.100 lm	-	Ángulo del haz de 90°
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de	Adecuado para
		energía	conmutación aleatoria
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Sí
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Sí
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Sí
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Sí
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	No aplicable
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W	Sí
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W	Sí
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W	Sí
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W	Sí
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Sí
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Sí

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de	
		Regulable	atenuación
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	No	No aplicable
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	No	No aplicable
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	No	No aplicable
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	No	No aplicable
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	No	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Sí	No aplicable
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Sí	No aplicable
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Sí	No aplicable
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Sí	No aplicable
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	No	No aplicable
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	No	No aplicable

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ópalo
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ópalo

Order Code	Full Product Name	Flujo	Número de	
		luminoso	fuentes de	Tipo de óptica
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1	Ángulo del haz de 90°
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	650 lm	1	Ángulo del haz de 90°
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1	Ángulo del haz de 90°
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1.100 lm	-	Haz ancho

Order Code	Full Product Name	Consumo de	Adecuado para
		energía	conmutación aleatoria
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W	No aplicable
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Sí
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Sí
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Sí
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Sí
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Sí
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Sí
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W	Sí
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W	Sí
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de	
		Regulable	atenuación
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	No	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Sí	No aplicable
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Sí	No aplicable
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Sí	No aplicable
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Sí	No aplicable
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	No	No aplicable
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	No	No aplicable
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	No	No aplicable
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	No	No aplicable
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	No	-

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ópalo
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ópalo

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ópalo
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ópalo
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ópalo
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ópalo
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ópalo

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ópalo
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ópalo
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ópalo
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ópalo
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ópalo
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	No
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	No
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	No

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 °C a +40 °C	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 °C a +35 °C	1	0,4
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 °C a +35 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 °C a +35 °C	1	0,4
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 °C a +35 °C	1	0,4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20 °C a +40 °C	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 °C a +35 °C	1	0,4
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 °C a +35 °C	1	0,4

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 °C a +35 °C	1	0,4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 °C a +35 °C	1	0,4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 °C a +35 °C	1	1,6
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 °C a +40 °C	-	-

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %




Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Datos de producto

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465901

Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465903


Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465904





Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465902

Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101196


Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101198



Polar Normal (separate) - null - 911401816185






Polar Normal (separate) - null - 911401805880



Polar Normal (separate) - null - 911401806180



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401806280

Polar Normal (separate) - null - 911401806380

Polar Normal (separate) - null - 911401806580



Polar Normal (separate) - null - 911401806680

Polar Normal (separate) - null - 911401806480

