



CoreLine SlimDownlight - le downlight LED ultra- plat et efficace

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière. CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer les encastrés et plafonniers dotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-I. Ils fournissent une lumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires. Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement. Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard. Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.

Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Effet « surface lumineuse » uniforme et naturel créant un aspect confortable et haut de gamme
- Design ultra-plat qui s'intègre à tous les types de plafonds

CoreLine SlimDownlight

Fonctions

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 100 lm/W
- Durée de vie allongée : 50 000 heures L70
- Connecteur à poussoir & possibilité de repiquage
- Disponible en versions 650 lm, 1 100 lm et 2 100 lm, Dali, Interact ready
- Existe également en version plafonnier
- Choix de température de couleur : 3 000 et 4 000 K

Application

- Éclairage général
- Zones de circulation, couloirs
- Espaces d'accueil

Versions

CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in





CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in






Schéma dimensionnel



CoreLine SlimDownlight

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-mounted 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector

CoreLine SlimDownlight 2100lm



CoreLine SlimDownlight

Détails sur le produit



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20/44
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflamabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Non
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Non
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Non
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Non
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	Non
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	Non
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	Non
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	Non
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Non
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Non
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	Non
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	Non
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	Non
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	Non
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Non
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Non
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	LED6S	Non
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	Non
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	100 lm/W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	100 lm/W
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
			lumineuse		
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 degré(s)	3000 K	93 lm/W
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 degré(s)	4000 K	93 lm/W
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 degré(s)	3000 K	93 lm/W
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 degré(s)	4000 K	93 lm/W
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	100 lm/W
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 degré(s)	3000 K	85 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
		lumineux	lumineuses	
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	650 lm	-	Faisceau extensif
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
			lumineuse		
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 degré(s)	4000 K	85 lm/W
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 degré(s)	3000 K	93 lm/W
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 degré(s)	4000 K	93 lm/W
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	100 lm/W
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 degré(s)	3000 K	100 lm/W
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 degré(s)	4000 K	100 lm/W
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
		lumineux	lumineuses	
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2'100 lm	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2'100 lm	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2'100 lm	-	Faisceau extensif

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de	
		lumineux	sources lumineuses	Type d'optique
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1'100 lm	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1'100 lm	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de	
		lumineux	sources lumineuses	Type d'optique
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1'100 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	650 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1'100 lm	-	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation	Convient pour la
		électrique	
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Oui
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Oui
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Oui
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Oui
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6.5 W	Non applicable
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22.5 W	Oui
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22.5 W	Oui
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22.5 W	Oui
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22.5 W	Oui
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Oui

Order Code	Full Product Name	Consommation	Convient pour la
		électrique	
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Oui
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W	Non applicable
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Oui
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Oui
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Oui
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Oui
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Oui
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Oui
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6.5 W	Oui
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6.5 W	Oui
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W	Non applicable

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de	Niveau de
		l'intensité lumineuse	
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Non	Non applicable
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Non	Non applicable
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Non	Non applicable
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Non	Non applicable
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Non	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Oui	Non applicable
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Oui	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de	Niveau de
		l'intensité lumineuse	
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Oui	Non applicable
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Oui	Non applicable
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Non	Non applicable
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Non	Non applicable
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Non	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Oui	Non applicable
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Oui	Non applicable

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Oui	Non applicable
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Oui	Non applicable
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Non	Non applicable
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Opale
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Opale
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Opale
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Opale
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Opale
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Opale
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Opale
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Opale

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Non
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Non	Non applicable
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Non	Non applicable
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Non	-

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Opale
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Opale
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Opale
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Opale
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Opale
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Opale
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Non
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Non

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 à +40 °C	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 à +35 °C	1	0.4

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 à +35 °C	1	0.4
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 à +35 °C	1	0.4
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 à +35 °C	1	0.4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20 à +40 °C	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 à +35 °C	1	0.4
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 à +35 °C	1	0.4

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 à +35 °C	1	0.4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 à +35 °C	1	0.4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 à +35 °C	1	1.6
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 à +40 °C	-	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0.0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0.0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0.0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0.0015 %
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0.0015 %
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0.0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0.0015 %
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0.0015 %


Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0.0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0.0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0.0015 %
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0.0015 %
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465901




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465903




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465904


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465902




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101196




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101198




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101195




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101197




Polar Normal (separate) - null - 911401816185




Polar Normal (separate) - null - 911401816285



Polar Normal (separate) - null - 911401816085




Polar Normal (separate) - null - 911401805780




Polar Normal (separate) - null - 911401805880


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401805980




Polar Normal (separate) - null - 911401806080




Polar Normal (separate) - null - 911401806180




Polar Normal (separate) - null - 911401806280




Polar Normal (separate) - null - 911401806380



Polar Normal (separate) - null - 911401806580



Polar Normal (separate) - null - 911401806680



Polar Normal (separate) - null - 911401806480

