



CoreLine SlimDownlight G3

CoreLine SlimDownlight

A CoreLine SlimDownlight G3 é uma gama de luminárias encastradas extremamente finas, concebidas para substituir as luminárias de iluminação descendente baseadas na tecnologia de lâmpadas CFL-ni/CFL-i. O custo total de propriedade atrativo facilita aos clientes a mudança para LED. A CoreLine SlimDownlight G3 proporciona um efeito de "superfície de luz" natural para utilização em aplicações de iluminação geral. Oferece também poupanças de energia instantâneas e tem uma vida útil muito mais prolongada, o que a torna numa solução amiga do ambiente e com uma excelente relação qualidade/preço. A instalação é fácil, uma vez que a luminária tem o mesmo recorte e a sua profundidade é extremamente reduzida.

Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (CFL-ni e CFL-i)
- Poupança de energia de até 80%
- Consumos reduzidos de 6,5 W e 21 W
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e vida útil prolongada
- Facilidade de instalação e manutenção

Características

- Iluminação descendente com tecnologia LED extremamente fina
- Disponível em duas versões: Mini de 1100 lm e Compact de 2000 lm
- Duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K
- Bom índice de restituição cromática (SCDM < 3)
- Ótica opalina mate
- Disponível na versão para iluminação conectada (Interact Ready)
- Disponível com regulação DALI

CoreLine SlimDownlight

Aplicação

- Iluminação geral em corredores
- Lojas
- Áreas de receção
- Áreas de tráfego no interior

Versions



Coreline SlimDownlight-DN145C
10S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in



Coreline SlimDownlight-DN145B
10S








Coreline SlimDownlight-DN145B
6S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in

Desenho dimensional



Detalhes do produto

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view

CoreLine SlimDownlight Surface-
mounted 2100lm



CoreLine SlimDownlight

Detalhes do produto



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Branco
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20/44
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas	Fonte de luz substituível
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Não
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Não
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Não
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Não
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	Não
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	Não
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	Não
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	Não
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Não
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Não
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	Não
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	Não
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	Não
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	Não
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Não
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Não
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	LED6S	Não
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	Não
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	-

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Full Product			Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
Order Code	Name	Tipo "All-in"	de luz	(Nom.)	(Nom.)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
Full Product			Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
Order Code	Name	Tipo "All-in"	de luz	(Nom.)	(Nom.)
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W

CoreLine SlimDownlight

Full Product			Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
Order Code	Name	Tipo "All-in"			
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	85 lm/W
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	85 lm/W
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W

Full Product			Ângulo do feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
Order Code	Name	Tipo "All-in"			
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Full Product Name		Fluxo Luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
Order Code				
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	650 lm	-	Feixe largo
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2.100 lm	-	Abertura de feixe 90°
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2.100 lm	-	Abertura de feixe 90°
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1	Abertura de feixe 90°

Full Product Name		Fluxo Luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
Order Code				
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2.100 lm	-	Feixe largo
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1.100 lm	-	Abertura de feixe 90°
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1.100 lm	-	Abertura de feixe 90°
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1	Abertura de feixe 90°
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	650 lm	1	Abertura de feixe 90°
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1	Abertura de feixe 90°
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1.100 lm	-	Feixe largo

Funcionamento e caraterísticas elétricas

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Consumo de	Adequado para
		Energia	uma comutação aleatória
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Sim
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Sim
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Sim
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Sim
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	Não aplicável
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W	Sim
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W	Sim
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W	Sim
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W	Sim
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Sim
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Sim

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Não	Não aplicável
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Não	Não aplicável
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Não	Não aplicável
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Não	Não aplicável
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Não	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Sim	Não aplicável
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Sim	Não aplicável
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Sim	Não aplicável
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Sim	Não aplicável
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Não	Não aplicável
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Não	Não aplicável

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Tipo de difusor ótico
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Opalino
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Opalino
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Opalino
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Opalino
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Opalino
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Opalino
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Opalino
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Opalino

Funcionamento de emergência

Order Code	Full Product Name	Central de emergência
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Consumo de	Adequado para
		Energia	uma comutação aleatória
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W	Não aplicável
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Sim
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Sim
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Sim
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Sim
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Sim
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Sim
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W	Sim
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W	Sim
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação	
		Regulável	máximo
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Não	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Sim	Não aplicável
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Sim	Não aplicável
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Sim	Não aplicável
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Sim	Não aplicável
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Não	Não aplicável
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Não	Não aplicável
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Não	Não aplicável
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Não	Não aplicável
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Não	-

Order Code	Full Product Name	Tipo de difusor ótico
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Opalino
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Opalino
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Opalino
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Opalino
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Opalino
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Opalino
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Central de emergência
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Não
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-

Order Code	Full Product Name	Central de emergência
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Não

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 a +40 °C	-		-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 a +35 °C	1		0,4
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 a +35 °C	1		0,4
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 a +35 °C	1		0,4
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 a +35 °C	1		0,4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20 a +40 °C	-		-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 a +35 °C	1		0,4
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 a +35 °C	1		0,4
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 a +35 °C	1		0,4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 a +35 °C	1		0,4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 a +35 °C	1		1,6
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 a +40 °C	-		-

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Tolerância do fluxo luminoso
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a 5000 h
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a 5000 h
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Dados do produto




Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-
50042699	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465901

Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465903




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465904



Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465902

Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101196

Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101198






Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101195

Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101197

Polar Normal (separate) - null - 911401816185




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401816285

Polar Normal (separate) - null - 911401816085




Polar Normal (separate) - null - 911401805780



Polar Normal (separate) - null - 911401805880

Polar Normal (separate) - null - 911401805980




Polar Normal (separate) - null - 911401806080



Polar Normal (separate) - null - 911401806180

Polar Normal (separate) - null - 911401806280

Polar Normal (separate) - null - 911401806380



Polar Normal (separate) - null - 911401806580

Polar Normal (separate) - null - 911401806680

Polar Normal (separate) - null - 911401806480

