



För alla projekt där ljus verkligen är viktigt, slimmad passform

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight uppfyller CoreLine-löftet om innovativa, lättanvända och högkvalitativa LED-downlights för inomhusbruk. CoreLine SlimDownlight är en innovativ serie infällda och utanpåliggande armaturer. Den är utformad för att ge enhetlig belysning över flera användningsområden. Med omedelbara energibesparingar och längre livslängd är detta en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning. Med MultiColorTemp-funktionen kan du välja mellan två färgtemperaturer i en och samma armatur. Detta gör det enkelt att välja rätt produkt, ger dig flexibiliteten att svara på kundernas önskemål på plats och innebär färre produktkoder i lager. Enkel installation innebär att vår tunna downlight passar utskärningen i samma storlek, medan det minimala inbyggda djupet på 34 mm gör den här produkten till en idealisk platsbesparande lösning, särskilt för projekt med begränsat monteringsutrymme. InterAct Ready-alternativet med integrerad trådlös kommunikation i denna familj finns tillgängligt för användning med InterAct-gateways, sensorer och programvara.

Fördelar

- MultiColorTemp-alternativ för att ändra färgtemperatur på plats och förenkla produktvalet
- Energibesparingar och ökad livslängd minskar driftkostnaderna
- Omfattar infällda och ytmonterade installationer
- Passar nedpendlade undertak med låg takhöjd (produkthöjd < 50 mm)
- Ljuseffektens yta ger ett behagligt, enhetligt utseende

CoreLine SlimDownlight

Funktioner

- MultiColorTemp-funktion: två färgtemperaturalternativ i en enda armatur (3 000–4 000 K)
- Infällda (DN145B) och ytmonterade (DN145C) armaturer
- Energieffektiv med lång livslängd: upp till 100 lm/W och 50 000 timmar vid L70
- Tryckanslutning med genomgående kabel som tillval
- Flera ljusflöden som tillval: 650/1 100/2 100 lumen
- Färgtemperaturer: 3 000 och 4 000 K
- Välj mellan olika driftdon: DALI och trådlös med Interact Ready
- Total höjd (inklusive driftdon): 34 mm infälld, 50 mm ytmonterad

Användning

- Korridorer
- Butiker
- Receptioner
- Toaletter
- Tekniska rum

Versions

CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in








Coreline SlimDownlight-DN145B
6S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in



Måttskiss



Produktinformation

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view

CoreLine SlimDownlight Surface-
mounted 2100lm



CoreLine SlimDownlight

Produktinformation



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	>80
-----------------------	-----

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20/44

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Utbytbar ljuskälla
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nej
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nej
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nej
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nej
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	Nej
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	Nej
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	Nej
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	Nej
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nej
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nej
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	Nej
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	Nej
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	Nej
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	Nej
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nej
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nej
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	LED6S	Nej
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	Nej
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	-

Ljusteknik (1/2)

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett- typ	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
911401806380	DN145C LED10S/ 830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806480	DN145C LED10S/ 840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401806580	DN145C LED20S/ 830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806680	DN145C LED20S/ 840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401816085	DN145B LED6S/ 830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
910500465903	DN145B LED20S/ 830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
910500465904	DN145B LED20S/ 840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
910505101197	DN145B LED20S/ 830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
910505101198	DN145B LED20S/ 840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
911401806180	DN145B LED20S/ 830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806280	DN145B LED20S/ 830 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett- typ	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
911401816285	840 PSU II WH DN145B LED20S/ 830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
910500465901	DN145B LED10S/ 830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	85 lm/W
910500465902	DN145B LED10S/ 840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	85 lm/W
910505101195	DN145B LED10S/ 830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
910505101196	DN145B LED10S/ 840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
911401805980	DN145B LED10S/ 830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806080	DN145B LED10S/ 840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401805780	DN145B LED6S/8 30 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401805880	DN145B LED6S/8 40 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401816185	DN145B LED10S/ 830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W

Ljusteknik (2/2)

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Antal		Optiktyp
		Ljusflöde	ljuskällor	
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	650 lm	-	Bredstrålande ljusfördelning
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2 100 lm	-	Spridningsvinkel 90°
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2 100 lm	-	Spridningsvinkel 90°
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°

Order Code	Full Product Name	Antal		Optiktyp
		Ljusflöde	ljuskällor	
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2 100 lm	-	Bredstrålande ljusfördelning
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1 100 lm	-	Spridningsvinkel 90°
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1 100 lm	-	Spridningsvinkel 90°
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1 100 lm	1	Spridningsvinkel 90°
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	650 lm	1	Spridningsvinkel 90°
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1	Spridningsvinkel 90°
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1 100 lm	-	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ja
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ja
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ja
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ja
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	Ej tillämpligt
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W	Ja
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W	Ja
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W	Ja
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W	Ja
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ja
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W	Ej tillämpligt
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Ja
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Ja
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Ja
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Ja
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ja
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ja
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W	Ja
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W	Ja
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W	Ej tillämpligt

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nej	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja	Ej tillämpligt

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja	Ej tillämpligt
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja	Ej tillämpligt
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja	Ej tillämpligt
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nej	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja	Ej tillämpligt
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja	Ej tillämpligt

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Opaliserad
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Opaliserad
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Opaliserad
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Opaliserad
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Opaliserad
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Opaliserad
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Opaliserad
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Opaliserad

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nej
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Användning och godkännande

Order Code	Full Product		Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
	Name	Omgivningstemperatur		
911401806380	DN145C	0 till +35 °C	1	1,6
	LED10S/830			
	PSU II WH			
911401806480	DN145C	0 till +35 °C	1	1,6
	LED10S/840			
	PSU II WH			

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja	Ej tillämpligt
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja	Ej tillämpligt
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Nej	Ej tillämpligt
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nej	-

Order Code	Full Product Name	Typ av optisk kåpa
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Opaliserad
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Opaliserad
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Opaliserad
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Opaliserad
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Opaliserad
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Opaliserad
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nej
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nej

Order Code	Full Product		Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
	Name	Omgivningstemperatur		
911401806580	DN145C	0 till +35 °C	1	1,6
	LED20S/830			
	PSU II WH			
911401806680	DN145C	0 till +35 °C	1	1,6
	LED20S/840			
	PSU II WH			
911401816085	DN145B	-20 till +40 °C	-	-
	LED6S/			

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
	830_840 PSU WH			
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 till +35 °C	1	0,4
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 till +35 °C	1	0,4
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 till +35 °C	1	0,4
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 till +35 °C	1	0,4
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 till +35 °C	1	1,6
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 till +35 °C	1	1,6
911401816285	DN145B LED20S/ 830_840 PSU WH	-20 till +40 °C	-	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 till +35 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 till +35 °C	1	0,4
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 till +35 °C	1	0,4
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 till +35 °C	1	0,4
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 till +35 °C	1	1,6
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 till +35 °C	1	1,6
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 till +35 °C	1	1,6
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 till +35 °C	1	1,6
911401816185	DN145B LED10S/ 830_840 PSU WH	-20 till +40 °C	-	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid 5 000 tim
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %


Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid 5 000 tim
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465901




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465903




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465904


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465902




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101196




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101198




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101195




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101197




Polar Normal (separate) - null - 911401816185



Polar Normal (separate) - null - 911401816085






Polar Normal (separate) - null - 911401805780



Polar Normal (separate) - null - 911401805880

CoreLine SlimDownlight




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401805980

Polar Normal (separate) - null - 911401806080



Polar Normal (separate) - null - 911401806180



Polar Normal (separate) - null - 911401806280

Polar Normal (separate) - null - 911401806380

Polar Normal (separate) - null - 911401806580



Polar Normal (separate) - null - 911401806680

Polar Normal (separate) - null - 911401806480

