



Sınırlı dahili yükseklığe sahip genel aydınlatma uygulamalarına yönelik ultra ince yukarıdan aydınlatma

Greenup Slim Downlight

Greenup Slim downlight sınırlı dahili yüksekliğe sahip genel aydınlatma uygulamalarına yönelik ultra ince üründür ve Ofis, Perakende ve Genel Alan Aydınlatmasında bir dizi aydınlatma uygulaması için uygundur. Geniş bir lümen paketleri, geçme boyutu, renk sıcaklığı ve dim etme seçeneği (ETO yaklaşımı) dizisi halinde sunulur.

Faydaları

- Binayla daha iyi entegrasyon için kompakt tasarım
- Yüksek verimlilikle konforlu ışık
- İç mekan uygulamaları için güvenilir performans
- Bağlantılı aydınlatma ve geleceğe hazır akıllı teknoloji

Özellikler




- Lümen paketi: 600 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2100 lm
- Geçme boyutu: 3", 5", 6", 8"
- CCT: 3000 K / 4000 K
- CRI: 80
- Açık/kapalı (DALI, 1-10V ETO)
- Kullanım ömrü: 50.000 saat L70 Ta 25°C

Greenup Slim Downlight

Uygulama

- Ofis Binası
- Perakende
- Konaklama

Boyutlu çizim



Greenup Slim Downlight

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Optik sistem türü	-

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbonat Difüzer
Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	SDCM<5
Işık akısı toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,0015 %
Ortalama yararlı ömür L80B50	35.000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	16.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
33923899	DN150B LED6S 830 PSU GM	3000 K	650 lm
33924599	DN150B LED6S 840 PSU GM	4000 K	650 lm
33927699	DN150B LED15S 830 PSU GM	3000 K	1.500 lm
33928399	DN150B LED15S 840 PSU GM	4000 K	1.500 lm
33929099	DN150B LED20S 830 PSU GM	3000 K	2.100 lm
33930699	DN150B LED20S 840 PSU GM	4000 K	2.100 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
33923899	DN150B LED6S 830 PSU GM	6,5 W
33924599	DN150B LED6S 840 PSU GM	6,5 W
33927699	DN150B LED15S 830 PSU GM	15 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
33928399	DN150B LED15S 840 PSU GM	15 W
33929099	DN150B LED20S 830 PSU GM	21 W
33930699	DN150B LED20S 840 PSU GM	21 W

Greenup Slim Downlight

