



专为嵌入高度有限的普通照明应用打造的超薄 LED 筒灯

Greenup 超薄 LED 筒灯

Greenup 超薄 LED 筒灯是一款超薄产品，专为嵌入高度有限的普通照明应用而打造，适用于办公室、零售空间和普通区域照明等一系列照明应用。具有丰富的流明选项以及打孔尺寸、色温和调光选项（可定制化）。

优点

- 采用小巧紧凑的设计，可以更好地与建筑物融为一体
- 可提供舒适照明，能效高
- 性能可靠，适合室内应用
- 采用面向未来的智能技术，提供智能互联照明




特点

- 流明选项：600lm、1000lm、1500lm、2100lm
- 打孔尺寸：3 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸
- CCT：3000K/4000K
- CRI：80
- 开/关（DALI、1-10V ETO）
- 使用寿命：在 25°C 环境温度下长达 50,000 小时 (L70)

应用

- 办公楼
- 商场照明
- 宾馆照明

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
设备组件数	1 个单位
服务标签	是
灯技术	
光源的光束角度	– °
显色指数 (CRI)	>80
光效 (额定)(标称)	95 lm/W
光学类型	–
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
适用于随机开关	否
控制和调光	
可调光	否
最高暗淡级别	不适用
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯漫射器
外壳颜色	白色
机械冲击保护代码	IK02
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	–20 至 +40°C
CE 标志	否
ENEC 标志	–
可燃性标志	–
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
初始色度	SDCM<5
光通量误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
5000 小时下的驱动器故障率	0.0015 %
使用寿命中值 L80B50	35,000 小时
使用寿命中值 L90B50	16,000 小时

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光通量
911401802780	DN150B LED6S 830 PSU GC	3000 K	650 lm
911401802880	DN150B LED6S 840 PSU GC	4000 K	650 lm
911401803680	DN150B LED15S 840 PSU GC	4000 K	1,500 lm
911401804080	DN150B LED20S 840 PSU GC	4000 K	2,100 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401802780	DN150B LED6S 830 PSU GC	6.5 W
911401802880	DN150B LED6S 840 PSU GC	6.5 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401803680	DN150B LED15S 840 PSU GC	15 W
911401804080	DN150B LED20S 840 PSU GC	21 W

