



Phù hợp để lắp đặt trên trần cao nhằm mang lại ánh sáng thoải mái

Đèn gắn bề mặt GreenSpace

GreenSpace DN397C là một thương hiệu mới với khả năng chiếu sáng trên trần cực cao với hiệu quả hàng đầu, thiết kế nhỏ gọn và độ tin cậy tốt

Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng
- Chất lượng quang học ưu việt cùng khả năng linh hoạt
- Chất lượng ánh sáng cao tạo sự dễ chịu về thị giác
- Dễ lắp đặt

Tính năng

- Hiệu suất cao
- Hai tùy chọn chùm sáng
- SDCM 3, CRI >80
- Lắp trên bề mặt & treo

Ứng dụng

- Sân bay
- Trung tâm triển lãm
- Bán ngoài trời


Đèn gắn bề mặt GreenSpace

Phiên bản



GreenSpace Surface mounted PSU

Bản vẽ kích thước



Đèn gắn bề mặt GreenSpace

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥80
Quang thông	12.000 lm
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	102 W
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Độ mở tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Thấu kính
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	-
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	0,0013 %
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	34.000 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50	15.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu		
		tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Loại chóa quang học
911401557351	DN397C LED12/830 PSU WH WB GM	3000 K	115 lm/W	Góc chiếu 55°
911401557451	DN397C LED12/840 PSU WH WB GM	4000 K	120 lm/W	Góc chiếu 55°
911401557751	DN397C LED12/840 PSU WH MB GM	4000 K	120 lm/W	Góc chiếu 30°

