



GreenSpace – vysoce účinné a ekologické řešení LED

GreenSpace

Zákazníci hledají ideální rovnováhu mezi počáteční investicí a náklady na instalaci v průběhu její životnosti. GreenSpace je nákladově efektivní a ekologický zdroj pro svícení směrem dolů, který lze použít jako náhradu tradičních zářivkových downlightů v aplikacích celkového osvětlení. Je vybaven nejnovější technologií LED, která zajišťuje mimořádně nízkou spotřebu energie a poskytuje konstantní světelný výkon, stabilní barvy a kvalitní barevné podání. Dlouhá životnost výrobku z něj činí opravdové řešení ve stylu „nainstaluj a zapomeň“.

Výhody

- Stropní svítidlo LED s dobrým poměrem cena/výkon, které umožňuje krátkou dobu návratnosti investice díky vysokým úsporám energie a dlouhé životnosti.
- Široké portfolio pokrývající spoustu potřeb zákazníků pro různé potřeby využití.
- V souladu s normami pro kancelářské osvětlení, se stabilním barvou světla a kvalitním barevným podáním

Vlastnosti

- Energeticky účinná technologie LED s dlouhou životností
- Vysoký měrný výkon systému: až 130 lm/W
- Stabilní barevné podání (max. SDCM 5) a vynikající barevné podání (CRI 80+)
- K dispozici s ochranným krytem ze skla, se kterým splňuje požadavky IP54 a v provedení pro nouzové osvětlení
- K dispozici ve verzi UGR22 a UGR19
- K dispozici ve verzi se světelným tokem 3000 lumen, která umožňuje použití při mimořádně vysokých stropích
- Volitelně s řadou typů předřadníků jako DALI, POE a InterAct ready
- Rychlá montáž díky široké nabídce zapojení a kabelů

Aplikace

- Kanceláře
- Maloobchod
- Hotely
- Nemocnice

Versions



Greenspace Mini DN462B with
Polycarbonate Cover Opal







GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out




GreenSpace perfect fit family

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy




Detaily o výrobku



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF

Detaily o výrobku

Greenspace_EU_gen_2-DN463B-DPP.TIF



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Předřadník	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	>80
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Řízení a stmívání	
Vestavěné ovládání	-
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	-
Barva těla	Bílá
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	-

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Vyměnitelný světelný zdroj
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Ne
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Ne
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Ne
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ne
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Ne
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Ne
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Ne
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Ne
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Ne
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Ne
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Ne
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Ne
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Ne
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Ne
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Ne
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Ne
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Ne
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Ne
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Ne
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	LED11S	Ne
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Ne
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Ne
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Ne
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-

Světelně technické (1/2)

		Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Order Code	Full Product Name				
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- stupňů	4000 K	124 lm/W	1 000 lm

		Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Order Code	Full Product Name				
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	130 lm/W	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	134 lm/W	1 100 lm
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- stupňů	3000 K	133 lm/W	1 800 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	135 lm/W	1 800 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	1 850 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	131 lm/W	2 700 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	135 lm/W	2 800 lm
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- stupňů	3000 K	133 lm/W	1 800 lm
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- stupňů	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- stupňů	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
38471500	DN472B LED20S/840	- stupňů	4000 K	141 lm/W	1 850 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu
38467800	DN463B LED11S/840 PSU- E C WH PCC P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
	PSU-E C WH PCC P				
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	143 lm/W	1 900 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	147 lm/W	1 950 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- stupňů	4000 K	147 lm/W	1 950 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	143 lm/W	2 900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	147 lm/W	2 900 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- stupňů	4000 K	130 lm/W	1 100 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	133 lm/W	1 100 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	137 lm/W	1 150 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- stupňů	4000 K	122 lm/W	1 000 lm
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 stupňů	4000 K	148 lm/W	1 964 lm
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 stupňů	4000 K	148 lm/W	1 964 lm

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Typ optiky	Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu
79323400	DN461B LED11S/830 PSU- E C WH P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Počet		Typ optiky	Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu
		světelných zdrojů			
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0	
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0	
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0	
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-	
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-	
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0	
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0	
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 až 240 V	8,2 W	Ano
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ano
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ano
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Ano
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ano
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ano
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ano
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ano

Order Code	Full Product Name	Počet		Typ optiky	Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu
		světelných zdrojů			
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-	
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-	
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-	
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-	
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-	
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Vyzařovací úhel 90°	-	
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Vyzařovací úhel 90°	-	

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ano
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ano
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ano
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ano
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 až 240 V	13,3 W	Ano
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 až 240 V	13,3 W	Ano
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ano
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ano

Order Code	Full Product Name	Vstupní		Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
		napětí			
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V		13,3 W	Ano
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V		20,9 W	Ano
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V		20,9 W	Ano
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 až 240 V		8,2 W	Ano

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Ne	Nevztahuje se
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ano	1%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ano	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ano	1%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ano	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ano	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Ne	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód	
		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	ochrany proti vniknutí
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Vstupní		Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
		napětí			
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V		8,2 W	Ano
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V		8,2 W	Ano
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V		8,2 W	Ano
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V		13,3 W	Ne
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V		13,3 W	Ne

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Ne	Nevztahuje se
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Ne	Nevztahuje se
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Ne	Nevztahuje se
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ne	Nevztahuje se
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Ne	Nevztahuje se
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Ne	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Ne	-

Order Code	Full Product Name	Kód	
		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	ochrany proti vniknutí
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům		Kód ochrany proti vniknutí
		Kód ochrany proti mechanickým nárazům		Kód ochrany proti vniknutí
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02		IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02		IP20
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06		IP20/54

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení		Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
		Nouzové osvětlení		Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-	-

Certifikace a použití (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty		Značka ENEC	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)
		Rozsah okolní teploty		Značka ENEC	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 až +40 °C		Značka ENEC	Teplota 750 °C, doba 30 s	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C		Značka ENEC	Teplota 750 °C, doba 30 s	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C		Značka ENEC	Teplota 750 °C, doba 30 s	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 až +40 °C		Značka ENEC	Teplota 750 °C, doba 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům		Kód ochrany proti vniknutí
		Kód ochrany proti mechanickým nárazům		Kód ochrany proti vniknutí
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IK02		IP20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02		IP20

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení		Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
		Nouzové osvětlení		Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro		3 h
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty		Značka ENEC	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)
		Rozsah okolní teploty		Značka ENEC	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 až +40 °C		Značka ENEC	Teplota 650 °C, doba 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 až +40 °C		Značka ENEC	Teplota 650 °C, doba 30 s	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C		Značka ENEC	Teplota 750 °C, doba 30 s	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C		Značka ENEC	Teplota 750 °C, doba 30 s	-

		Rozsah	Značka	Test žhavým	Hodnota
Order Code	Full Product Name	okolní teploty		drátem	blikání (PstLM)
94583100	DN471B	+10 až	-	Teplota 750 °C,	-
	LED30S/830 PSU-E	+40 °C			
	C WH P				
94584800	DN471B	+10 až	-	Teplota 750 °C,	-
	LED30S/840 PSU-E	+40 °C			
	C WH P				
98330700	DN472B	-15 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED20S/830 DIA-	+40 °C			
	VLC-E C WH PCC P				
98332100	DN472B	-15 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED20S/840 DIA-	+40 °C			
	VLC-E C WH PCC P				
38470800	DN472B	-15 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED20S/830 PSU-E	+40 °C			
	C WH PCC P				
38471500	DN472B	-15 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED20S/840 PSU-E	+40 °C			
	C WH PCC P				
79327200	DN470B	+10 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED20S/830 PSU-E	+40 °C			
	C WH P				
79328900	DN470B	+10 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED20S/840 PSU-E	+40 °C			
	C WH P				
79352400	DN470B	+10 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED20S/840 PSU-E	+40 °C			
	C ELP3 WH P				

Certifikace a použití (2/2)

Order Code	Full Product Name	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-

Počáteční parametry (podle IEC)

		Rozsah	Značka	Test žhavým	Hodnota
Order Code	Full Product Name	okolní teploty		drátem	blikání (PstLM)
94575600	DN470B	+10 až	-	Teplota 750 °C,	-
	LED30S/830 PSU-E	+40 °C			
	C WH P				
94576300	DN470B	+10 až	-	Teplota 750 °C,	-
	LED30S/840 PSU-E	+40 °C			
	C WH P				
38463000	DN462B	-15 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED11S/840 PSU-E	+40 °C			
	C PCC WH P				
79319700	DN460B	+10 až	Značka	Teplota 650 °C,	-
	LED11S/830 PSU-E	+40 °C			
	C WH P				
79320300	DN460B	+10 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED11S/840 PSU-E	+40 °C			
	C WH P				
79336400	DN462B	-15 až	Značka	Teplota 750 °C,	-
	LED11S/840 PSU-E	+40 °C			
	C WH PCO P				
56409100	TCTT225 20S/840	+10 až	Značka	Teplota 750 °C,	1
	PSU-E WH	+40 °C			
56410700	TCTT230 20S/840	+10 až	Značka	Teplota 750 °C,	1
	PSU-E WH	+40 °C			

Order Code	Full Product Name	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0,4
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-

Označení a balení




Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102111




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104


Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290

Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100063




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100547




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305



Polar Normal (separate) - TCTPFI - 912500102954

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500102953

