



GreenSpace Downlight - en effektiv og bæredygtig LED- løsning

GreenSpace Downlight

GreenSpace er den perfekte LED-downlight-løsning til kunder, der ønsker at finde en ideel balance mellem deres oprindelige investering og installationsomkostningerne over systemets levetiden, samtidig med, at den kan anvendes på flere områder. GreenSpace har den nyeste LED-teknologi, hvilket resulterer i et ekstremt lavt strømforbrug. Dens perfekte udskårne pasform fra 150 til 280 mm gør, at du altid har en LED-downlight, der passer perfekt og ser helt rigtig ud. GreenSpace Downlight er designet med øje for cirkulær økonomi samt optimeret ydeevne og forlænget levetid takket være opgraderingsmuligheder og integrationsmuligheder. Tillader nem tilpasning, genbrug og adskillelse af armaturtur.

Fordele

- LED Downlights er en god investering og tjener sig ind på få år takket være store energibesparelser og lang levetid.
- Bredt sortiment, der dækker mange kunders behov og forskellige anvendelser
- Perfekt eftermontering (tilpassede udskæringsstørrelser 150 mm til 280 mm) for hurtigere installation
- Valg af 28 størrelser og lysudbytte som passer til forskellige anvendelsesformål
- Opfylder kravene til kontorbelysning, med stabil farveydelse og bred lysfordeling

GreenSpace Downlight

Funktioner

- Mini (DN460B) og kompakte (DN470B) størrelser til indbygning
- Fås i overflademonterede-, skinne- og pendeludgaver
- Høj systemvirkningsgrad: op til 131 lm/W
- UGR19- og UGR22-versioner
- Fås i 3000 lumen til afskærmning på steder med ekstra højt til loftet
- Farve på armaturhus: Sølv og sort
- Beskyttelsescover (IP54 og udvalg af nødbelysning)
- Kan konfigureres med mange drivertyper f.eks. DALI, PoE og Interact ready (trådløs)

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Hospitaler og plejehjem

Versions



GreenSpace perfect fit 200mm
cut-out with sensor



GreenSpace perfect fit 225mm cut-
out



Greenspace EU gen 2-DN462B



















GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out



GreenSpace perfect fit 180mm cut-
out


GreenSpace Downlight

Målskitse



GreenSpace Downlight

Målskitse



Oplysninger om produktet

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Forkobling	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	-
Farve på armaturhus	Hvid
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nej
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nej
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nej
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nej
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Nej
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Nej
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nej
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nej
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nej
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nej
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nej
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nej
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nej
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Nej
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	20S	Nej
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	20S	Nej
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nej
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nej
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Nej
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Nej
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nej
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nej
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nej
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nej
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nej
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nej
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nej
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Nej
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nej
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nej
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S	Nej
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nej
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nej
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Lysteknisk (1/2)

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1.050 lm
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	129 lm/W	1.100 lm
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1.050 lm
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	134 lm/W	1.100 lm
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 °	3000 K	125 lm/W	1.729 lm
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU- E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU- E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.800 lm
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	136 lm/W	1.850 lm
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	130 lm/W	1.800 lm
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	134 lm/W	1.800 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1.797 lm
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	139 lm/W	1.900 lm
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	148 lm/W	1.950 lm
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	133 lm/W	1.800 lm
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	136 lm/W	1.850 lm
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	144 lm/W	1.900 lm
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1.950 lm
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur		Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
			(nom.)	(nom.)	(nom.)	
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm	
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm	
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1.950 lm	
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm	
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	128 lm/W	1.100 lm	
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	132 lm/W	1.150 lm	
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	122 lm/W	1.050 lm	
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.100 lm	
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1.150 lm	
910505102114	DN472B LED20S/840	- °	4000 K	121 lm/W	1.650 lm	

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder		Opadrettet lysudbyttegrad	
		Optiktype			
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0	
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0	
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur		Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
			(nom.)	(nom.)	(nom.)	
	DIA-VLC-E C WH PCO P					
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	121 lm/W	1.600 lm	
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	125 lm/W	1.650 lm	
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm	
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1.797 lm	
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm	
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm	
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm	
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm	
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm	
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm	

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder		Opadrettet lysudbyttegrad	
		Optiktype			
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	Spredningsvinkel 60°	-	
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	Spredningsvinkel 90°	-	

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder	Optiktype	Opadrettet lysudbyttegrad
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	Spredningsvinkel 90°	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Spredningsvinkel 90°	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Spredningsvinkel 90°	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Antal lyskilder	Optiktype	Opadrettet lysudbyttegrad
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	0
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	Spredningsvinkel 90°	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	Spredningsvinkel 90°	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Spredningsvinkel 90°	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Spredningsvinkel 90°	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Spredningsvinkel 90°	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Spredningsvinkel 90°	-

Order Code	Full Product Name	Antal		Opadrettet	
		lyskilder	Optiktype	lysudbyttegrad	
912500102954	TCTT230 20S/840	-	Spredningsvinkel	-	
	PSU-E WH		90°		

Order Code	Full Product Name	Antal		Opadrettet	
		lyskilder	Optiktype	lysudbyttegrad	
912500103782	TCTT230 20S/830	-	Spredningsvinkel	-	
	PSU-E WH		90°		

Drift og el

Order Code	Full Product		Velegnet til tilfældigt	
	Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift
910505102038	DN461B	220-240 V	8,6 W	Ja
	LED11S/83			
	O DIA-			
	VLC-E C			
	WH P			
910505102040	DN461B	220-240 V	8,6 W	Ja
	LED11S/84			
	O DIA-			
	VLC-E C			
	WH P			
912500100518	DN461B	220-240 V	8,2 W	Ja
	LED11S/83			
	O PSU-E C			
	WH P			
912500100519	DN461B	220-240 V	8,2 W	Ja
	LED11S/84			
	O PSU-E C			
	WH P			
912500108336	TCTT200	220/240 V	13,8 W	Ja (vedrører
	20S/830			tilstedeværelses-/
	U4 OC			bevægelsesdetektering
	PCC WH			og udnyttelse af
				dagslys)
912500102943	TCTT165	220/240 V	8,2 W	Nej
	11S/840			
	PSU-E WH			
912500104075	TCTT165	220/240 V	8,2 W	Nej
	11S/830			
	PSU-E WH			
910505102087	DN471B	220-240 V	13,2 W	Ja
	LED20S/8			
	30 WIA-E			
	C WH P			
910505102089	DN471B	220-240 V	13,2 W	Ja
	LED20S/8			
	40 WIA-E			
	C WH P			
910505102104	DN471B	220-240 V	13,7 W	Ja
	LED20S/8			
	30 DIA-			
	VLC-E C			
	WH P			

Order Code	Full Product		Velegnet til tilfældigt	
	Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift
910505102106	DN471B	220-240 V	13,7 W	Ja
	LED20S/8			
	40 DIA-			
	VLC-E C			
	WH P			
910505102119	DN473B	220-240 V	13,7 W	Ja
	LED20S/8			
	40 DIA-			
	VLC-E C			
	WH PCC P			
912500100075	DN473B	220 til 240 V	13,3 W	Ja
	LED20S/8			
	40 PSU-E			
	C WH PCC			
	P			
912500100526	DN471B	220-240 V	13,3 W	Ja
	LED20S/8			
	30 PSU-E			
	C WH P			
912500100527	DN471B	220-240 V	13,3 W	Ja
	LED20S/8			
	40 PSU-E			
	C WH P			
912500103829	TCTT175	220/240 V	13,3 W	Nej
	20S/830			
	PSU-E WH			
912500104377	TCTT175	220/240 V	13,3 W	Nej
	20S/840			
	PSU-E WH			
910505102081	DN470B	220-240 V	13,7 W	Ja
	LED20S/8			
	30 DIA-			
	VLC-E C			
	WH P			
910505102085	DN470B	220-240 V	13,2 W	Ja
	LED20S/8			
	40 WIA-E			
	C WH P			
910505102091	DN472B	220-240 V	13,2 W	Ja
	LED20S/8			
	30 WIA-E			
	C WH PCC			
	P			

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910505102093	DN472B LED20S/8 40 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Ja
910505102111	DN472B LED20S/8 30 DIA- VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ja
910505102113	DN472B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ja
910505102147	DN470B LED20S/8 30 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Ja
910505102288	DN470B LED20S/8 40 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
912500100070	DN472B LED20S/8 30 PSU-E C WH PCC P	220 til 240 V	13,3 W	Ja
912500100071	DN472B LED20S/8 40 PSU-E C WH PCC P	220 til 240 V	13,3 W	Ja
912500100522	DN470B LED20S/8 30 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
912500100523	DN470B LED20S/8 40 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
912500100546	DN470B LED20S/8 30 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
910505102034	DN460B LED11S/83 0 DIA-	220-240 V	8,6 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
	VLC-E C WH P			
910505102035	DN460B LED11S/84 0 DIA- VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Ja
910505102072	DN462B LED11S/83 0 DIA- VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Ja
912500100514	DN460B LED11S/83 0 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
912500100515	DN460B LED11S/84 0 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
910505102114	DN472B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W	Ja
912500100542	DN472B LED20S/8 30 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Ja
912500100543	DN472B LED20S/8 40 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Ja
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	220/240 V	13,3 W	Nej
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nej
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nej
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nej

Order Code	Full Product	Velegnet til tilfældigt		
	Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nej
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	Ja	-	1%
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	Ja	-	1%
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU- E C WH P	Nej	-	Ikke relevant
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU- E C WH P	Nej	-	Ikke relevant
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Ja	Interact SNS210- sensor	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Nej	-	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Nej	-	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
912500100075	DN473B LED20S/840	Nej	-	Ikke relevant

Order Code	Full Product	Velegnet til tilfældigt		
	Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nej
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nej

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
	PSU-E C WH PCC P			
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nej	-	Ikke relevant
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nej	-	Ikke relevant
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Nej	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Nej	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Ja	-	1%
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Ja	-	1%
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Ja	-	1%

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nej	-	Ikke relevant
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nej	-	Ikke relevant
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nej	-	Ikke relevant
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nej	-	Ikke relevant
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nej	-	Ikke relevant
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	Ja	-	1%
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	Ja	-	1%
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU- E C WH P	Nej	-	Ikke relevant
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU- E C WH P	Nej	-	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk	Kode for
		stødbeskyttelse	indtrængningsbeskyttelse
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Ja	-	1%
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nej	-	Ikke relevant
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nej	-	Ikke relevant
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	Nej	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Nej	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Nej	-	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Nej	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Nej	-	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Nej	-	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Nej	-	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Nej	-	-

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk	Kode for
		stødbeskyttelse	indtrængningsbeskyttelse
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IK02	IP20/54
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU- E WH	IK02	IP20
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU- E WH	IK02	IP20
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	IK02	IP20
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-

			Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	
Order Code	Full Product Name	Nødbelysning		
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-	
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-	
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-	
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-	
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-	
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-	
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-	
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-	
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-	
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-	
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	

			Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	
Order Code	Full Product Name	Nødbelysning		
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-	
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-	
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-	
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-	
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version	3 t	
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-	
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-	
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-	-	
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-	-	
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	-	
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-	
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-	
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-	
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-	
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-	
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-	
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-	

Godkendelse og anvendelsesområde

Full Product					V	Full Product					Værdi for stroboskopi
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådtest	Flimmerværdi (PstLM)	e	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådtest	Flimmerværdi (PstLM)	effekt (S)
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-		VLC-E C WH P				

GreenSpace Downlight

Full Product					V	Full Product					Værdi for strobo
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådstest	(PstLM)	si	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådstest	(PstLM)	effekt (S)
910505102040	DN461B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	0,4	912500100075	DN473B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P	-15 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-
912500100518	DN461B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-	912500100526	DN471B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-
912500100519	DN461B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-	912500100527	DN471B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	0,02	0,003	912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4	912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4	910505102081	DN470B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-	0,4
910505102087	DN471B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-	910505102085	DN470B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-
910505102089	DN471B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-	910505102091	DN472B LED20S/ 830 WIA-E C WH PCC P	-15 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-
910505102104	DN471B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-	910505102093	DN472B LED20S/ 840 WIA-E C WH PCC P	-15 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-
910505102106	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-	910505102119	DN473B LED20S/ 840 DIA-	-15 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	-	-

Full Product					V	Full Product					Værdi for
					Flimmerværdi (PstLM)						strobosk
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådtest		e	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådtest	(PstLM)	effekt (S)
910505102111	DN472B	-15 til +40 °C	Temperatur	-	-	910505102034	DN460B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	0,4
	LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P		750 °C, varighed 30 s				LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH P		650 °C, varighed 30 s		
910505102113	DN472B	-15 til +40 °C	Temperatur	-	-	910505102035	DN460B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	-
	LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P		750 °C, varighed 30 s				LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH P		750 °C, varighed 30 s		
910505102147	DN470B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	-	910505102072	DN462B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	-
	LED20S/ 830 WIA-E C WH P		750 °C, varighed 30 s				LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P		750 °C, varighed 30 s		
910505102288	DN470B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	0,4	912500100514	DN460B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	0,4
	LED20S/ 840 PSD-E C WH P		650 °C, varighed 30 s				LED11S/ 830 PSU-E C WH P		650 °C, varighed 30 s		
912500100070	DN472B	-15 til +40 °C	Temperatur	-	-	912500100515	DN460B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	-
	LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P		750 °C, varighed 30 s				LED11S/ 840 PSU-E C WH P		750 °C, varighed 30 s		
912500100071	DN472B	-15 til +40 °C	Temperatur	-	-	910505102114	DN472B	-15 til +40 °C	Temperatur	-	-
	LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P		750 °C, varighed 30 s				LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCO P		750 °C, varighed 30 s		
912500100522	DN470B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	-	912500100542	DN472B	-15 til +40 °C	Temperatur	-	-
	LED20S/ 830 PSU-E C WH P		750 °C, varighed 30 s				LED20S/ 830 PSU-E C WH PCO P		750 °C, varighed 30 s		
912500100523	DN470B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	-	912500100543	DN472B	-15 til +40 °C	Temperatur	-	-
	LED20S/ 840 PSU-E C WH P		750 °C, varighed 30 s				LED20S/ 840 PSU-E C WH PCO P		750 °C, varighed 30 s		
912500100546	DN470B	+10 til +40 °C	Temperatur	-	-	912500103323	TCTT180	+10 til +40 °C	Temperatur	1	0,4
	LED20S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P		750 °C, varighed 30 s				20S/840 PSU-E WH201		750 °C, varighed 30 s		

Full Product					V	Full Product					Værdi for
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådtest	Flimmerværdi (PstLM)	si	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	Glødetrådtest	Flimmerværdi (PstLM)	stroboseffekt (S)
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4	912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4	912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4	912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	+10 til +40 °C	Temperatur 750 °C, varighed 30 s	1	0,4						

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømstolerance
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU- E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU- E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU- E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU- E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU- E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømstolerance
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU- E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-




Produktdata

GreenSpace Downlight


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102035



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102119



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102087




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102091




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102040




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102081




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102111




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102093




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102038




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102034




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102072




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102114




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102147


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103829




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106233


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500103323



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500104377

