



GreenSpace – αειφόρος λύση **LED** υψηλής απόδοσης

GreenSpace

Οι πελάτες θέλουν να επιτυγχάνουν την ιδανική ισορροπία μεταξύ της αρχικής τους επένδυσης και του κόστους εγκατάστασης σε όλη τη διάρκεια ζωής. Το GreenSpace είναι ένα οικονομικό και οικολογικό σποτ οροφής, που μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση συμβατικών σποτ οροφής CFL σε εφαρμογές γενικού φωτισμού. Διαθέτει την τελευταία τεχνολογία LED, η οποία επιτρέπει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος, ενώ παράγει σταθερή φωτεινή ισχύ, σταθερή πιστότητα χρωμάτων και υψηλή απόδοση χρωμάτων. Η μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος σημαίνει ότι πραγματικά 'το τοποθετείτε και το ξεχνάτε'.

Οφέλη

- Χωνευτό φωτιστικό LED με καλή σχέση ποιότητας προς τιμή για απόδοση της επένδυσης σε λίγα χρόνια, λόγω υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας και μεγάλης διάρκειας ζωής.
- Μεγάλη γκάμα που καλύπτει πολλές ανάγκες των πελατών και πολλαπλές εφαρμογές
- Συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, με σταθερή χρωματική απόδοση και υψηλή απόδοση χρωμάτων


Χαρακτηριστικά

- Μεγέθη μίνι (DN460B) και μικρό (DN470B) για χωνευτή τοποθέτηση
- Διατίθεται σε εκδόσεις για τοποθέτηση σε επιφάνεια, σε ράγα και για ανάρτηση (DRUM)
- Προσαρμοσμένα μεγέθη αποκοπής μεταξύ 150mm-280mm, συνολικά 28 διαθέσιμα μεγέθη
- Έκδοση UGR19 με αντιθαμβωτικό δακτύλιο
- Διατίθεται σε εκδόσεις με φωτεινή ροή 700-4000 lumen για την κάλυψη εφαρμογών με υψηλότερες οροφές
- Επιλογή χρωμάτων: Λευκό, ασημί και μαύρο ως τυπικό
- Έκδοση IP54 με μπροστινό κάλυμμα και διαθέσιμη επιλογή φωτισμού ασφαλείας
- Δυνατότητα διαμόρφωσης με πολλούς τύπους διατάξεων οδήγησης όπως DALI, POE και ασύρματης σύνδεσης με έτοιμο InterAct
- Γρήγορη εγκατάσταση λόγω ποικιλίας συνδέσεων και καλωδίων
- Εκτυπωμένα μέρη με τουλάχιστον 55% ανακυκλωμένο ή βιοκυκλικό υλικό με ισορροπημένο βάρος

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Καταστήματα
- Νοσοκομεία και κέντρα φροντίδας
- Χώροι φιλοξενίας


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-3DPP.TIF

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF



Γενικές πληροφορίες

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σύστημα ελέγχου	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	-
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
-------------------------------------	-----

Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	-

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	30S
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	30S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	11S
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	11S
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	1.050 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	135 lm/W	1.100 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- μοίρα(ες)	4000 K	124 lm/W	1.000 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	135 lm/W	1.800 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	1.850 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	3000 K	131 lm/W	2.700 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	1.900 lm
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	2.900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1.950 lm

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	2.900 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- μοίρα(ες)	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	134 lm/W	1.100 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	138 lm/W	1.150 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- μοίρα(ες)	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	3000 K	115 lm/W	940 lm
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	4000 K	118 lm/W	960 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- μοίρα(ες)	4000 K	125 lm/W	1.650 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αριθμός φωτεινών πηγών	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	0
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	0
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	0
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	0
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-

Order Code	Full Product Name	Αριθμός φωτεινών πηγών	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	0
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	0
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	0
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	0
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	0

Order Code	Full Product Name	Ποσοστό	
		Αριθμός φωτεινών πηγών	απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	0
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	0

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	
		Τάση εισόδου	ενέργειας
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 έως 240 V	8,2 W
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση	
		έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ναι	1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ναι	1%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ναι	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ναι	1%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ναι	1%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Ναι	1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ναι	1%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Ναι	1%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Order Code	Full Product Name	Κωδικός	
		προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Ποσοστό	
		Αριθμός φωτεινών πηγών	απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	0
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	
		Τάση εισόδου	ενέργειας
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση	
		έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ναι	1%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ναι	1%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Ναι	1%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Ναι	1%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Κωδικός	
		προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	3 h
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-	-

Order Code	Full Product Name	Εύρος	Δοκιμή αντοχής		
		θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ENEC	καλωδίων σε καύση	Στροβοσκοπικό εφέ
01305600	DN461B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED11S/830		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01306300	DN461B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED11S/840		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
38467800	DN463B	-15 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	-
	LED11S/840		ENEC	750 °C, διάρκεια	
	PSU-E C WH			30 s	
	PCC P				
01309400	DN471B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED20S/830		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01310000	DN471B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED20S/840		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
79331900	DN471B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	-
	LED20S/830		ENEC	750 °C, διάρκεια	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
94583100	DN471B	+10 έως +40 °C	-	Θερμοκρασία	-
	LED30S/830			750 °C, διάρκεια	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
94584800	DN471B	+10 έως +40 °C	-	Θερμοκρασία	-
	LED30S/840			750 °C, διάρκεια	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
01290500	DN470B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED20S/830		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01291200	DN470B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED30S/830		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Εύρος	Δοκιμή αντοχής		
		θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ENEC	καλωδίων σε καύση	Στροβοσκοπικό εφέ
01307000	DN470B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED20S/840		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01308700	DN470B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED30S/840		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
79328900	DN470B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	-
	LED20S/840		ENEC	750 °C, διάρκεια	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
79352400	DN470B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	-
	LED20S/840		ENEC	750 °C, διάρκεια	
	PSU-E C			30 s	
	ELP3 WH P				
01303200	DN460B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED11S/830		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01304900	DN460B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED11S/840		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
79319700	DN460B	+10 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED11S/830		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
01311700	DN472B	-15 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED11S/830		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	PCO P				
01312400	DN472B	-15 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	0,4
	LED11S/840		ENEC	650 °C, διάρκεια	
	PSD-E C WH			30 s	
	PCO P				
79348700	DN472B	-15 έως +40 °C	Σήμανση	Θερμοκρασία	-
	LED20S/840		ENEC	750 °C, διάρκεια	
	PSU-E C WH			30 s	
	PCO P				

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αποχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-


Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αποχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102293




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102272




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102292




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100547



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102289

