



GreenSpace: solución sostenible de alta eficiencia

GreenSpace

Los clientes desean encontrar el balance ideal entre su inversión inicial y el coste de la instalación durante su vida útil. GreenSpace es un downlight económico y sostenible que puede emplearse para sustituir los downlights con tecnología convencional CFL en aplicaciones de iluminación general. Cuenta con la tecnología LED más avanzada, que permite un consumo energético muy reducido y a la vez una potencia constante y un buen índice de reproducción cromática. La prolongada vida útil del producto también lo convierte en una auténtica solución de tipo "instalar y olvidarse".

Beneficios

- Alta eficacia de sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Hasta un 70% de ahorro de energía: coste total de propiedad amortizado en menos de dos años
- Cumple las normas de iluminación para oficinas, con rendimiento de color estable y alta reproducción cromática

Características

- Tecnología LED duradera de eficiencia energética
- Sistema de alta eficacia: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Rendimiento de color estable y alta reproducción cromática
- Disponible con IP44 o iluminación de emergencia
- Disponible en versiones de UGR22 y UGR19

Aplicaciones

- Oficinas
- Sector minorista
- Hoteles y hospitales

Versions











GreenSpace perfect fit 200mm
cut-out with sensor




Greenspace Mini DN462B with
Poycarbonate Cover Opal

Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



Detalles del producto

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Detalles del producto



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF

Información general	
Driver incluido	Sí
Equipo	-
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Tipo de cubierta óptica	-
Color de la carcasa	Blanco
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	-

Información general

		Código de familias de	
Order Code	Full Product Name	lámparas	Fuente de luz sustituible
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	No
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	No
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	No
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	No
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	No
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	No
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	No
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	No
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	No
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	No
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	No
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	No
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	No
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	No
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	No
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	No
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	No
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	No
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	No
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	No
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	No
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	30S	No
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	No
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	30S	No
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	No
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	No
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	No
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	No
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	No
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	No
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	No
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	No
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	No
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	No
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	No
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	No
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	No
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	LED11S	No
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	No
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	No
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	No
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	No
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	LED11S	No
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S	No
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	11S	No

		Código de familias de	
Order Code	Full Product Name	lámparas	Fuente de luz sustituible
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	11S	No
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S	No
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	No
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Datos técnicos de la luz (1/2)

		Ángulo	Temperatura de	Eficacia	Flujo
Order Code	Full Product Name	del haz de fuente de luz			
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	1.050 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	135 lm/W	1.100 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	120 lm/W	1.000 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	124 lm/W	1.000 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1.050 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	134 lm/W	1.100 lm
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1.050 lm
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	134 lm/W	1.100 lm
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 °	3000 K	125 lm/W	1.729 lm
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm

		Ángulo	Temperatura de	Eficacia	Flujo
Order Code	Full Product Name	del haz de fuente de luz			
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	135 lm/W	1.800 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	1.850 lm
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	130 lm/W	1.750 lm
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	134 lm/W	1.800 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.700 lm

		Ángulo	Temperatura de	Eficacia	Flujo
		del haz			
		de	color	luminica	
		fuelle	correlacionada	(nominal)	
Order Code	Full Product Name	de luz	(nom.)	(nom.)	luminoso
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.700 lm
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1.797 lm
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	1.900 lm
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	2.900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1.950 lm
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	2.900 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1.900 lm
79352400	DN470B LED20S/840	- °	4000 K	147 lm/W	1.950 lm

		Ángulo	Temperatura de	Eficacia	Flujo
		del haz			
		de	color	luminica	
		fuelle	correlacionada	(nominal)	
Order Code	Full Product Name	de luz	(nom.)	(nom.)	luminoso
	PSU-E C ELP3 WH P				
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	2.900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	2.900 lm
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	2.900 lm
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	147 lm/W	2.900 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD- E C WH P	-	3000 K	134 lm/W	1.100 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD- E C WH P	-	4000 K	138 lm/W	1.150 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU- E C WH PCC P	- °	3000 K	127 lm/W	1.050 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU- E C PCC WH P	- °	4000 K	130 lm/W	1.100 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU- E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU- E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1.150 lm
79339500	DN460B LED11S/830 PSU- E C ELP3 WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
79340100	DN460B LED11S/840 PSU- E C ELP3 WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1.150 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU- E C WH PCO P	- °	3000 K	119 lm/W	980 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU- E C WH PCO P	- °	4000 K	122 lm/W	1.000 lm

		Ángulo del haz de fuente	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name	de luz			
0131700	DN472B LED11S/830 PSD- E C WH PCO P	-	3000 K	115 lm/W	940 lm
01312400	DN472B LED11S/840 PSD- E C WH PCO P	-	4000 K	118 lm/W	960 lm
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	121 lm/W	1.600 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	125 lm/W	1.650 lm
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	90 °	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1.797 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

		Número de fuentes de luz	Tipo de óptica	Ratio de potencia luminica ascendente
Order Code	Full Product Name			
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	Ángulo del haz de 60°	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-

		Ángulo del haz de fuente	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name	de luz			
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1.909 lm

		Número de fuentes de luz	Tipo de óptica	Ratio de potencia luminica ascendente
Order Code	Full Product Name			
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica	Ratio de potencia lumínica ascendente
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica	Ratio de potencia lumínica ascendente
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	Ángulo del haz de 90°	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	Ángulo del haz de 90°	-

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	8,2 W	Si
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	8,2 W	Si
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Si
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Si (se relaciona con la detección de presencia/ movimiento y aprovechamiento de la luz del día)
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	No
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	No
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Si
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Si
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Si
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Si
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Si
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Si
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Si
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Si
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Si
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Si
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	13,3 W	Si
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Si
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Si
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Si
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	8,2 W	Si
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 a 240 V	8,2 W	Si
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Si
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Si

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para	
				conmutación	aleatoria
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sí	
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sí	
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Sí	
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Sí	
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Sí	
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	220/240 V	13,3 W	No	
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No	

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control		Nivel máximo de atenuación
			integrado		
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Sí	-		1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Sí	-		1%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-		No aplicable
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	No	-		No aplicable
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	No	-		No aplicable
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	No	-		No aplicable
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-		No aplicable
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-		No aplicable
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Sí	Sensor Interact SNS210	-	
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	No	-		-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	No	-		-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Sí	-		1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Sí	-		1%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-		No aplicable
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No	-		No aplicable
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	No	-		No aplicable

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para	
				conmutación	aleatoria
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No	
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No	
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	No	
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	No	
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No	
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	No	

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control		Nivel máximo de atenuación
			integrado		
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	No	-		No aplicable
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-		No aplicable
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-		No aplicable
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	No	-		No aplicable
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	No	-		No aplicable
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-		No aplicable
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-		No aplicable
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	No	-		-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	No	-		-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Sí	-		1%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Sí	-		1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Sí	-		1%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Sí	-		1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-		No aplicable
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No	-		No aplicable
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	No	-		No aplicable

Order Code	Full Product Name	Control		Nivel máximo de atenuación
		Regulable	integrado	
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	No	-	No aplicable
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	No aplicable
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	No aplicable
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	No	-	No aplicable
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	No	-	No aplicable
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	No aplicable
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	No aplicable
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Sí	-	1%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Sí	-	1%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-	No aplicable
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	No	-	No aplicable
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	No	-	No aplicable
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	No	-	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Control		Nivel máximo de atenuación
		Regulable	integrado	
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	No aplicable
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	-	No aplicable
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	No	-	No aplicable
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	No	-	No aplicable
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Sí	-	1%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Sí	-	1%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	No	-	No aplicable
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	No	-	No aplicable
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	No	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	No	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	No	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	No	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	No	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	No	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	No	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	No	-	-

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IK02	IP20/54
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	IK02	IP20
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	No	-	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	No	-	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	No	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	No	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	No	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Iluminación de emergencia de 3 horas de	3 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	duración versión Pro Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	No	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	No	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	No	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	No	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	No	-	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	No	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	No	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	No	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	No	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	No	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	No	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	No	-	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	No	-	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	No	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	No	-	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	No	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	No	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	No	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	No	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	No	-	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	No	-	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	No	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	No	-	-

				Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	No	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro	3 hora(s)
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	No	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	No	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	No	-	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	No	-	-

Aprobación y aplicación (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Certificado ENEC	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79323400	DN461B LED11S/830	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-

				Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	No	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	No	-	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	No	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	No	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	No	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	No	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	No	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	No	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	No	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	No	-	-

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Certificado ENEC	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
	PSU-E C WH P				
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	0,02

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Certificado ENEC	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Certificado ENEC	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Certificado ENEC	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	-	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Certificado ENEC	Test del hilo incandescente	Valor de parpadeo (PstLM)
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
56398800	TCTT160 11S/840 PSU- E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
08188800	TCTT160 11S/830 PSU- E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	+10 °C a +40 °C	Certificado ENEC	Temperatura 750 °C, duración 30 s	1

Aprobación y aplicación (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	0,003
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	0,4
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	0,4
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	0,4
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	0,4
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	0,4
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	0,4
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	0,4
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	0,4
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0,4
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	0,4
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	0,4
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	0,4
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	0,4

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver
		5.000 h
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver
		5.000 h
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-

Datos de producto




Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102293

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271


Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102272

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102292


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100063


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100066




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100074




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100538




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100535



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100534




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100530




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100539




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100550




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100551




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100547




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101322


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101323




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101326




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101327




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102289



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103829




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106233



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103323




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103782

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - TCTTPFI -
912500104377

