



GreenSpace – la solution LED hautement efficace et durable

GreenSpace

Les clients souhaitent établir un équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation au cours de la durée d'utilisation. GreenSpace est un encastré rentable et durable permettant de remplacer les luminaires CFL conventionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Il intègre la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique nettement inférieure, tout en fournissant un flux lumineux confortable, des performances en couleur stables et un excellent rendu des couleurs. La longue durée de vie du produit en fait une solution fidèle à l'adage « l'installer, c'est l'oublier ».

Avantages

- Retour sur investissement en quelques années grâce à une haute efficacité et une longue durée de vie
- Large gamme d'options de montage pour s'adapter à différents types de plafond
- La solution idéale pour les projets de rénovation, possibilité de créer des tailles personnalisées
- Évite l'utilisation de bagues d'adaptation fastidieuses et coûteuses. Découvrez le downlight qui s'adapte toujours
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux, avec des performances de couleur stables et une grande distribution de lumière
- Des plafonds propres et esthétiques avec des options de détection intégrées pour une commande de la lumière du jour et la détection de présence

Fonctions

- Tailles mini (DN460B) et compacte (DN470B) pour encastrément
- Versions en saillie, sur rail et suspendues disponibles (DRUM)
- Tailles de découpe d'encastrément personnalisées entre 150 mm et 280 mm, au total 28 tailles disponibles
- Version UGR19 avec dispositif anti-éblouissement
- Disponible en 700–4 000 lumens pour les applications avec des plafonds plus élevés
- Sélection de couleurs : Blanc, argent et noir en standard
- Version IP54 avec capot avant et option d'éclairage de secours disponible
- Configurable avec de nombreux types de drivers : DALI, POE et sans fil avec Interact Ready
- Installation rapide grâce à la diversité des connecteurs et des câbles
- Pièces imprimées avec au moins 55 % de matériaux biosourcés recyclés ou issus de l'approvisionnement en bilan massique

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôtels
- Hôpitaux

Versions



GreenSpace perfect fit 200mm
cut-out with sensor



GreenSpace perfect fit 225mm cut-
out



GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out



GreenSpace perfect fit family

Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Appareillage	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	-
Couleur du corps	Blanc
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	-

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse
			remplaçable
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Non
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Non
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Non
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Non
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Non
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Non
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Non
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Non
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Non
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Non
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Non
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Non
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Non
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	30S	Non
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	30S	Non
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Non
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Non
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	Non
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	Non
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Non
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Non
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Non
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Non
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Non
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Non
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	20S	Non
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	20S	Non
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	30S	Non
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	30S	Non
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Non
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Non
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	Non
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	Non
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Non
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Non
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	30S	Non
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Non
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	30S	Non
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Non
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Non
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Non
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Non
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Non
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Non
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Non

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse	
			remplaçable	
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Non	
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Non	
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Non	
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Non	
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Non	
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Non	
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Non	
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	LED11S	Non	
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Non	
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Non	
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	11S	Non	
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	11S	Non	
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S	Non	
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S	Non	
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	11S	Non	
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	11S	Non	
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Non	
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	-	
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-	
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-	
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-	
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-	
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-	
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-	
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-	

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	3000 K	125 lm/W	1 050 lm
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	4000 K	129 lm/W	1 100 lm
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	4000 K	131 lm/W	1 800 lm
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	116 lm/W	1 000 lm
98298000	DN463B LED11S/840	- degré(s)	4000 K	119 lm/W	1 000 lm
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	1 050 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	135 lm/W	1 100 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	130 lm/W	1 050 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	134 lm/W	1 100 lm
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 degré(s)	3000 K	125 lm/W	1 729 lm

		Angle d'ouverture du faisceau	Température de couleur	Efficacité	
Order Code	Full Product Name	de la source lumineuse	corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	Flux lumineux
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 degré(s)	4000 K	138 lm/W	1 130 lm
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 degré(s)	3000 K	134 lm/W	1 098 lm
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	- degré(s)	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- degré(s)	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	1 800 lm
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	3000 K	130 lm/W	2 700 lm
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	4000 K	134 lm/W	2 800 lm
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	126 lm/W	1 750 lm
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	130 lm/W	1 800 lm
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	124 lm/W	2 600 lm
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	128 lm/W	2 700 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	135 lm/W	1 800 lm

		Angle d'ouverture du faisceau	Température de couleur	Efficacité	
Order Code	Full Product Name	de la source lumineuse	corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	Flux lumineux
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	139 lm/W	1 850 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 degré(s)	3000 K	135 lm/W	1 797 lm
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 degré(s)	4000 K	139 lm/W	1 849 lm
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	3000 K	139 lm/W	1 900 lm
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	- degré(s)	4000 K	148 lm/W	1 950 lm
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	3000 K	139 lm/W	2 900 lm
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	1 800 lm
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
98334500	DN472B LED30S/830	- degré(s)	3000 K	130 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
	DIA-VLC-E C WH PCC P				
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	134 lm/W	2 800 lm
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	- degré(s)	3000 K	144 lm/W	1 900 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	1 900 lm
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	2 900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1 950 lm
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	2 900 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	143 lm/W	1 900 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	147 lm/W	1 950 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	143 lm/W	2 900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	147 lm/W	2 900 lm
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	3000 K	128 lm/W	1 100 lm
98254600	DN460B LED11S/840	- degré(s)	4000 K	132 lm/W	1 150 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
	DIA-VLC-E C WH P				
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- degré(s)	4000 K	135 lm/W	1 850 lm
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	122 lm/W	1 050 lm
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- degré(s)	4000 K	126 lm/W	1 100 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	134 lm/W	1 100 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	138 lm/W	1 150 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- degré(s)	3000 K	127 lm/W	1 050 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- degré(s)	4000 K	130 lm/W	1 100 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	1 100 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- degré(s)	4000 K	137 lm/W	1 150 lm
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	- degré(s)	3000 K	114 lm/W	980 lm
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	- degré(s)	4000 K	118 lm/W	1 000 lm
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	- degré(s)	3000 K	118 lm/W	1 600 lm
98333800	DN472B LED20S/840	- degré(s)	4000 K	121 lm/W	1 650 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
01311700	DIA-VLC-E C WH PCO P				
	DN472B	-	3000 K	115 lm/W	940 lm
	LED11S/830 PSD-E C WH PCO P				
01312400	DN472B	-	4000 K	118 lm/W	960 lm
	LED11S/840 PSD-E C WH PCO P				
	DN472B	- degré(s)	4000 K	125 lm/W	1 650 lm
79348700	LED20S/840 PSU-E C WH PCO P				
	TCTT180	90 degré(s)	4000 K	139 lm/W	1 849 lm
	20S/840 PSU-E WH201				
56795500	TCTT180	90 degré(s)	3000 K	135 lm/W	1 797 lm
	20S/830 PSU-E WH				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	0
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	0
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	0
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-	0
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-	0
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	-	0
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	-	0
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 60°	-

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
56409100	TCTT225	90 degré(s)	4000 K	148 lm/W	1 964 lm
	20S/840 PSU-E WH				
57392500	TCTT225	90 degré(s)	3000 K	144 lm/W	1 909 lm
	20S/830 PSU-E WH				
56398800	TCTT160	90 degré(s)	4000 K	138 lm/W	1 130 lm
	11S/840 PSU-E WH				
08188800	TCTT160	90 degré(s)	3000 K	134 lm/W	1 098 lm
	11S/830 PSU-E WH				
56410700	TCTT230	90 degré(s)	4000 K	148 lm/W	1 964 lm
	20S/840 PSU-E WH				
57396300	TCTT230	90 degré(s)	3000 K	144 lm/W	1 909 lm
	20S/830 PSU-E WH				

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	-	0
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-	0
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	0
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	0
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	0
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	0
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
98338300	DN473B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98339000	DN473B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98340600	DN473B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
01309400	DN471B LED20S/830 PSD- E C WH P	-	-	0
01310000	DN471B LED20S/840 PSD- E C WH P	-	-	0
79331900	DN471B LED20S/830 PSU- E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU- E C WH P	1	-	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
98311600	DN472B LED20S/830 WIA- E C WH PCC P	-	-	0
98313000	DN472B LED20S/840 WIA- E C WH PCC P	-	-	0
98319200	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
98321500	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
98330700	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98332100	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98334500	DN472B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98335200	DN472B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Rendement du flux lumineux vers le haut
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
98253900	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
98254600	DN460B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
98292800	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
98294200	DN462B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
01303200	DN460B LED11S/830 PSD- E C WH P	-	-	0
01304900	DN460B LED11S/840 PSD- E C WH P	-	-	0
38462300	DN462B LED11S/830 PSU- E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU- E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU- E C WH P	1	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU- E C WH P	1	-	-
98293500	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	0
98295900	DN462B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	0
98331400	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	0
98333800	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	0
01311700	DN472B LED11S/830 PSD- E C WH PCO P	-	-	0
01312400	DN472B LED11S/840 PSD- E C WH PCO P	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Rendement du flux lumineux vers le haut	
		Type d'optique			
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-	
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Oui	
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Oui	
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Oui	
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Oui	
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Oui	
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Oui	
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Oui	
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Oui	
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Oui	
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)	

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Rendement du flux lumineux vers le haut	
		Type d'optique			
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-	

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Non	
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Non	
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Oui	
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Oui	
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Oui	
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Oui	
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Oui	
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Oui	
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Oui	
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Oui	
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Oui	
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Oui	

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Oui
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Oui
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Oui
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Oui
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Non
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Non
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Oui
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Oui
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Oui
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Oui
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Oui
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Oui
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Oui
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Oui
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Oui
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Oui
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Oui
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Oui
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Oui
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Oui
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Oui
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	13,3 W	Oui

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	13,3 W	Oui
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Oui
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Oui
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Oui
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Oui
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Oui
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Oui
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Oui
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Oui
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Oui
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Oui
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Oui
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 à 240 V	8,2 W	Oui
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 à 240 V	8,2 W	Oui
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Oui
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Oui
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	8,6 W	Oui
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	8,6 W	Oui
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W	Oui
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W	Oui
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Oui

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation	Convient pour
		d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Oui
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Oui
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	220/240 V	13,3 W	Non
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Non
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Non

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation	Convient pour
		d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Non
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Non
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Non
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Non
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Oui	Capteur InterAct SNS210	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Non	-	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Non	-	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Oui	-	1%
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Oui	-	1%
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Non	-	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Non	-	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Oui	-	1%
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Oui	-	1%
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Oui	-	1%
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Oui	-	1%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Non	-	Non applicable
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Non	-	Non applicable
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Non	-	Non applicable
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Oui	-	1%
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Oui	-	1%
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Oui	-	1%
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Oui	-	1%
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Oui	-	1%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Oui	-	1%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Non	-	Non applicable
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	Non	-	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Non	-	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Non	-	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Non	-	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Non	-	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Non	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Non	-	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Non	-	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IK02	IP20/54
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	IK02	IP20
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20

Approbation et application (1/2)

Order	Full Product	Gamme de températures	Marquage	Essai au fil	Valeur de scintillement
Code	Name	ambiantes	ENEC	incandescent	(PstLM)
98257700	DN461B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98259100	DN461B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENEC	650 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98291100	DN461B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98297300	DN463B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
98298000	DN463B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
01305600	DN461B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENEC	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01306300	DN461B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENEC	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
79323400	DN461B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENEC	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
79324100	DN461B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENEC	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
14901400	TCTT200	+10 à +40 °C	Marquage	Température	0,02
	20S/830 U4		ENEC	750 °C, durée	
	OC PCC WH			30 s	
56399500	TCTT165	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	11S/840 PSU-		ENEC	750 °C, durée	
	E WH			30 s	
57704600	TCTT165	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	11S/830 PSU-		ENEC	750 °C, durée	
	E WH			30 s	
98307900	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENEC	750 °C, durée	
	WIA-E C WH			30 s	
	P				

Order	Full Product	Gamme de températures	Marquage	Essai au fil	Valeur de scintillement
Code	Name	ambiantes	ENEC	incandescent	(PstLM)
98309300	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENEC	750 °C, durée	
	WIA-E C WH			30 s	
	P				
98323900	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98325300	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98327700	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/830		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98329100	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/840		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98337600	DN473B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
98338300	DN473B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
98339000	DN473B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/830		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
98340600	DN473B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/840		ENEC	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
01309400	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENEC	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01310000	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENEC	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
79331900	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENEC	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				

Order	Full Product	Gamme de	Marquage	Essai au fil	Valeur de
Code	Name	températures	ENE C	incandescent	scintillement
79332600	DN471B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
57442700	TCTT175	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E WH			30 s	
58137100	TCTT175	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E WH			30 s	
98301700	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENE C	650 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98305500	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	WIA-E C WH			30 s	
	P				
98311600	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	WIA-E C WH			30 s	
	PCC P				
98313000	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	WIA-E C WH			30 s	
	PCC P				
98319200	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/830		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98321500	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/840		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98330700	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
98332100	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
98334500	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/830		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
98335200	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/840		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				

Order	Full Product	Gamme de	Marquage	Essai au fil	Valeur de
Code	Name	températures	ENE C	incandescent	scintillement
98366600	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	WIA-E C WH			30 s	
	P				
01290500	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENE C	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01291200	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/830		ENE C	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01307000	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01308700	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED30S/840		ENE C	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
38470800	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	PCC P				
38471500	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	PCC P				
79327200	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
79328900	DN470B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
94575600	DN470B	+10 à +40 °C	-	Température	-
	LED30S/830			750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
94576300	DN470B	+10 à +40 °C	-	Température	-
	LED30S/840			750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
98253900	DN460B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENE C	650 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				

Order	Full Product	Gamme de	Marquage	Essai au fil	Valeur de
Code	Name	températures	ENE C	incandescent	scintillement
98254600	DN460B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98255300	DN460B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH P				
98292800	DN462B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
98294200	DN462B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCC P				
01303200	DN460B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENE C	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
01304900	DN460B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENE C	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	P				
38462300	DN462B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	PCC P				
38463000	DN462B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E C PCC			30 s	
	WH P				
79319700	DN460B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENE C	650 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
79320300	DN460B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	P				
98293500	DN462B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCO P				
98295900	DN462B	+10 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCO P				

Order	Full Product	Gamme de	Marquage	Essai au fil	Valeur de
Code	Name	températures	ENE C	incandescent	scintillement
98331400	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCO P				
98333800	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	DIA-VLC-E C			30 s	
	WH PCO P				
01311700	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/830		ENE C	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	PCO P				
01312400	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED11S/840		ENE C	650 °C, durée	
	PSD-E C WH			30 s	
	PCO P				
79348700	DN472B	-15 à +40 °C	Marquage	Température	-
	LED20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E C WH			30 s	
	PCO P				
56795500	TCTT180	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E			30 s	
	WH201				
08156700	TCTT180	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E WH			30 s	
56409100	TCTT225	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E WH			30 s	
57392500	TCTT225	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E WH			30 s	
56398800	TCTT160	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	11S/840 PSU-		ENE C	750 °C, durée	
	E WH			30 s	
08188800	TCTT160	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	11S/830 PSU-		ENE C	750 °C, durée	
	E WH			30 s	
56410700	TCTT230	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	20S/840		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E WH			30 s	
57396300	TCTT230	+10 à +40 °C	Marquage	Température	1
	20S/830		ENE C	750 °C, durée	
	PSU-E WH			30 s	

Approbation et application (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	0,4
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	0,003
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	0,4
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	0,4
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	0,4
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	0,4
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	0,4
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	0,4
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	0,4
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	0,4
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	0,4
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	0,4
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0,4
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	0,4
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	0,4
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	0,4
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%


Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
14901400	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
56399500	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
57704600	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
57442700	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
58137100	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
98253900	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56795500	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
08156700	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
56409100	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
57392500	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
56398800	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
08188800	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
57396300	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102118




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102035




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102036




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102119




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102087



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102091




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102110


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102040




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102293




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102102




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102120




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102081



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102111




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102108




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102093




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102272




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102292




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102115




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102116


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102038




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102077




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102078



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102034




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102073




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102099




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102121




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102074




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100063




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102072




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102114




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102112



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102147




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102289




Polar Normal (separate) - TCTPFI - 912500102943


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103829



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106233




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103323


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104377

