



GreenSpace – nagy hatásfokú, fenntartható LED-es megoldás

GreenSpace

A vásárlók szeretnék megtalálni az ideális egyensúlyt a kezdeti beruházási költség és a megoldás teljes élettartama alatt jelentkező költségek között. A GreenSpace egy költséghatékony és fenntartható lámpatest, amely a hagyományos CFL mennyezeti lámpák helyettesítésére használható az általános világítási alkalmazásokban. A legújabb LED-technológiát tartalmazza, ami hihetetlenül kis fogyasztást eredményez, és konzisztens fénykibocsátás, stabil színhőmérséklet és kiváló színvisszaadás jellemzi. Hosszú élettartamának köszönhetően a felszerelést követően nincs szükség karbantartásra, így gyakorlatilag meg is feledkezhet róla.

Előnyök

- Kiváló ár–érték arányú LED-es mennyezeti lámpatest, amely energiatakarékosságával és hosszú élettartamával gyors megtérülést garantál.
- Széles termékválaszték a különféle ügyféligények és alkalmazási területek lefedésére
- Megfelel az irodai világításra vonatkozó előírásoknak, állandó szintjeljesítményt és kiváló színmegjelenítést nyújt

Szolgáltatások

- Energiatakarékos, tartós LED-es technológia
- <p>Magas rendszerhatékonyság: jellemzően 111 lm/W (mini, DN460B/DN461B)</p>jellemzően 114 lm/W (kompakt, DN470B/DN471B LED20S)</p>
- Stabil színteljesítmény (maximum SDCM 5) és kiváló színvisszaadás (CRI80+)
- Elérhető IP44 védelmet biztosító védőüveggel és vészvilágítási funkcióval is
- UGR22 és UGR19 változatban is kapható
- Elérhető 3000 lumenes változatban is az extra magas mennyezetekhez
- Kompatibilis szabályozó rendszerekkel 1–10 V-on keresztül
- Gyors felszerelés a számos csatlakoztatási és kábelezési megoldásnak köszönhetően

Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Szállodák és kórházak

Versions




Greenspace EU gen 2-DN463B




GreenSpace perfect fit family

Méretezett rajza



Méretezett rajza




Termék részletei



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Működtető szerelvény	-
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Beépített vezérlés	-
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	-
Ház színe	Fehér
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	-

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja	Cserélhető fényforrás
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nem
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nem
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nem
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nem
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nem
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nem
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nem
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nem
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	30S	Nem
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nem
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nem
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nem
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nem
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nem
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nem
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nem
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	LED11S	Nem
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nem
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nem
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-

Technikai adatok (1/2)

A					
		fényforrás	Korrelált	Fényhasznosítás	
Order	Full Product	sugárzási	színhőmérséklet	(névleges)	
Code	Name	szöge	(névleges)	(névleges)	Fényáram
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- fok	4000 K	129 lm/W	1 100 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- fok	4000 K	134 lm/W	1 100 lm
98323900	DN471B LED20S/83 O DIA-VLC- E C WH P	- fok	3000 K	133 lm/W	1 800 lm
98325300	DN471B LED20S/84 O DIA-VLC- E C WH P	- fok	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
79331900	DN471B LED20S/83	- fok	3000 K	137 lm/W	1 800 lm

A					
		fényforrás	Korrelált	Fényhasznosítás	
Order	Full Product	sugárzási	színhőmérséklet	(névleges)	
Code	Name	szöge	(névleges)	(névleges)	Fényáram
	O PSU-E C WH P				
79332600	DN471B LED20S/84 O PSU-E C WH P	- fok	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
79356200	DN471B LED20S/84 O PSU-E C ELP3 WH P	- fok	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
94584800	DN471B LED30S/84 O PSU-E C WH P	- fok	4000 K	135 lm/W	2 800 lm
01308700	DN470B LED30S/84 O PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	2 900 lm

A					
Order Code	Full Product Name	A fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
38470800	DN472B LED20S/83 0 PSU-E C WH PCC P	- fok	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
38471500	DN472B LED20S/84 0 PSU-E C WH PCC P	- fok	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
79327200	DN470B LED20S/83 0 PSU-E C WH P	- fok	3000 K	143 lm/W	1 900 lm
79328900	DN470B LED20S/84 0 PSU-E C WH P	- fok	4000 K	147 lm/W	1 950 lm
79352400	DN470B LED20S/84 0 PSU-E C ELP3 WH P	- fok	4000 K	147 lm/W	1 950 lm
94576300	DN470B LED30S/84	- fok	4000 K	147 lm/W	2 900 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma	Az optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
98259100	DN461B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
98325300	DN471B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-

A					
Order Code	Full Product Name	sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
	0 PSU-E C WH P				
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- fok	3000 K	127 lm/W	1 050 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- fok	4000 K	130 lm/W	1 100 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- fok	3000 K	133 lm/W	1 100 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- fok	4000 K	137 lm/W	1 150 lm
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 fok	4000 K	148 lm/W	1 964 lm

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma	Az optika típusa	Felfelé irányuló fényhányados
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Sugárzási szög 90°	-

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű	
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra	alkalmas
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Igen	
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Igen	
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Igen	
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Igen	
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Igen	
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Igen	
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Igen	
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Igen	
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Igen	
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220-240 V	13,3 W	Igen	

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Igen	1%
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nem	Nem alkalmazható
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Igen	1%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Igen	1%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nem	Nem alkalmazható
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nem	Nem alkalmazható
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nem	Nem alkalmazható
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nem	Nem alkalmazható
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Igen	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű	
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra	alkalmas
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220-240 V	13,3 W	Igen	
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Igen	
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Igen	
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Igen	
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Igen	
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220-240 V	8,2 W	Igen	
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220-240 V	8,2 W	Igen	
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Igen	
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Igen	
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nem	

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nem	Nem alkalmazható
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nem	Nem alkalmazható
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nem	Nem alkalmazható
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nem	Nem alkalmazható
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nem	Nem alkalmazható
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nem	Nem alkalmazható
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nem	Nem alkalmazható
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nem	Nem alkalmazható
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nem	Nem alkalmazható
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Nem	-

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem	Por és víz elleni védelem
		kódja	kódja
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet- tartomány	ENEC jel	Izzóhuzalos teszt (PstLM)	Villogás
98259100	DN461B LED11S/840	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem	Por és víz elleni védelem
		kódja	kódja
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet- tartomány	ENEC jel	Izzóhuzalos teszt (PstLM)	Villogás
	DIA-VLC-E C WH P				

Order Code	Full Product Name	Környezeti		Villogás (PstLM)
		hőmérséklet-tartomány	ENEC-jel	Izzóhuzalos teszt
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s

Tanúsítvány és alkalmazási területek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stroboszkóp hatás (SVM)
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	0,4
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Környezeti		Villogás (PstLM)
		hőmérséklet-tartomány	ENEC-jel	Izzóhuzalos teszt
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C	-	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	+10 – +40 °C	ENEC-jel	Hőmérséklet: 750 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Stroboszkóp hatás (SVM)
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %


Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
56410700	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102040




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100063




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100551



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100547




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102289



Polar Normal (separate) - TCTTPI -
912500102954

