



Philips GreenSpace – hoog rendement, verkrijgbaar in aangepaste maten (150 mm – 280 mm), gemaakt van >55% gerecycled materiaal

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

GreenSpace is de perfecte oplossing voor klanten die streven naar de ideale balans tussen hun initiële investering en de onderhoudskosten gedurende de levensduur voor meerdere toepassingen. GreenSpace is voorzien van de nieuwste LED-technologie die een extreem laag energieverbruik mogelijk maakt. Door de perfecte pasvorm krijg je altijd een LED-downlight die past en er tegelijkertijd perfect uitziet. Deze perfecte pasvorm is verkrijgbaar voor inbouwopeningen van 150 mm tot 280 mm, de ideale oplossing voor je renovatieproject. Het scheelt veel gedoe en tijdrovende, dure adapterringen zijn niet nodig. GreenSpace is ontworpen voor de circulaire economie met geoptimaliseerde prestaties, een verlengde levensduur door upgrademogelijkheden en integratieopties en is gemakkelijk aan te passen, te recycleren en te demonteren. De lamp heeft een behuizing en rand van ten minste 55% gerecycled of uitgebalanceerd bio-circulair materiaal en is daarmee een bewuste keuze voor mensen die willen bijdragen aan een circulaire economie. GreenSpace kan ook aan draadloze systemen worden gekoppeld voor een slimme oplossing voor kantoorverlichting met optionele geïntegreerde sensors.

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Voordelen

- Hoge lm/W door efficiënte LEDs
- Tot 70% energiebesparing: totale eigendomskosten in minder dan twee jaar terugverdiend
- Voldoet aan kantoorverlichtingsnorm, met stabiele kleurprestaties en een hoge kleurweergave

Kenmerken

- Mini (DN460B) en compacte (DN470B) afmetingen voor inbouw
- Verkrijgbaar in opbouw-, rail- en pendelmodellen (DRUM)
- Aangepaste inbouwopeningen tussen 150 mm en 280 mm, in totaal 28 afmetingen verkrijgbaar
- UGR19-versie met antiverblindingsring
- Verkrijgbaar in 700-4000 lumen voor toepassingen met hogere plafonds
- Beschikbare kleuren: wit, zilver en zwart (standaard)
- IP54-versie met lichtkap aan de voorzijde en noodverlichting verkrijgbaar
- Te configureren met tal van drivertypes zoals DALI, PoE en draadloos InterAct-ready
- Snelle installatie dankzij diversiteit aan aansluitingen en kabels
- Geprinte onderdelen van ten minste 55% gerecycled of uitgebalanceerd, bio-circulair materiaal

Toepassing

- Kantoren
- Detailhandel
- Hotels en ziekenhuizen

Versions



GreenSpace perfect fit 200mm
cut-out with sensor



GreenSpace perfect fit 225mm cut-
out



GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out



GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Versions









GreenSpace perfect fit 180mm cut-out




GreenSpace perfect fit family

Maatschets



GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Maatschets



Productgegevens

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Productgegevens



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-DPP.TIF

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
VSA	-
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	-
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	11S	Nee
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nee
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	11S	Nee
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nee
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nee
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Nee
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Nee
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Nee
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Nee
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nee
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nee
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nee
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nee
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Nee
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Nee
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Nee
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Nee
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S	Nee
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nee
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S	Nee
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nee
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S	Nee

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	30S	Nee
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S	Nee
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	30S	Nee
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nee
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nee
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	Nee
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	Nee
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Nee
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Nee
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nee
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nee
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nee
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nee
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nee
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nee
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Nee
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nee
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Nee
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Nee
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nee
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S	Nee
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nee
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S	Nee
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Nee
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	20S	Nee
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	20S	Nee
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S	Nee
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	30S	Nee
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S	Nee
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	30S	Nee
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nee
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Nee
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	Nee
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S	Nee
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Nee
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	20S	Nee
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	30S	Nee
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Nee
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	30S	Nee
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nee
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Nee
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Nee
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Nee
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nee
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Nee
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	Nee
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	Nee
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	Nee
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	Nee
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	11S	Nee

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nee
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Nee
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Nee
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Nee
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Nee
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	11S	Nee
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	11S	Nee
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S	Nee
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	LED11S	Nee
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Nee
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Nee
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Nee
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S	Nee
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	11S	Nee
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	11S	Nee
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Nee
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S	Nee
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S	Nee
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S	Nee
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	11S	Nee
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	11S	Nee
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nee
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Nee
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	-
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	125 lm/W	1.050 lm	8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- graden	4000 K	129 lm/W	1.100 lm
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- graden	3000 K	125 lm/W	1.050 lm	8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- graden	4000 K	131 lm/W	1.800 lm
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C	- graden	4000 K	129 lm/W	1.100 lm	8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-	- graden	3000 K	116 lm/W	1.000 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	VLC-E C WH PCC P						PSU-E C ELP3 WH P				
8718699982980	DN463B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	4000 K	119 lm/W	1.000 lm	8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 graden	3000 K	125 lm/W	1.729 lm
8720169013056	DN461B LED11S/ 830 PSD-E C WH P	-	3000 K	131 lm/W	1.050 lm	8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 graden	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
8720169013063	DN461B LED11S/ 840 PSD-E C WH P	-	4000 K	135 lm/W	1.100 lm	8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 graden	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
8718699384661	DN463B LED11S/ 830 PSU-E C WH PCC P	- graden	3000 K	120 lm/W	1.000 lm	8718699983079	DN471B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	- graden	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
8718699384678	DN463B LED11S/ 840 PSU-E C WH PCC P	- graden	4000 K	124 lm/W	1.000 lm	8718699983093	DN471B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	- graden	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
8718699793234	DN461B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	130 lm/W	1.050 lm	8718699983222	DN471B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	133 lm/W	1.800 lm
8718699793241	DN461B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	134 lm/W	1.100 lm	8718699983239	DN471B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	- graden	3000 K	133 lm/W	1.800 lm
8718699793432	DN461B LED11S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	130 lm/W	1.050 lm	8718699983246	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	136 lm/W	1.850 lm
8718699793449	DN461B LED11S/ 840	- graden	4000 K	134 lm/W	1.100 lm	8718699983253	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	- graden	4000 K	136 lm/W	1.850 lm
						8718699983260	DN471B LED30S/ 830 DIA-	- graden	3000 K	130 lm/W	2.700 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	VLC-E C ELP3 WH P						840 PSD-E C WH P				
8718699983277	DN471B	- graden	3000 K	130 lm/W	2.700 lm	8718699384746	DN473B	- graden	3000 K	130 lm/W	1.750 lm
	LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH P						LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P				
8718699983284	DN471B	- graden	4000 K	134 lm/W	2.800 lm	8718699384753	DN473B	- graden	4000 K	134 lm/W	1.800 lm
	LED30S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P						LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P				
8718699983291	DN471B	- graden	4000 K	134 lm/W	2.800 lm	8718699793319	DN471B	- graden	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
	LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH P						LED20S/ 830 PSU-E C WH P				
8718699983376	DN473B	- graden	3000 K	126 lm/W	1.750 lm	8718699793326	DN471B	- graden	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
	LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P						LED20S/ 840 PSU-E C WH P				
8718699983383	DN473B	- graden	4000 K	130 lm/W	1.800 lm	8718699793555	DN471B	- graden	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
	LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P						LED20S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P				
8718699983390	DN473B	- graden	3000 K	124 lm/W	2.600 lm	8718699793562	DN471B	- graden	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
	LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P						LED20S/ 840 PSU-E C ELP3 WH P				
8718699983406	DN473B	- graden	4000 K	128 lm/W	2.700 lm	8718699945831	DN471B	- graden	3000 K	131 lm/W	2.700 lm
	LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P						LED30S/ 830 PSU-E C WH P				
8720169013094	DN471B	-	3000 K	135 lm/W	1.800 lm	8718699945848	DN471B	- graden	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
	LED20S/ 830 PSD-E C WH P						LED30S/ 840 PSU-E C WH P				
8720169013100	DN471B	-	4000 K	139 lm/W	1.850 lm	8718699945954	DN471B	- graden	3000 K	131 lm/W	2.700 lm
	LED20S/						LED30S/ 830				

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	PSU-E C ELP3 WH P				
8718699945961	DN471B LED30S/ 840 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	135 lm/W	2.800 lm
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 graden	3000 K	135 lm/W	1.797 lm
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 graden	4000 K	139 lm/W	1.849 lm
8718699982997	DN470B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	- graden	4000 K	138 lm/W	1.200 lm
8718699983000	DN470B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	139 lm/W	1.900 lm
8718699983017	DN470B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	- graden	3000 K	139 lm/W	1.900 lm
8718699983024	DN470B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	143 lm/W	1.950 lm
8718699983055	DN470B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	- graden	4000 K	148 lm/W	1.950 lm
8718699983116	DN472B LED20S/ 830 WIA-E C WH PCC P	- graden	3000 K	137 lm/W	1.800 lm
8718699983130	DN472B LED20S/ 840 WIA-E C WH PCC P	- graden	4000 K	141 lm/W	1.850 lm
8718699983185	DN470B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	139 lm/W	2.900 lm
8718699983192	DN470B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	- graden	3000 K	139 lm/W	2.900 lm
8718699983208	DN470B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8718699983215	DN470B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	- graden	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8718699983307	DN472B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	3000 K	133 lm/W	1.800 lm
8718699983321	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	4000 K	136 lm/W	1.850 lm
8718699983345	DN472B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	3000 K	130 lm/W	2.700 lm
8718699983352	DN472B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C	- graden	4000 K	134 lm/W	2.800 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full	Bundelhoek	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full	Bundelhoek	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	Product Name						Product Name				
	WH PCC P					8718699983666	DN470B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	- graden	3000 K	144 lm/W	1.900 lm
8720169012905	DN470B LED20S/ 830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	1.900 lm	8718699793524	DN470B LED20S/ 840 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	147 lm/W	1.950 lm
8720169012912	DN470B LED30S/ 830 PSD-E C WH P	-	3000 K	142 lm/W	2.900 lm	8718699945756	DN470B LED30S/ 830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	143 lm/W	2.900 lm
8720169013070	DN470B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1.950 lm	8718699945763	DN470B LED30S/ 840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	147 lm/W	2.900 lm
8720169013087	DN470B LED30S/ 840 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	2.900 lm	8718699945916	DN470B LED30S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	143 lm/W	2.900 lm
8718699384708	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	- graden	3000 K	137 lm/W	1.800 lm	8718699945923	DN470B LED30S/ 840 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	147 lm/W	2.900 lm
8718699384715	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P	- graden	4000 K	141 lm/W	1.850 lm	8718699982522	DN460B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	128 lm/W	1.100 lm
8718699793272	DN470B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	143 lm/W	1.900 lm	8718699982539	DN460B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	- graden	3000 K	128 lm/W	1.100 lm
8718699793289	DN470B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	147 lm/W	1.950 lm	8718699982546	DN460B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	- graden	4000 K	132 lm/W	1.150 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product	Bundelhoek	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product	Bundelhoek	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	Name	lichtbron					Name	lichtbron			
8718699982553	DN460B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	- graden	4000 K	135 lm/W	1.850 lm	8718699793395	DN460B LED11S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	3000 K	133 lm/W	1.100 lm
8718699982928	DN462B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	3000 K	122 lm/W	1.050 lm	8718699793401	DN460B LED11S/ 840 PSU-E C ELP3 WH P	- graden	4000 K	137 lm/W	1.150 lm
8718699982942	DN462B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	- graden	4000 K	126 lm/W	1.100 lm	8718699982935	DN462B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCO P	- graden	3000 K	114 lm/W	980 lm
8720169013032	DN460B LED11S/ 830 PSD-E C WH P	-	3000 K	134 lm/W	1.100 lm	8718699982959	DN462B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCO P	- graden	4000 K	118 lm/W	1.000 lm
8720169013049	DN460B LED11S/ 840 PSD-E C WH P	-	4000 K	138 lm/W	1.150 lm	8718699793357	DN462B LED11S/ 830 PSU-E C WH PCO P	- graden	3000 K	119 lm/W	980 lm
8718699384623	DN462B LED11S/ 830 PSU-E C WH PCC P	- graden	3000 K	127 lm/W	1.050 lm	8718699793364	DN462B LED11S/ 840 PSU-E C WH PCO P	- graden	4000 K	122 lm/W	1.000 lm
8718699384630	DN462B LED11S/ 840 PSU-E C PCC WH P	- graden	4000 K	130 lm/W	1.100 lm	8718699983314	DN472B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCO P	- graden	3000 K	118 lm/W	1.600 lm
8718699793197	DN460B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	- graden	3000 K	133 lm/W	1.100 lm	8718699983338	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCO P	- graden	4000 K	121 lm/W	1.650 lm
8718699793203	DN460B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	- graden	4000 K	137 lm/W	1.150 lm	8720169013117	DN472B LED11S/	-	3000 K	115 lm/W	940 lm

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	830 PSD-E C WH PCO P						PSU-E WH				
8720169013124	DN472B LED11S/ 840 PSD-E C WH PCO P	-	4000 K	118 lm/W	960 lm	8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 graden	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
						8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 graden	3000 K	144 lm/W	1.909 lm
8718699793470	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCO P	- graden	3000 K	121 lm/W	1.600 lm	8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 graden	4000 K	138 lm/W	1.130 lm
8718699793487	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCO P	- graden	4000 K	125 lm/W	1.650 lm	8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 graden	3000 K	134 lm/W	1.098 lm
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	90 graden	4000 K	139 lm/W	1.849 lm	8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 graden	4000 K	148 lm/W	1.964 lm
8720169081567	TCTT180 20S/830	90 graden	3000 K	135 lm/W	1.797 lm	8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	90 graden	3000 K	144 lm/W	1.909 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Aantal		Lichtvervuiling naar boven (ULR)	Order Code	Full Product Name	Aantal		Lichtvervuiling naar boven (ULR)
		lichtbronnen	Optiektype				lichtbronnen	Optiektype	
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0	8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0	8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0	8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0	8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0	8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0	8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
					8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	Bundelhoek 60°	-
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiekttype	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiekttype	Lichtvervuiling naar boven (ULR)
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	0
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aantal		Lichtvervuiling naar boven (ULR)
		lichtbronnen	Optiektype	
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	0
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	0
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	0
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	0
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-	0
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,6 W	Ja
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Ja
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,6 W	Ja
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Ja
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Aantal		Lichtvervuiling naar boven (ULR)
		lichtbronnen	Optiektype	
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	Bundelhoek 90°	-
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-
8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	Bundelhoek 90°	-

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Ja
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Ja
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	8,2 W	Ja
8718699384678	DN463B LED11S/840	220 tot 240 V	8,2 W	Ja

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
	PSU-E C WH PCC P			
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nee
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nee
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Ja
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Ja
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699983253	DN471B LED20S/840	220-240 V	13,7 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
	DIA-VLC-E C WH P			
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Ja
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	13,3 W	Ja
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	13,3 W	Ja

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nee
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nee
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Ja
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Ja
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Ja
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Ja
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Ja
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Ja
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Ja
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	21,2 W	Ja
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	13,3 W	Ja
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	13,3 W	Ja
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Ja
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W	Ja
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,6 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Ja
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Ja
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Ja
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Ja
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Ja
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 tot 240 V	8,2 W	Ja
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 tot 240 V	8,2 W	Ja
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W	Ja
8718699982935	DN462B LED11S/830	220-240 V	8,6 W	Ja

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product		Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
	Name				
	DIA-VLC-E C WH PCO P				
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	8,6 W	Ja	
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Ja	
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Ja	
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W	Ja	
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W	Ja	
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Ja	
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W	Ja	
8718699793470	DN472B LED20S/830	220-240 V	13,3 W	Ja	

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%

Order Code	Full Product		Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
	Name				
	PSU-E C WH PCO P				
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Ja	
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	220/240 V	13,3 W	Nee	
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nee	
8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nee	
8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nee	
8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nee	
8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Nee	
8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nee	
8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Nee	

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Ja	Interact SNS210-sensor	-
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Nee	-	-
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Nee	-	-
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja	-	1%
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Nee	-	-
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Nee	-	-
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Ja	-	1%

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD- E C WH P	Ja	-	1%
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD- E C WH P	Ja	-	1%
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD- E C WH P	Ja	-	1%
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD- E C WH P	Ja	-	1%
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU- E C WH PCC P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU- E C WH PCC P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU- E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU- E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU- E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU- E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU- E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU- E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU- E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU- E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Ja	-	1%
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	Ja	-	1%
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Ja	-	1%
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD- E C WH P	Ja	-	1%
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD- E C WH P	Ja	-	1%
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU- E C WH PCC P	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU- E C PCC WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU- E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU- E C WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU- E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU- E C ELP3 WH P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCO P	Ja	-	1%
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	Ja	-	1%
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU- E C WH PCO P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU- E C WH PCO P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCO P	Ja	-	1%
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	Ja	-	1%
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Ja	-	1%
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD- E C WH PCO P	Ja	-	1%
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU- E C WH PCO P	Nee	-	Niet van toepassing
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU- E C WH PCO P	Nee	-	Niet van toepassing
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	Nee	-	-
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Nee	-	-
8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Nee	-	-
8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Nee	-	-
8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Nee	-	-
8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Nee	-	-
8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Nee	-	-
8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Nee	-	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 20/54
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 20/54
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IK02	IP 20/54
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP 20
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP 20
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20/54
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20/54
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20/54
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	IK02	IP 20/54
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 20/54
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 20/54
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP 20
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP 20
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH P	IK02	IP 20
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP 20/54

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP 20/54
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 20/54
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP 20
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 20/54
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 20/54
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP 20
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 20
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP 20
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP 20
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP 20/54
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP 20/54
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP 20
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP 20
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP 20
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP 20
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP 20/54
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP 20/54
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP 20
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP 20
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP 20
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP 20
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP 20/54
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP 20/54
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	IK02	IP 20
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP 20
8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP 20
8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP 20

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP 20
8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP 20

Order Code	Full Product Name	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP 20
8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP 20

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699982560	DN461B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	390 lm	3 hr
8718699982577	DN461B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699982584	DN461B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	390 lm	3 hr
8718699982591	DN461B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699982973	DN463B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699982980	DN463B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8720169013056	DN461B LED11S/8 30 PSD-E C WH P	Nee	-	-	-
8720169013063	DN461B LED11S/8 40 PSD-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699384661	DN463B LED11S/8 30 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699384678	DN463B LED11S/8 40 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699793234	DN461B LED11S/8 30 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699793241	DN461B LED11S/8 40 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699793432	DN461B LED11S/8 30 PSU-E C ELP3 WH P	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8718699793449	DN461B LED11S/8 40 PSU-E C ELP3 WH P	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Nee	-	-	-
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Nee	-	-	-
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Nee	-	-	-
8718699983079	DN471B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983093	DN471B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983222	DN471B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	380 lm	3 hr
8718699983239	DN471B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983246	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	380 lm	3 hr
8718699983253	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983260	DN471B LED30S/ 830 DIA-	Nee	Noodverlichting gedurende 3	380 lm	3 hr

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	VLC-E C ELP3 WH P		uur, Pro-uitvoering		
8718699983277	DN471B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983284	DN471B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	380 lm	3 hr
8718699983291	DN471B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983376	DN473B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699983383	DN473B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699983390	DN473B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699983406	DN473B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8720169013094	DN471B LED20S/ 830	Nee	-	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

					Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	
	PSD-E C WH P				
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-

					Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Nee	-	-	-
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Nee	-	-	-
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	398 lm	3 hr
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	398 lm	3 hr

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699983055	DN470B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983116	DN472B LED20S/ 830 WIA-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699983130	DN472B LED20S/ 840 WIA-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699983185	DN470B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	398 lm	3 hr
8718699983192	DN470B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983208	DN470B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	398 lm	3 hr
8718699983215	DN470B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699983307	DN472B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699983321	DN472B LED20S/	Nee	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	840 DIA- VLC-E C WH PCC P				
8718699983345	DN472B LED30S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699983352	DN472B LED30S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699983666	DN470B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	Nee	-	-	-
8720169012905	DN470B LED20S/ 830 PSD-E C WH P	Nee	-	-	-
8720169012912	DN470B LED30S/ 830 PSD-E C WH P	Nee	-	-	-
8720169013070	DN470B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	Nee	-	-	-
8720169013087	DN470B LED30S/ 840 PSD-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699384708	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8718699945923	DN470B LED30S/840	Nee	Noodverlichting gedurende 3	-	3 hr

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
	PSU-E C ELP3 WH P		uur, Pro-uitvoering		
8718699982522	DN460B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	409 lm	3 hr
8718699982539	DN460B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699982546	DN460B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Nee	-	-	-
8718699982928	DN462B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699982942	DN462B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8720169013032	DN460B LED11S/8 30 PSD-E C WH P	Nee	-	-	-
8720169013049	DN460B LED11S/8 40 PSD-E C WH P	Nee	-	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699384623	DN462B LED11S/8 30 PSU- E C WH PCC P	Nee	-	-	-
8718699384630	DN462B LED11S/8 40 PSU- E C PCC WH P	Nee	-	-	-
8718699793197	DN460B LED11S/8 30 PSU- E C WH P	Nee	-	-	-
8718699793203	DN460B LED11S/8 40 PSU- E C WH P	Nee	-	-	-
8718699793395	DN460B LED11S/8 30 PSU- E C ELP3 WH P	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8718699793401	DN460B LED11S/8 40 PSU- E C ELP3 WH P	-	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	-	3 hr
8718699982935	DN462B LED11S/8 30 DIA- VLC-E C WH PCO P	Nee	-	-	-
8718699982959	DN462B LED11S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCO P	Nee	-	-	-
8718699793357	DN462B LED11S/8 30 PSU- E C WH PCO P	Nee	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718699793364	DN462B LED11S/8 40 PSU- E C WH PCO P	Nee	-	-	-
8718699983314	DN472B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCO P	Nee	-	-	-
8718699983338	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCO P	Nee	-	-	-
8720169013117	DN472B LED11S/8 30 PSD- E C WH PCO P	Nee	-	-	-
8720169013124	DN472B LED11S/8 40 PSD- E C WH PCO P	Nee	-	-	-
8718699793470	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCO P	Nee	-	-	-
8718699793487	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCO P	Nee	-	-	-
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	Nee	-	-	-
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Nee	-	-	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8719514564091	TCTT225	Nee	-	-	-
	20S/840				
	PSU-E				
	WH				
8719514573925	TCTT225	Nee	-	-	-
	20S/830				
	PSU-E				
	WH				
8719514563988	TCTT160	Nee	-	-	-
	11S/840				
	PSU-E				
	WH				
8720169081888	TCTT160	Nee	-	-	-
	11S/830				

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8719514564107	PSU-E				
	WH				
	TCTT230	Nee	-	-	-
	20S/840				
8719514573963	PSU-E				
	WH				
	TCTT230	Nee	-	-	-
	20S/830				
8719514573963	PSU-E				
	WH				

Keurmerken en classificaties (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC- markering	Flikkerwaa Gloeidraadtest (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC- markering	Flikkerwaarde Gloeidraadtest (PstLM)
8718699982560	DN461B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -	8718699982973	DN463B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -
	LED11S/		markering	750 °C, duur		LED11S/		markering	750 °C, duur
	830 DIA-			30 s		830 DIA-			30 s
	VLC-E C					VLC-E C			
	ELP3					WH PCC			
8718699982577	WH P				8718699982980	P			
	DN461B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -		DN463B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -
	LED11S/		markering	750 °C, duur		LED11S/		markering	750 °C, duur
	830 DIA-			30 s		840 DIA-			30 s
	VLC-E C					VLC-E C			
8718699982584	WH P				8720169013056	WH PCC			
	DN461B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -		P			
	LED11S/		markering	750 °C, duur		DN461B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -
	840 DIA-			30 s		LED11S/		markering	650 °C, duur
	VLC-E C					830			30 s
8718699982591	ELP3				8720169013063	PSD-E C			
	WH P					WH P			
	DN461B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -		DN461B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -
	LED11S/		markering	650 °C, duur		LED11S/		markering	650 °C, duur
	840 DIA-			30 s		840			30 s
8718699982911	VLC-E C				8718699384661	PSD-E C			
	WH P					WH P			
	DN461B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -		DN463B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur -
	LED20S/		markering	750 °C, duur		LED11S/		markering	750 °C, duur
	840 DIA-			30 s		830			30 s
	VLC-E C					PSU-E C			
	WH P								

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Full						Full					
Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)	Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)
	WH PCC P						WIA-E C WH P				
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	0,02	8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1	8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1	8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
8718699983093	DN471B LED20S/840	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-						

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product	Bereik	ENEC-			Order Code	Full Product	Bereik	ENEC-		
	Name	omgevingstemperatuur	markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaas (PstLM)		Name	omgevingstemperatuur	markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)
	WH PCC						PSU-E C				
	P						WH P				
8718699983383	DN473B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699793555	DN471B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	LED20S/		markering	750 °C, duur			LED20S/		markering	750 °C, duur	
	840 DIA-			30 s			830			30 s	
	VLC-E C						PSU-E C				
	WH PCC						ELP3				
	P						WH P				
8718699983390	DN473B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699793562	DN471B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	LED30S/		markering	750 °C, duur			LED20S/		markering	750 °C, duur	
	830 DIA-			30 s			840			30 s	
	VLC-E C						PSU-E C				
	WH PCC						ELP3				
	P						WH P				
8718699983406	DN473B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699945831	DN471B	+10 tot +40 °C	-	Temperatuur	-
	LED30S/		markering	750 °C, duur			LED30S/			750 °C, duur	
	840 DIA-			30 s			830			30 s	
	VLC-E C						PSU-E C				
	WH PCC						WH P				
	P					8718699945848	DN471B	+10 tot +40 °C	-	Temperatuur	-
8720169013094	DN471B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-		LED30S/			750 °C, duur	
	LED20S/		markering	650 °C, duur			840			30 s	
	830			30 s			PSU-E C				
	PSD-E C						WH P				
	WH P					8718699945954	DN471B	+10 tot +40 °C	-	Temperatuur	-
8720169013100	DN471B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-		LED30S/			750 °C, duur	
	LED20S/		markering	650 °C, duur			830			30 s	
	840			30 s			PSU-E C				
	PSD-E C						ELP3				
	WH P						WH P				
8718699384746	DN473B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699945961	DN471B	+10 tot +40 °C	-	Temperatuur	-
	LED20S/		markering	750 °C, duur			LED30S/			750 °C, duur	
	830			30 s			840			30 s	
	PSU-E C						PSU-E C				
	WH PCC						ELP3				
	P						WH P				
8718699384753	DN473B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8719514574427	TCTT175	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	1
	LED20S/		markering	750 °C, duur			20S/830		markering	750 °C, duur	
	840			30 s			PSU-E			30 s	
	PSU-E C						WH				
	WH PCC					8719514581371	TCTT175	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	1
	P						20S/840		markering	750 °C, duur	
8718699793319	DN471B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-		PSU-E			30 s	
	LED20S/		markering	750 °C, duur			WH				
	830			30 s		8718699982997	DN470B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	PSU-E C						LED11S/		markering	750 °C, duur	
	WH P						840 DIA-			30 s	
8718699793326	DN471B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-		VLC-E C				
	LED20S/		markering	750 °C, duur			WH P				
	840			30 s							

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Full						Full					
Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)	Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)
8718699983000	DN470B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699983215	ELP3				
	LED20S/		markering	750 °C, duur			WH P				
	830 DIA-			30 s			DN470B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	VLC-E C						LED30S/		markering	750 °C, duur	
8718699983017	ELP3					8718699983307	840 DIA-			30 s	
	WH P						VLC-E C				
	DN470B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-		WH P				
	LED20S/		markering	650 °C, duur			DN472B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
8718699983024	830 DIA-			30 s		8718699983321	LED20S/		markering	750 °C, duur	
	VLC-E C						830 DIA-			30 s	
	ELP3						VLC-E C				
	WH P						WH PCC				
8718699983055	DN470B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699983345	DN472B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	LED20S/		markering	750 °C, duur			LED20S/		markering	750 °C, duur	
	840			30 s			840 DIA-			30 s	
	WIA-E C						VLC-E C				
8718699983116	WH P					8718699983352	WH PCC				
	DN472B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-		P				
	LED20S/		markering	750 °C, duur			DN472B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	830			30 s			LED30S/		markering	750 °C, duur	
8718699983130	WIA-E C					8718699983666	840 DIA-			30 s	
	WH PCC						VLC-E C				
	P						WH PCC				
	DN472B	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-		P				
8718699983185	LED20S/		markering	750 °C, duur		8720169012905	DN470B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	840			30 s			LED20S/		markering	650 °C, duur	
	WIA-E C						830			30 s	
	WH PCC						PSD-E C				
8718699983192	P					8720169012912	WH P				
	DN470B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-		DN470B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	LED30S/		markering	750 °C, duur			LED30S/		markering	650 °C, duur	
	830 DIA-			30 s			830			30 s	
8718699983208	VLC-E C					8720169013070	PSD-E C				
	ELP3						WH P				
	WH P						DN470B	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	LED30S/		markering	750 °C, duur			LED20S/		markering	650 °C, duur	

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Full						Full					
Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)	Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)
	PSD-E C WH P						PSU-E C WH P				
8720169013087	DN470B LED30S/ 840	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	8718699945916	DN470B LED30S/ 830	+10 tot +40 °C	-	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
	PSD-E C WH P						PSU-E C ELP3 WH P				
8718699384708	DN472B LED20S/ 830	-15 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699945923	DN470B LED30S/ 840	+10 tot +40 °C	-	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
	PSU-E C WH PCC P						PSU-E C ELP3 WH P				
8718699384715	DN472B LED20S/ 840	-15 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699982522	DN460B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
	PSU-E C WH PCC P						ELP3 WH P				
8718699793272	DN470B LED20S/ 830	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699982539	DN460B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-
	PSU-E C WH P						WH P				
8718699793289	DN470B LED20S/ 840	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699982546	DN460B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
	PSU-E C WH P						WH P				
8718699793517	DN470B LED20S/ 830	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699982553	DN460B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
	PSU-E C ELP3 WH P						WH P				
8718699793524	DN470B LED20S/ 840	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699982928	DN462B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
	PSU-E C ELP3 WH P						WH PCC P				
8718699945756	DN470B LED30S/ 830	+10 tot +40 °C	-	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8718699982942	DN462B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-
	PSU-E C WH P						WH PCC P				
8718699945763	DN470B LED30S/ 840	+10 tot +40 °C	-	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	-	8720169013032	DN460B LED11S/ 830	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product	Bereik	ENEC-	Flikkerwaa		Order Code	Full Product	Bereik	ENEC-	Flikkerwaarde	
	Name	omgevingstemperatuur	markering	Gloeidraadtest	(PstLM)		Name	omgevingstemperatuur	markering	Gloeidraadtest	(PstLM)
8720169013049	PSD-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699793357	VLC-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	WH P						WH PCO				
	DN460B						DN462B				
	LED11S/840						LED11S/830				
8718699384623	PSD-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699793364	PSU-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	WH P						WH PCO				
	DN462B						DN462B				
	LED11S/830						LED11S/840				
8718699384630	PSU-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699983314	PSU-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	WH PCC						WH PCO				
	P						DN472B				
	LED11S/840						LED20S/830 DIA-				
8718699793197	PCC WH	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699983338	VLC-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	P						WH PCO				
	DN460B						DN472B				
	LED11S/830						LED20S/840 DIA-				
8718699793203	PSU-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8720169013117	VLC-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	WH P						WH PCO				
	DN460B						DN472B				
	LED11S/840						LED11S/830				
8718699793395	PSU-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8720169013124	PSD-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	WH P						WH PCO				
	DN460B						DN472B				
	LED11S/830						LED11S/840				
8718699793401	ELP3	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699793470	PSD-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	WH P						WH PCO				
	DN460B						DN472B				
	LED11S/840						LED20S/830				
871869982935	ELP3	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-	8718699793487	PSU-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	WH P						WH PCO				
	DN460B						DN472B				
	LED11S/840						LED20S/840				
8718699982959	VLC-E C	+10 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-		PSU-E C	-15 tot +40 °C	ENEC-	Temperatuur	-
	WH PCO						WH PCO				
	P						DN472B				
	LED11S/840 DIA-						LED20S/840				

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Full						Full					
Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)	Order Code	Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	ENEC-markering	Gloeidraadtest	Flikkerwaarde (PstLM)
8719514567955	WH PCO P	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1	8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1
	TCTT180 20S/840						TCTT160 11S/830				
	PSU-E WH201						PSU-E WH				
8720169081567	TCTT180 20S/830	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1	8720169081888	TCTT160 11S/830	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1
	PSU-E WH						PSU-E WH				
8719514564091	TCTT225 20S/840	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1	8719514564107	TCTT230 20S/840	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1
	PSU-E WH						PSU-E WH				
8719514573925	TCTT225 20S/830	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1	8719514573963	TCTT230 20S/830	+10 tot +40 °C	ENEC-markering	Temperatuur 750 °C, duur 30 s	1
	PSU-E WH						PSU-E WH				

Keurmerken en classificaties (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C	-
	ELP3 WH P	
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH	-
	P	
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C	-
	ELP3 WH P	
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH	0,4
	P	
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C	-
	WH P	
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH	-
	PCC P	
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH	-
	PCC P	
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH	-
	P	
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH	-
	P	
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C	-
	WH P	
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C	-
	WH P	
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	0,003

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	0,4
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	0,4
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C	-
	ELP3 WH P	
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-
	P	
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C	-
	ELP3 WH P	
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C	-
	WH P	
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C	-
	ELP3 WH P	
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH	-
	P	
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C	-
	ELP3 WH P	
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C	-
	WH P	
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C	-
	WH PCC P	
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C	-
	WH PCC P	
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C	-
	WH PCC P	

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	0,4
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	0,4
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	0,4
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	0,4
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	0,4
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	0,4
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	0,4
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	0,4
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	0,4
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	0,4
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	0,4
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	0,4
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	0,4
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	0,4
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	0,4
8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	0,4
8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	0,4
8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	0,4
8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	0,4
8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	0,4
8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699982560	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B
8718699982577	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
8718699982584	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B
8718699982591	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
8718699982911	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
8718699982973	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B
8718699982980	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169013056	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
8720169013063	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
8718699384661	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
8718699384678	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
8718699793234	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
8718699793241	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
8718699793432	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699793449	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
8720169149014	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
8719514563995	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
8719514577046	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
8718699983079	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
8718699983093	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
8718699983222	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699983239	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
8718699983246	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699983253	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
8718699983260	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699983277	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
8718699983284	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699983291	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
8718699983376	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
8718699983383	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
8718699983390	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
8718699983406	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
8720169013094	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
8720169013100	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
8718699384746	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
8718699384753	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
8718699793319	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
8718699793326	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
8718699793555	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699793562	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699945831	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
8718699945848	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
8718699945954	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
8718699945961	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
8719514574427	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
8719514581371	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
8718699982997	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
8718699983000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699983017	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
8718699983024	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699983055	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
8718699983116	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
8718699983130	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
8718699983185	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699983192	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
8718699983208	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699983215	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
8718699983307	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
8718699983321	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
8718699983345	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
8718699983352	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699983666	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
8720169012905	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
8720169012912	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B
8720169013070	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
8720169013087	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
8718699384708	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
8718699384715	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
8718699793272	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
8718699793289	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
8718699793517	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699793524	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699945756	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
8718699945763	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
8718699945916	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699945923	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
8718699982522	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN460B
8718699982539	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
8718699982546	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
8718699982553	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
8718699982928	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
8718699982942	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
8720169013032	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
8720169013049	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
8718699384623	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
8718699384630	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
8718699793197	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
8718699793203	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
8718699793395	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
8718699793401	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
8718699982935	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
8718699982959	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
8718699793357	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
8718699793364	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
8718699983314	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
8718699983338	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
8720169013117	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
8720169013124	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B
8718699793470	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
8718699793487	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
8719514567955	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
8720169081567	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
8719514564091	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
8719514573925	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
8719514563988	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
8720169081888	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
8719514564107	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
8719514573963	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102118




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102035




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102082




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102036




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102119



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102087






Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102091



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102285




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102110

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102040




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102293



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102291

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102102

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102120




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102107


Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102081

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102103


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102111




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102108




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102271




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102093




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102272



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102109




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102098




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102292


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102287




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102115




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102116




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102075



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102038






Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102077



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102071




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102290

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102078




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102037



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102034

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102286

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102079




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102039


Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284

Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102073


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102099




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102105




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102033




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102121




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102074




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100062




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100063




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100066




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100067




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100074



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100531




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100538



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518






Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100535



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100534




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543

Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100542




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100530



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100539

Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100550

Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100551




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100547


Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101315

Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101314




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101322




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101323




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101326




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101327




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102072




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102080


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102101




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102114




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102112




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102147




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102289




Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500102943



Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500106265




Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500102954




Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500102942


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103829




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106233




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103323



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104377

